



**Saeco Xelsis
Machine espresso
Super Automatique**

- 15 boissons
- Système LatteDuo
- Façade Inox
- Broyeur réglable sur 12 niveaux



SM7683/00

Un café exquis, facilement élaboré à votre goût

15 boissons à la simple pression d'un bouton grâce au Coffee Equalizer™

Du ristretto au cappuccino, créez des moments café qui correspondent à vos envies. Sélectionnez les 15 recettes proposées en faisant simplement glisser votre doigt sur l'écran tactile. Coffee Equalizer™ adapte les recettes de café aux goûts des amateurs.

Des cafés de Barista à votre disposition

- 15 des meilleures spécialités de café en toute simplicité
- Notre écran tactile le plus sophistiqué
- 6 profils utilisateur : le moyen le plus simple d'enregistrer vos recettes
- Prépare 2 tasses de café à la fois, y compris les cappuccinos

Un goût exceptionnel, jour après jour

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Saeco extrait le meilleur de vos grains de café
- Une excellente mousse de lait grâce à notre technologie Latte Perfetto
- Chaudière Thermobloc à chauffe rapide haute performance

Nettoyage et entretien en toute simplicité

- Avec AquaClean pour préparer jusqu'à 5 000* tasses sans détartrage
- L'hygiène de la carafe à lait est prouvée grâce au nettoyage à la vapeur
- Groupe café facile à retirer et à rincer en quelques secondes
- Système de nettoyage et d'entretien en trois clics

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Points forts

15 spécialités de café différentes



Profitez d'un grand choix de boissons, de l'espresso et du cappuccino jusqu'à des spécialités de café telles que l'americano et le flat white. Donnez à chacun la boisson qu'il préfère.

Écran tactile Coffee Equalizer™




Ajustez de manière intuitive les caractéristiques de vos boissons sur l'écran tactile grâce au Coffee Equalizer™. Vous pouvez personnaliser l'intensité, le volume, la température et le goût du café, la quantité et le volume de la mousse de lait, et même l'ordre d'écoulement du café et du lait. Un café sur mesure.

Broyeur 100 % céramique



Particulièrement résistant, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.

Filter AquaClean



AquaClean

Notre filtre à eau AquaClean breveté est conçu pour améliorer la qualité de votre café en purifiant l'eau. Il évite également la formation de dépôts de calcaire dans le circuit d'eau de votre machine à café. Préparez jusqu'à 5 000* tasses sans détartrage en remplaçant le filtre régulièrement.

Nettoyage automatique de la carafe à lait



La fonction HygieSteam nettoie l'ensemble du circuit de lait à la vapeur, depuis le bec verseur jusqu'aux tubes d'aspiration du lait, à votre commande. En outre, à chaque fois que vous préparez une boisson contenant du lait, la Saeco Xelsis nettoie automatiquement la carafe à lait en envoyant un jet de vapeur pure qui la rend propre et prête à l'emploi pour votre prochaine boisson.

6 profils utilisateur personnalisables



L'écran tactile en couleur vous permet d'enregistrer directement les boissons

préférées et les paramètres personnalisés de tous dans les 6 profils utilisateur.

Fonction LatteDuo



Préparez vos spécialités de café préférées, y compris des cappuccinos et lattes macchiatos dans une ou deux tasses, à la simple pression d'un bouton.

Groupe café entièrement amovible



Le groupe café est facile à retirer et se rince en quelques secondes. Ainsi, le cœur de votre Saeco Xelsis est toujours prêt à préparer un café d'excellente qualité.



IF Design Award

L'iF DESIGN AWARD est l'un des plus grands et prestigieux concours de design dans le monde.

Saeco a remporté le prix IF

Design Award 2018. Ce prix prestigieux est décerné tous les ans par l'iF International Forum Design GmbH à Hanovre (Allemagne). Il s'agit du plus ancien des organismes indépendants de design au monde qui récompense depuis 1953 l'excellence, la qualité et la fiabilité des produits.

Caractéristiques

Accessoires

- Inclus: Cuillère-doseuse, Bandelette de test pour la dureté de l'eau, Brossette de nettoyage, Graisse pour le groupe café, Carafe à lait, Filtre AquaClean

Finition

- Matériau du corps de l'appareil: Acier inoxydable / ABS

Caractéristiques générales

- Personnalisation de la boisson: Quantité de mousse de lait réglable, Intensité du café réglable, Volume de tasse réglable, Température réglable, Profils utilisateur, Ordre du lait/café réglable, Goût du café personnalisable
- Réglages du broyeur: 12
- Nombre de profils utilisateur: 6
- Type de chaudière: Chaudière en inox
- Type de carafe: Carafe à lait
- Type d'affichage: TFT
- Hauteur du bec verseur ajustable: 75-148 millimètre
- Solution « lait »: Technologie Latte Perfetto
- Interface utilisateur: Écran tactile
- Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean, Nettoyage automatique de la carafe
- Fonctions spéciales: Option café moulu

Entretien

- Deux ans de garantie internationale

Développement durable

- Classe énergétique: Classe A
- Consommation d'énergie - en veille: < 0,5 W

Spécificités techniques

- Capacité de la carafe à lait: 0,6 l
- Capacité du bac à marcs: 14 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,7 l
- Capacité du bac à grains: 450 g
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Bac à marcs: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès en façade
- Pays d'origine: Italie
- Capacité du bac d'égouttement: 500 ml

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):
283 x 489 x 393 millimètre

Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 5
- Longueur du café et du lait: Réglable
- Réglages du broyeur: 12
- Sélecteur d'intensité préalable
- Réglages de température: 3
- Profils utilisateur: 6

Autres fonctionnalités

- Rinçage automatique et détartrage guidé
- Interrupteur marche/arrêt
- Chaudière à chauffe rapide
- Groupe café amovible
- Réservoir d'eau illuminé par LED
- Fonction lait chaud

Design

- Couleur: Noire, Acier inoxydable