



Saeco Xelsis Автоматическая кофемашина

- 15 напитков
- Система Latteduo
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Регулируемая кофемолка, 12 степеней



SM7683/00

Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

Создавайте один из 15 напитков нажатием кнопки благодаря Coffee Equalizer™

От крепкого ристретто до идеального капучино — готовьте кофе точно по своему вкусу. Просто выберите один из 15 рецептов, перелистывая их на сенсорном экране. Функция Coffee Equalizer™ позволяет ценителям кофе регулировать настройки приготовления.

Профессиональное приготовление кофе по вашей команде

- 15 лучших кофейных напитков со всего мира — в вашем распоряжении
- Наиболее совершенный из наших сенсорных дисплеев
- 6 профилей: самый простой способ сохранить свои рецепты
- Готовит 2 чашки кофе за один подход — даже капучино

Изумительный вкус каждой порции

- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновками
- Saeco извлекает превосходный вкус свежих зерен до последней капли
- Превосходная молочная пена благодаря нашей технологии Latte Perfetto
- Высокоэффективный термоблок быстро нагревает воду

Простая очистка и удобное обслуживание

- Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи
- Высокая гигиеничность системы подачи молока благодаря функции очистки паром

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Автоматическая кофемашина
15 напитков Система LattEDuo, Передняя панель из нержавеющей стали, Регулируемая кофемолка,
12 степеней

Особенности

15 разных кофейных напитков



Насладитесь разнообразием напитков: эспрессо, капучино, а также такие разновидности, как американо и флэт уайт. Вы сможете приготовить кофе на любой вкус.

Сенсорный экран Coffee Equalizer™



Выбирайте настройки для своих напитков с удобством с помощью сенсорного экрана благодаря Coffee Equalizer™: он позволяет регулировать крепость, объем, температуру и вкус кофе, количество и объем молочной пены, а также порядок подачи кофе и молока. Готовьте кофе в точности по своему вкусу.

Полностью керамические жернова



Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

Фильтр для воды AquaClean



AquaClean

Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

Автоматическая очистка системы подачи молока



Функция HygieSteam по вашей команде очистит паром все части системы: от носика до трубок подачи молока. Кроме того, после каждого цикла приготовления напитка с молоком Saeco Xelsis автоматически очищает систему подачи молока с помощью струи пара, чтобы прибор был снова готов к использованию.

6 настраиваемых профилей



Как индивидуальные настройки, так и рецепты напитков, которые нравятся всем,

SM7683/00

можно сохранять в 6 профилях с помощью цветного сенсорного дисплея.

Функция LatteDuo



Готовьте одну или две порции любимого кофе, включая капучино и латте макиато, всего одним нажатием.

Полностью съемная варочная группа



Варочную группу можно легко извлечь из прибора и очистить под струей воды за несколько секунд. Благодаря этому Saeco Xelsis будет всегда готовить превосходный кофе.



Награда iF за дизайн

Награда iF за дизайн — одна из наиболее престижных международных наград Линейка Saeco

заслуженно получила премию iF за дизайн в 2018 году, ведь с 1953 года она является эталоном качества и символом доверия потребителей. Эта престижная награда присуждается ежегодно старейшей в мире независимой организацией iF International Forum Design GmbH в Ганновере (Германия).

Автоматическая кофемашина

15 напитков Система Lattedito, Передняя панель из нержавеющей стали, Регулируемая кофемолка, 12 степеней

Характеристики

Аксессуары

- В комплекте: Мерная ложка, Тестовая полоска для проверки жесткости воды, Щеточка для чистки, Смазка для варочной группы, Контейнер для молока, Фильтр для воды AquaClean

Отделка

- Материал основного корпуса: Нержавеющая сталь / пластик ABS

Общие характеристики

- Настраиваемые характеристики для каждого напитка: Регулировка количества молочной пены, Регулировка уровня крепости кофе, Регулировка объема напитка, Регулируемая температура, Профили пользователя, Регулируемый порядок подачи кофе и молока, Регулируемый вкус кофе
- Настройки помолы: 12
- Количество пользователей: 6
- Тип бойлера: Бойлер из нержавеющей стали
- Тип кувшина: Контейнер для молока
- Тип дисплея: TFT
- Регулируемый по высоте носик: 75–148 миллиметра
- Молочное решение: Технология Latte Perfetto
- Пользовательский интерфейс: Сенсорный дисплей
- Простая очистка и обслуживание: Совместимость с фильтром AquaClean, Автоматическая очистка кувшина
- Особые функции: Функция для молотого кофе

Обслуживание

- Гарантия 2 года: Да

Забота об окружающей среде

- Маркировка энергоэффективности: Класс A
- Энергопотребление в режиме ожидания:

<0,5 Вт

Технические характеристики

- Емкость кувшина для молока: 0,6 л
- Емкость контейнера для отходов: 14 порций
- Вместительный резервуар для воды: 1,7 л
- Емкость для зерен: 450 г
- Совместимость с фильтром: AquaClean
- Контейнер для отходов: Доступ с передней панели
- Емкость для воды: Доступ с передней панели
- Страна изготовления: Италия
- Емкость поддона для капель: 500 мл

Вес и габариты

- Размеры изделия (Ш x Г x В): 283 x 489 x 393 миллиметра

Персональные настройки

- Настройки уровня крепости: 5
- Объем кофе и молока: Регулируемый
- Степени помолы: 12
- Регулировка крепости перед приготовлением: Да
- Настройки температуры: 3
- Профили пользователя: 6

Другие возможности

- Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи: Да
- Основной переключатель ON/OFF: Да
- Быстрый нагрев бойлера: Да
- Съёмная варочная группа: Да
- Резервуар для воды со светодиодной подсветкой: Да
- Функция подогрева молока: Да

Дизайн

- цвет: Черный, Нержавеющая сталь

SM7683/00

Дата выпуска 2019-06-28

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Версия: 10.10.1

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

EAN: 08 71010 38337 65

www.philips.com

* Точное количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки

