



Saeco Xelsis

- 15 Kaffeespezialitäten
- Touchscreen & Edelstahlgehäuse
- HygieSteam & AquaClean Technologie
- Scheibenmahlwerk aus 100% Keramik (12-stufig)



SM7685/00

Die fortschrittlichste Saeco Espressomaschine aller Zeiten

Mit Saeco Xelsis genießen Sie 15 Kaffeespezialitäten - so einfach wie nie zuvor. Über den intuitiven Touchscreen wählen und passen Sie die köstlichen Kaffeespezialitäten mit 7 Einstellungen auf den persönlichen Geschmack an. Ihre Lieblingsgetränke lassen sich in 8 Profilen speichern.

Praktische Anwendung

- Mit AquaClean für bis zu 5.000* Tassen ohne Entkalken
- HygieSteam: Die automatische Reinigungsfunktion entfernt 99,99 % der Milchrückstände
- Unser größter Kaffeebohnenbehälter mit Verschluss hält Ihre Bohnen frisch
- Die abnehmbare Brüheinheit garantiert sichtbare hygienische Bedingungen

Hochwertiger Kaffee

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- CSA-Zeichen: Saeco extrahiert das Beste aus Ihren Kaffeebohnen
- Schnelle Zubereitung mit Hochleistungs-Wasserboiler
- LattePerfetto für festen Milchschaum mit feiner Textur

Personalisierte Vielfalt

- 8 Profile: Speichern Sie einfach Ihre persönlichen Vorlieben
- LatteDuo: Bereiten Sie jedes Rezept in zweifacher Ausführung zu
- Unser fortschrittlichstes Touchscreen-Display mit CoffeeEqualizer
- Unser größter Kaffeebohnenbehälter mit Aromaverschluss hält Ihre Bohnen frisch

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



15 Kaffeespezialitäten Touchscreen & Edelstahlgehäuse, HygieSteam & AquaClean Technologie, Scheibenmahlwerk aus 100% Keramik (12-stufig)

Besonderheiten

Mahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genießen Sie aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen

8 Benutzerprofile



Die persönlichen Lieblingseinstellungen können über das praktische Display in bis zu acht Benutzerprofilen gespeichert werden.

Externe Empfehlung



Mit der Saeco Technologie können Sie die besten Aromen aus Ihren Lieblingskaffeebohnen extrahieren und erhalten so einen intensiven und authentischen Geschmack (geröstet, schokoladig, nussig, fruchtig, blumig, würzig).

Hochleistungs-Boiler



Perfekter Kaffee braucht die perfekte Temperatur. Unser leistungsstarker Thermoblock besteht aus leichtem Aluminium sowie einem Edelstahlgehäuse und erreicht schnell die Idealtemperatur.

AquaClean Filter



AquaClean

AquaClean ist unser patentierter Wasserfilter zur Verbesserung der Kaffeequalität durch gereinigtes Wasser. Er verhindert auch Kalkablagerungen im Wasserkreislauf Ihrer Kaffeemaschine: Bereiten Sie bis zu 5.000* Tassen ohne Entkalken zu, indem Sie den Filter regelmäßig ersetzen.

Automatisches Reinigungsprogramm



Unser innovatives automatisches Reinigungssystem HygieSteam entfernt

99,99 % der Milchrückstände mit nur einer Berührung

LatteDuo



Bereiten Sie mit nur einer Berührung eine oder zwei Kaffeespezialitäten zu, einschließlich Cappuccino oder Latte Macchiato. Alles in einem Durchgang.

LattePerfetto



LattePerfetto für festen Milchschaum mit feiner Textur



IF Design Award

Der iF DESIGN AWARD gehört zu den angesehensten und größten Designwettbewerben der

Welt

Saeco erhielt den iF Design Award 2018. Die Auszeichnung wird seit 1953 verliehen und ist ein anerkanntes Markenzeichen für herausragendes Design. Der renommierte Preis wird jedes Jahr von der iF International Forum Design GmbH in Hannover (Deutschland) verliehen, der weltweit ältesten unabhängigen Designinstitution.

15 Kaffeespezialitäten Touchscreen & Edelstahlgehäuse, HygieSteam & AquaClean Technologie, Scheibenmahlwerk aus 100% Keramik (12-stufig)

Daten

Zubehör

- Inklusive: Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, Reinigungsbürste, Brühgruppenfett, Milchkaraffe mit Deckel aus Metall, AquaClean Filter

Ausführung

- Gehäusematerial: Edelstahl

Allgemeine Spezifikationen

- Pro Getränk anpassen: Anpassbare Milchschaummenge, Einstellbare Kaffeestärke, Einstellbare Kaffeemenge pro Tasse, Einstellbare Temperatur, Benutzerprofile, Einstellbare Reihenfolge des Kaffee- und Milchauslaufs, Anpassbarer Kaffeegeschmack
- Mahlgradeinstellungen: 12
- Anzahl Benutzerprofile: 8
- Art des Durchlauferhitzers: Edelstahlboiler
- Art des Behälters: Milchkaraffe, Deckel aus Metall
- Displaytyp: TFT
- Einstellbare Höhe des Kaffeeauslaufs: 75 bis 148 mm
- Milchlösung: Latte Perfetto Technologie
- Benutzeroberfläche: Intuitive SensorTouch Oberfläche
- Einfache Reinigung und Wartung: Automatisches Reinigen des Behälters
- Spezielle Funktionen: Pulveroption

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

Nachhaltigkeit

- Energie-Label: Klasse B*
- Stromverbrauch Stand-by-Modus: < 0,5 W

Technische Daten

- Kapazität der Milchkaraffe: 0,6 l
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 14 Portionen
- Kapazität Wasserbehälter: 1,7 l
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 450 g
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von vorne
- Ursprungsland: Italien
- Kapazität der Abtropfschale: 500 ml

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (B x T x H): 283 x 489 x 393 mm

Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Verstellbar
- Mahlgradeinstellungen: 12
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen
- Temperatureinstellungen: 3
- Benutzerprofile: 8

Weitere Funktionen

- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Hauptschalter, Ein-/Aus-Schalter
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Wasserbehälter mit LED-Beleuchtung
- Kaffeeauslauf mit LED-Beleuchtung
- Milchaufwärmfunktion

Design

- Farbe: Edelstahl

Ausstellungsdatum
2020-06-09

Version: 12.10.1

EAN: 08 71010 38347 17

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der ausgewählten Kaffeesorte sowie von der Reinigung der Maschine.
* Energie-Label: Klasse B, gemäß schweizer Energie-Label und basierend auf Standardmessmethoden von EN 60661.



DESIGN
AWARD
2018