



Saeco Xelsis Автоматическая кофемашина

- 15 видов кофе
- Система Latteduo
- Нержавеющая сталь
- Регулируемая кофемолка, 12 степеней



SM7685/00

Самая технологичная кофемашина Saeco

До 15 известных на весь мир рецептов кофе — от эспрессо и капучино до "флэт уайт" и американо. Просто выберите кофе с помощью сенсорного экрана и настройте его с помощью интуитивного инструмента Coffee Equalizer™

Удобство использования

- Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи
- HygieSteam: автоматическая очистка для удаления 99,99 % остатков молока
- Наш самый большой герметичный контейнер для зерен, где они остаются свежими
- Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства

Кофе высокого качества

- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновками
- Символ CSA: Saeco извлекает превосходный вкус кофейных зерен до последней капли
- Быстрое приготовление с бойлером высокой производительности
- LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

Индивидуальная настройка

- 8 профилей: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления
- LatteDuo: готовьте и наслаждайтесь двойными порциями любого кофе
- Наша новая сенсорная технология настройки Coffee Equalizer

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Особенности

Полностью керамические жернова



Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

8 пользовательских профилей



На удобном дисплее имеется 8 профилей для сохранения любимых настроек приготовления

Соответствие стандартам




Технологии Saeco позволят вам наслаждаться ярким вкусом и ароматом любимого кофе (обжаренный, шоколадный, ореховый, фруктовый, цветочный, пряный)

Высокопроизводительный бойлер



Секрет безупречного кофе заключается в идеальной температуре. Легкий корпус высокоэффективного термоблока изготовлен из алюминия и нержавеющей стали — он быстро нагревается до оптимальной температуры.

Фильтр AquaClean



AquaClean

Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

Программа автоматической очистки



Наша инновационная система автоматической очистки HygieSteam удаляет 99,99 % остатков молока одним касанием кнопки

LatteDuo



Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любого кофе, включая капучино и latte маккиато, одним касанием кнопки. Две порции готовятся одновременно.



Награда iF за дизайн

Награда iF за дизайн — одна из наиболее престижных международных наград Линейка Saeco

заслуженно получила премию iF за дизайн в 2018 году, ведь с 1953 года она является эталоном качества и символом доверия потребителей. Эта престижная награда присуждается ежегодно старейшей в мире независимой организацией iF International Forum Design GmbH в Ганновере (Германия).

Характеристики

Аксессуары

- В комплекте: Мерная ложка, Тестовая полоска для проверки жесткости воды, Щеточка для чистки, Смазка для варочной группы, Контейнер для молока с металлической крышкой, Фильтр для воды AquaClean

Отделка

- Материал основного корпуса: Нержавеющая сталь

Общие характеристики

- Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе: Регулировка количества молочной пены, Регулировка уровня крепости кофе, Регулировка объема кофе, Регулируемая температура, Профили пользователя, Регулируемый порядок подачи кофе и молока, Регулируемый вкус кофе
- Настройки помолы: 12
- Количество пользователей: 8
- Тип бойлера: Бойлер из нержавеющей стали
- Тип кувшина: Металлическая крышка контейнера для молока
- Тип дисплея: TFT
- Регулируемый по высоте носик: 75–148 миллиметра
- Молочное решение: Технология Latte Perfetto
- Пользовательский интерфейс: Сенсорная панель управления
- Простая очистка и обслуживание: Автоматическая очистка кувшина
- Особые функции: Приготовление молотого кофе

Обслуживание

- Гарантия 2 года: Да

Забота об окружающей среде

- Маркировка энергоэффективности: Класс B*
- Энергопотребление в режиме ожидания:

<0,5 Вт

Технические характеристики

- Емкость кувшина для молока: 0,6 л
- Емкость контейнера для отходов: 14 порций
- Вместительный резервуар для воды: 1,7 л
- Емкость для зерен: 450 г
- Совместимость с фильтром: AquaClean
- Контейнер для отходов: Доступ с передней панели
- Емкость для воды: Доступ с передней панели
- Страна изготовления: Италия
- Емкость поддона для капель: 500 мл

Вес и габариты

- Размеры изделия (Ш x Г x В): 283 x 489 x 393 миллиметра

Персональные настройки

- Настройки уровня крепости: 5
- Объем кофе и молока: Регулируемый
- Степени помола: 12
- Регулировка крепости перед приготовлением: Да
- Настройки температуры: 3
- Профили пользователя: 8

Другие возможности

- Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи: Да
- Основной переключатель ON/OFF: Да
- Быстрый нагрев бойлера: Да
- Съёмная варочная группа: Да
- Резервуар для воды со светодиодной подсветкой: Да
- Носик с подсветкой: Да
- Функция подогрева молока: Да

Дизайн

- цвет: Нержавеющая сталь