

PHILIPS

干湿两用电动剃须刀

Premium Edition

V型切割系统

8向轮廓跟踪剃须刀头

升级版高效智能清洁系统

控油洁面刷和准确修剪器



SP9851/70



奢华与高科技的巧妙融合

卓越的剃须效果，出类拔萃

Premium Edition 秉承杰出的设计理念。它拥有出色的美学设计和工学配件，能够提供优越的剃须表现。

别出心裁的设计，只为卓越

- 引导须发进入适当位置，实现贴面剃须
- 8向灵动刀头，实现出色剃须效果
- 72片旋转刀锋，可全角度捕捉和修剪毛发

舒适剃须

- 舒适环经过精心设计，可减少摩擦和干涩
- 切换三种设置，获得个性化剃须体验

最大限度发挥剃须刀的性能

- 贴合手部结构，外观具备品质
- 潇洒旅行，轻松收纳
- 简约大气地展现剃须刀
- 高效智能清洁系统让您的剃须刀焕然一新
- 卡入式控油洁面刷，确保有效洁面
- 按摩使肌肤富有光泽
- 清凉的陶瓷涂层在眼部周围滑动，给你带来舒爽感受

产品亮点

V 型准确切割系统



实现贴面剃须。V 型准确切割系统可将每根须发轻柔定位于准确剃除位置，即使是平伏和不同长度的须发。较少来回即可贴面切割 30% 须发，让您的皮肤保持理想状态。

8 向轮廓跟踪剃须刀头



8 向轮廓跟踪剃须刀头，贴合您面部和颈部的每处轮廓。每次剃除比一般多 20% 的须发。获得贴合、顺畅的剃须效果。

72 片内部旋转刀锋



72 片旋转刀锋，每分钟完成 151000 次切割。剃须后脸部任何方向没有胡须残留。

Comfort Ring 舒适型刀头



我们的舒适环具有包含亿万粉状珠涂层 – 可形成低阻力柔软表面。此平滑表面可使剃须刀在脸部顺畅滑动，从而可减少剃须过程中的摩擦和剃须后出现的干涩感。

全金属框架



高档金属打造，手感与众不同。

真皮保护盒



采用富有光泽的深色皮革打造而成，内置通风柜，保证剃须刀干爽清洁。

全金属底座



光滑金属底座无缝匹配全金属机身。

个性化舒适设置



在 3 种模式之间选择，自定义您的剃须：敏感 - 柔和而干净的剃须。正常 - 日常剃须。快速 - 快速剃须，节省时间。

升级版高效智能清洁系统



只需轻触按钮，升级版高效智能清洁系统即可对剃须刀清洁、润滑、干燥及充电，从而每天保持理想性能。

卡入式控油洁面刷



卡入式控油洁面刷，确保有效洁面*。可配合您选择的洁面产品一起使用。它可以去除死皮细胞并改善微循环，令肌肤清新、靓丽。

卡入式脸部按摩头



专为从内而外唤醒肌肤活力而设计。使用后只需用温水和肥皂清洗。

规格

剃须性能

剃须系统: V 型准确切剃系统, 升级双层刀片设计
智能贴合: 8 向轮廓跟踪剃须刀头
亲肤: 微珠舒适圈, 干湿两用
个性化舒适设置: “敏感-正常-快速”设置

附件

升级版高效智能清洁系统: 清洁, 干燥, 充电, 润滑, 清洁滤芯 (随附)
卡入式: 控油洁面刷, 按摩头, 清新双眸按摩头, 准确

修剪器

旅行软袋: 真皮保护盒
底座: 设计精巧的剃须刀基座

操作简易

显示屏: % 电池电量指示灯, 清洁指示灯, 电池电量不足指示灯, 更换刀头提示灯, 旅行锁指示灯
清洁: 可全身水洗

设计

颜色: 黑色全金属框架
手柄: 人体工程学手柄和操作

功率

电池类型: 锂离子
使用时间: 60 分钟/20 次剃须
充电: 1 小时充满电, 快速充电可满足一次剃须所需的电量
自动电压: 100-240 伏
最大功耗: 9 瓦
待机功耗: 0.1 瓦

服务

2 年保修
替换刀头: 每两年使用 SH90 更换一次

