

# PHILIPS

El-shaver våd/tør,  
9000-serien

Shaver S9000  
Prestige

NanoTech-præcisionskær

Fremragende SkinComfort-  
ringe

BeardAdapt-sensor

Trådløs Qi-ladestation



SP9860/13



## Oplev verdens tætteste elektriske barbering Utroligt skånsom mod huden\*

Philips SP9000 Prestige glider let over huden og skærer hvert eneste skægstrå ekstremt tæt og præcist, selv hvis det er syvdagesstubbe. Ingen anden barbermaskine i verden kan måle sig med SP9000 Prestige, når det gælder design, resultat og komfort. Oplev forskellen. Denne model fås også med en slank Qi-ladestation.

### Den tætteste elektriske barbering

- NanoTech-præcisionsblade barberer tættere end noget andet
- Barberhovedet følger ansigtets konturer.

### Uovertruffen hudkomfort

- Glider ekstremt let over huden
- BeardAdapt Sensor tilpasser barberingen efter skægstråenes tykkelse
- Barbering med færre strøg og øget hudkomfort
- Skræddersy din barbering med tre forskellige indstillinger

### Førsteklasses oplevelse


- Trådløs Qi-ladestation
- Præcisionstrimmer med klikbeslag
- Eksklusivt opbevaringsetui
- Rengøres nemmest under rindende vand
- AquaTec til både våd- og tørbarbering
- 60 minutters ledningsfri barbering efter 1 times opladning



asimpleswitch.com

## Vigtigste nyheder

### NanoTech-præcisionsblade barberer tættere end noget andet



Præcisionsbladene har ekstra skarpe og stærke kanter, som er forstærket med nanopartikler. Skæreelementerne er udformet til at barbere med maksimal præcision og give et ekstremt hudnært resultat, som du kan mærke.

### Glider ekstremt let over huden




De beskyttende Superb SkinComfort-ringe omkring skæreelementerne får SP9000 Prestige til at glide let og effektivt hen over ansigtet med minimal indvirkning på huden. Det er disse ringe med metallic-pigment og deres anti-friktionsbelægning, der gør barberingen så behagelig.

### Trådløs Qi-ladestation



Oplad din Philips SP9000 Prestige (eller en anden Qi-kompatibel enhed) trådløst ved at lægge den på den slanke Qi-ladestation, som fås til din barbermaskine. Det tager tre timer at lade den helt op.

### BeardAdapt Sensor tilpasser barberingen efter stråenes tykkelse



Philips SP9000 Prestige tager sig også af dine syvdagesstubbe uden problemer takket være BeardAdapt-sensoren, som hvert 15. sekund registrerer skægstråenes tykkelse og automatisk tilpasser barberingen efter dit skæg.

### Barbering med færre strøg og øget hudkomfort



Barbermaskinen får flere skægstrå med i hvert strøg takket være åbningerne, som i det nye design er bredere og rundere. Det gør barberingen ekstremt effektiv og behagelig, også selv om skægstubbene er lidt længere.

### Skræddersy din barbering med tre forskellige indstillinger



Med komfortindstillingerne kan du skræddersy din barbering ved at vælge mellem tre indstillinger: normal, hurtig eller sart. Normal vælges til den daglige barbering, hurtig, når du vil spare tid eller til områder med kraftigere hårvækst, og sart til mere sarte områder.

### Barberhovedet følger ansigtets konturer.



Du får en hudnær barbering med minimal hudirritation takket være det fleksible barberhoved, som kan bevæge sig i alle retninger og følger ansigtets konturer. Det får selv de sværest tilgængelige hårstrå med og sikrer en glattere barbering med færre strøg.

### Præcisionstrimmer med klikbeslag



Fuldend din barbering ved at bruge præcisionstrimmeren med SmartClick-beslag. Den er perfekt til trimning af overskæg og bakkenbarter.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

### Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

# Specifikationer

## Tilbehør

**SmartClick:** Præcisionstrimmer

**Etui:** Eksklusivt etui

## Brugervenlig

**Display:** %-indikator for batterikapacitet

**Wet & Dry:** Våd og tør brug

**Rengøring:** 3-trinsrengøring, Vaskbar

## Design

**Overflade:** Tidløs elegance

**Håndgreb:** Ergonomisk greb og håndtering

## Barberingsresultat

**Barberingssystem:** NanoTech-præcisionsskær, Fremragende hudkomfortsystem

**Konturfølgende:** ContourDetect-teknologi

**SkinComfort:** Fremragende hudkomfortsystem, Fremragende SkinComfort-ringe, BeardAdapt-sensor

**Personlige komfortindstillinger:** Indstillinger for Følsom-Normal-Hurtig

## Strøm

**Hurtig opladning:** 18 minutter

**Opladningstid:** 3 timer

**Opladning:** Qi-ladestation

**Driftstid:** 60 minutter

## Service

**2 års reklamationsret**

**Udskiftningsskær:** Udskiftes hvert 2. år med SH98

