



El-shaver våd/tør, 9000-serien

- NanoTech-præcisions-skær
- Fremragende SkinComfort-ringe
- BeardAdapt-sensor
- Trådløs Qi-ladestation

SP9860/13

Oplev verdens tætteste elektriske barbering

Utroligt skånsom mod huden*

Philips SP9000 Prestige glider let over huden og skærer hvert eneste skægstrå ekstremt tæt og præcist, selv hvis det er syvdagesstubbe. Ingen anden barbermaskine i verden kan måle sig med SP9000 Prestige, når det gælder design, resultat og komfort. Oplev forskellen. Denne model fås også med en slank Qi-ladestation.

Fordele

Den tætteste elektriske barbering

- NanoTech-præcisionsblade barberer tættere end noget andet
- Barberhovedet følger ansigtets konturer.

Uovertruffen hudkomfort

- Glider ekstremt let over huden
- BeardAdapt Sensor tilpasser barberingen efter skægstråenes tykkelse
- Barbering med færre strøg og øget hudkomfort
- Skræddersy din barbering med tre forskellige indstillinger

Førsteklasses oplevelse

- Trådløs Qi-ladestation
- Præcisionstrimmer med klikbeslag
- Eksklusivt opbevaringsetui
- Rengøres nemmest under rindende vand
- AquaTec til både våd- og tørbarbering
- 60 minutters ledningsfri barbering efter 1 times opladning

PHILIPS

Funktioner

NanoTech-præcisionsblade barberer tættere end noget andet



Præcisionsbladene har ekstra skarpe og stærke kanter, som er forstærket med nanopartikler. Skæreelementerne er udformet til at barbere med maksimal præcision og give et ekstremt hudnært resultat, som du kan mærke.

Glider ekstremt let over huden



De beskyttende Superb SkinComfort-ringe omkring skæreelementerne får SP9000 Prestige til at glide let og effektivt hen over ansigtet med minimal indvirkning på huden. Det er disse ringe med metallic-pigment og deres anti-friktionsbelægning, der gør barberingen så behagelig.

Trådløs Qi-ladestation




Oplad din Philips SP9000 Prestige (eller en anden Qi-kompatibel enhed) trådløst ved at lægge den på den slanke Qi-ladestation, som fås til din barbermaskine. Det tager tre timer at lade den helt op.

BeardAdapt Sensor tilpasser barberingen efter stråenes tykkelse



Philips SP9000 Prestige tager sig også af dine syvdagesstubbe uden problemer takket være BeardAdapt-sensoren, som hvert 15. sekund registrerer skægstråenes tykkelse og automatisk tilpasser barberingen efter dit skæg.

Barbering med færre strøg og øget hudkomfort



Barbermaskinen får flere skægstrå med i hvert strøg takket være åbningerne, som i det nye design er bredere og rundere. Det gør barberingen ekstremt effektiv og behagelig, også selv om skægstubbene er lidt længere.

Skræddersy din barbering med tre forskellige indstillinger



Med komfortindstillingerne kan du skræddersy din barbering ved at vælge mellem tre indstillinger: normal, hurtig eller sart. Normal vælges til den daglige barbering, hurtig, når du vil spare tid eller til områder med kraftigere hårvækst, og sart til mere sarte områder.

Barberhovedet følger ansigtets konturer.




Du får en hudnær barbering med minimal hudirritation takket være det fleksible barberhoved, som kan bevæge sig i alle retninger og følger ansigtets konturer. Det får selv de sværest tilgængelige hårstrå med og sikrer en glattere barbering med færre strøg.

Præcisionstrimmer med klikbeslag




Fuldend din barbering ved at bruge præcisionstrimmeren med SmartClick-beslag. Den er perfekt til trimning af overskæg og bakkenbarter.

Ekklusivt opbevaringsetui



Beskyt barbermaskine og tilbehør ved at opbevare dem i det medfølgende etui.

Rengøres nemmest under rindende vand



Du kan nemt gøre barbermaskinen grundigt ren takket være den specialdesignede indvendige beholder. Du skal bare åbne barberhovedet og skylle begge sider under rindende vand, indtil de er helt rene.

Shaver S9000 Prestige

AquaTec til både våd- og tørbarbering



Vælg selv, hvordan du vil barbere dig. Med AquaTec kan du selv vælge, om du vil have en hurtig, men behagelig tørbarbering eller en skånsom vådbarbering med barbergel eller barberskum – du kan oven i købet bruge den under bruseren.

60 minutters ledningsfri barbering efter 1 times opladning



Lad skægtrimmeren op i en time, og få op til 60 minutters ledningsfri brug. Hurtigopladningsfunktionen giver dig batteri til en hel barbering efter kun 5 minutters opladning.

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgsgolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Tilbehør

SmartClick Etui	Præcisionstrimmer Eksklusivt etui
-----------------	-----------------------------------

Brugervenlig

Display	%-indikator for batterikapacitet
Wet & Dry	Våd og tør brug
Rengøring	3-trinsrengøring Vaskbar

Design

Overflade	Tidløs elegance
Håndgreb	Ergonomisk greb og håndtering

Barberingsresultat

Barberingssystem	NanoTech-præcisionsskær Fremragende hudkomfortsystem
Konturfølgende SkinComfort	ContourDetect-teknologi Fremragende hudkomfortsystem Fremragende SkinComfort-ringe BeardAdapt-sensor
Personlige komfortindstillinger	Indstillinger for Følsom-Normal-Hurtig

Strøm

Hurtig opladning	18 minutter
Opladningstid	3 timer
Opladning	Qi-ladestation

Driftstid	60 minutter
-----------	-------------

Service

2 års reklamationsret	Ja
Udskiftningskær	Udskiftes hvert 2. år med SH98

Emballagens mål

Højde	10,60 cm
Bredde	16,00 cm
Dybde	25,50 cm
Nettovægt	0,79 kg
Bruttovægt	1,03 kg
EAN	08710103867722
Antal medfølgende produkter	1
Oprindelsesland	NL
Harmoniseret systemkode	851010

Yderemballage

Længde	26,80 cm
Bredde	16,70 cm
Højde	26,80 cm
Bruttovægt	2,19 kg
EAN	18710103867729
Antal forbrugeremballage	2

* Sammenlignet med andre førende topbrands. Testet på 1-3 dages skæg.



registrerede til at ændre
2019, september 1

Version: 11.3.1
EAN: 08710103867722

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com