

PHILIPS

Wet & Dry elektrisk
barbermaskin, Series 9000

Shaver S9000 Prestige

Beste tette barbering med høy
komfort



SP9862/14



Opplev verdens tetteste elektriske barbering

Selv på 7-dagersstubb*

Philips SP9000 Prestige glir lett over huden samtidig som hvert eneste skjeggstrå, til og med sjudagersskjegg, skjæres med ekstrem nærhet og presisjon. Det finnes ikke noen annen barbermaskin som kan måle seg med SP9000 Prestige i design, komfort og resultat. Du kommer til å kjenne forskjellen. Denne modellen leveres med en slanket Qi-ladeplate.

Den tetteste elektriske barberingen

- Barberhodet følger ansiktets konturer
- NanoTech presisjonsblad for vår tetteste barbering

Uovertruffen komfort

- BeardAdapt Sensor tilpasser barberingen etter stråenes tykkelse.
- Barberer med færre drag og økt hudkomfort
- Skreddersy barberingen din med tre forskjellige innstillinger
- Glir utrolig lett over huden

Førsteklasses opplevelse


- Eksklusivt oppbevaringsetui
- AquaTec for både våt- og tørrbarbering
- Rengjøres enkelt under rennende vann
- - 60 minutters trådløs barbering etter 1 times lading
- Rensebørste og beard styler-tilbehør med klikkfeste
- Trådløs Qi-ladeplate



asimpleswitch.com

Høydepunkter

NanoTech presisjonsblad for vår tetteste barbering



Presisjonsbladene har ekstra skarpe og solide kanter som er forsterket med nanopartikler. Skjæreelementet er utformet for å barbere med største presisjon og med ekstremt hudnært resultat du kan kjenne.

Glir utrolig lett over huden




De beskyttende Superb SkinComfort-ringene rundt skjæreelementet sørger for at SP9000 Prestige glir lett og effektivt over ansiktet med minimal påvirkning av huden. Det er ringene med metallicpigment og antifriksjonsbelegg som gjør barberingen så behagelig.

Trådløs Qi-ladeplate



Lad opp din Philips SP9000 Prestige (eller enhver annen Qi-kompatibel enhet) trådløst ved å plassere den på den slankede Qi-ladeplaten som leveres sammen med barbermaskinen din. Du lader den opp på tre timer.

BeardAdapt Sensor tilpasser barberingen etter stråenes tykkelse.



Med Philips SP9000 Prestige kan til og med sjudagersskjegget ditt barberes bort uten problemer. Det er mulig takket være BeardAdapt-sensoren, som hvert 15. sekund kontrollerer tykkelsen på skjeggstråene og automatisk tilpasser barberingen etter skjegget ditt.

Barberer med færre drag og økt hudkomfort



Barbermaskinen fanger opp flere skjeggstrå per drag, takket være de nye åpningene som er bredere og rundere. Det gjør barberingen både ekstremt effektiv og behagelig, selv med lengre skjeggstubber.

Skreddersy barberingen din med tre forskjellige innstillinger



Med komfortinnstillingene kan du skreddersy barberingen din ved å velge mellom tre nivåer: Normal, rask eller følsom. Normal velger du for den daglige barberingen, rask når du vil spare tid eller for områder med kraftigere skjeggvekst og sensitiv for mer ømfintlige områder

Barberhodet følger ansiktets konturer



Du får en hudnær barbering med minimal hudirritasjon, takket være det fleksible barberhodet som beveger seg i alle retninger og følger ansiktets konturer. Barberhodet fanger opp de aller vanskeligste hårstråene og gir et glattere resultat med færre drag.

Renserbørste og beard styler-tilbehør med klikkfeste



Bytt enkelt til ansiktetsbørsten med SmartClick-feste for å dyprense huden før barbering. Beard styler-tilbehøret med lengdeinnstillinger gjør at du enkelt kan variere skjeggstilen din.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Barberingsresultat

Barberingssystem: NanoTech-
presisjonsknivblader, Utmerket komfortsystem
for huden

Følger konturene: ContourDetect i flere
retninger

SkinComfort: Superb SkinComfort-ringer,
BeardAdapt-sensor

Personal Comfort-innstillinger: Sensitiv-
Normal-Rask-innstillinger

Tilbehør

SmartClick: Skjeggstyler, Ansiktsbørste

Veske: Førsteklasses etui

Enkel i bruk

Skjerm: % batterinivåindikator

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Rengjøring: 3-trinns rengjøring, Alt kan vaskes

Utforming

Overflate: Tidløs eleganse

Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Drift

Lading: Qi-ladebrett

Rask lading: 18 minutter

Ladetid: 3 timer

Driftstid: 60 minutter

Service

Erstatningshode: Bytt annet hvert år med
SH98

To års verdensomspennende garanti: Pluss
ett år ved registrering

Ekstra børste: Hver tredje måned med RQ560

