



Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000

- Beste tette barbering med høy komfort

SP9862/14

Opplev verdens tetteste elektriske barbering

Selv på 7-dagersstubb*

Philips SP9000 Prestige glir lett over huden samtidig som hvert eneste skjeggstrå, til og med sjudagersskjegg, skjæres med ekstrem nærhet og presisjon. Det finnes ikke noen annen barbermaskin som kan måle seg med SP9000 Prestige i design, komfort og resultat. Du kommer til å kjenne forskjellen. Denne modellen leveres med en slanket Qi-ladeplate.

Fordeler

Den tetteste elektriske barberingen

- NanoTech presisjonsblad for vår tetteste barbering
- Barberhodet følger ansiktets konturer

Uovertruffen komfort

- Glir utrolig lett over huden
- BeardAdapt Sensor tilpasser barberingen etter stråenes tykkelse.
- Barberer med færre drag og økt hudkomfort
- Skreddersy barberingen din med tre forskjellige innstillinger

Førsteklasses opplevelse

- Trådløs Qi-ladeplate
- Rensebørste og beard styler-tilbehør med klikkfeste
- Eksklusivt oppbevaringsetui
- Rengjøres enkelt under rennende vann
- AquaTec for både våt- og tørrbarbering
- - 60 minutters trådløs barbering etter 1 times lading

PHILIPS

Funksjoner

NanoTech presisjonsblad for vår tetteste barbering



Presisjonsbladene har ekstra skarpe og solide kanter som er forsterket med nanopartikler. Skjærelementet er utformet for å barbere med største presisjon og med ekstremt hudnære resultat du kan kjenne.

Glir utrolig lett over huden



De beskyttende Superb SkinComfort-ringene rundt skjærelementet sørger for at SP9000 Prestige glir lett og effektivt over ansiktet med minimal påvirkning av huden. Det er ringene med metallicpigment og antifriksjonsbelegg som gjør barberingen så behagelig.

Trådløs Qi-ladeplate



Lad opp din Philips SP9000 Prestige (eller enhver annen Qi-kompatibel enhet) trådløst ved å plassere den på den slankede Qi-ladeplaten som leveres sammen med barbermaskinen din. Du lader den opp på tre timer.

BeardAdapt Sensor tilpasser barberingen etter stråenes tykkelse.



Med Philips SP9000 Prestige kan til og med sjudagersskjegget ditt barberes bort uten problemer. Det er mulig takket være BeardAdapt-sensoren, som hvert 15. sekund kontrollerer tykkelsen på skjeggstråene og automatisk tilpasser barberingen etter skjegget ditt.

Barberer med færre drag og økt hudkomfort



Barbermaskinen fanger opp flere skjeggstrå per drag, takket være de nye åpningene som er bredere og rundere. Det gjør barberingen både ekstremt effektiv og behagelig, selv med lengre skjeggstubber.

Skreddersy barberingen din med tre forskjellige innstillinger



Med komfortinnstillingene kan du skreddersy barberingen din ved å velge mellom tre nivåer: Normal, rask eller følsom. Normal velger du for den daglige barberingen, rask når du vil spare tid eller for områder med kraftigere skjeggvækst og sensitiv for mer ømfintlige områder

Barberhodet følger ansiktets konturer



Du får en hudnær barbering med minimal hudirritasjon, takket være det fleksible barberhodet som beveger seg i alle retninger og følger ansiktets konturer. Barberhodet fanger opp de aller vanskeligste hårstråene og gir et glattere resultat med færre drag.

Rensebørste og beard styler-tilbehør med klikkfeste



Bytt enkelt til ansiktetsbørsten med SmartClick-feste for å dyprense huden før barbering. Beard styler-tilbehøret med lengdeinnstillinger gjør at du enkelt kan variere skjeggstilen din.

Ekklusivt oppbevaringsetui



Beskytt barbermaskinen og tilbehøret ved å oppbevare dem i det medfølgende etuiet.

Rengjøres enkelt under rennende vann



Du kan rengjøre barbermaskinen enkelt og grundig takket være den spesialdesignede, indre beholderen. Åpne bare barberhodet og skyll begge sidene under rennende vann til det er helt rent.

Shaver S9000 Prestige

AquaTec for både våt- og tørrbarbering



Bestem selv hvordan du vil barbere deg. Med AquaTec kan du velge om du vil ha en rask, behagelig tørrbarbering eller en skånsom våtbarbering med barbergel eller skum – du kan til og med bruke den i dusjen.

- 60 minutters trådløs barbering etter 1 times lading



Lad skjeggtrimmeren i 1 time for å få opptil 60 minutters trådløs bruk. Funksjonen for hurtiglading gir deg en hel barbering etter kun 5 minutters lading.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Barberingsresultat

Barberingssystem	NanoTech-presisjonsknivblader Utmerket komfortsystem for huden
Følger konturene SkinComfort	ContourDetect i flere retninger Superb SkinComfort-ringer BeardAdapt-sensor
Personal Comfort-innstillinger	Sensitiv-Normal-Rask-innstillinger

Tilbehør

SmartClick	Skjeggstyler Ansiktsbørste
Veske	Førsteklasses etui

Enkel i bruk

Skjerm	% batterinivåindikator
Våt og tørr	Våt og tørr bruk
Rengjøring	3-trinns rengjøring Alt kan vaskes

Utforming

Overflate	Tidløs eleganse
Håndtak	Ergonomisk grep og håndtering

Drift

Lading	Qi-ladebrett
Rask lading	18 minutter
Ladetid	3 timer
Driftstid	60 minutter

Service

Erstatningshode	Bytt annet hvert år med SH98
To års verdensomspennende garanti	Pluss ett år ved registrering
Ekstra børste	Hver tredje måned med RQ560

Mål, emballasje

Høyde	10,60 cm
Bredde	16,00 cm
Dybde	25,50 cm
Nettvekt	0,84 kg
Bruttvekt	1,09 kg
EAN	08710103867777
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	NL
Harmonisert system-kode	851010

Ytre eske

Lengde	26,80 cm
Bredde	16,70 cm
Høyde	26,80 cm
Bruttvekt	2,30 kg
EAN	18710103867774
Antall emballasjer	2

* *Tetthet testet på 3- og 7-dagersskjegg.



data kan endres
2019, Mai 23
Version: 13.0.1
EAN: 08710103867777

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com