

Philips
内置大容量驱动器

DVD-ROM

16 倍速

SPD2200BK



超凡的性能

超凡 16 倍速读取 DVD 数据

飞利浦创新技术能够以 16 倍读取 DVD 数据，以令人满意的稳定性播放所有 DVD 格式和 CD 数据。

极端的可靠性和健壮性

- 在所有的驱动器和机顶设备中可靠地播放您的 DVD

PHILIPS
sense and simplicity

内置大容量驱动器
DVD-ROM 16 倍速

规格

存储介质

- 主存储级兼容
- **读取速度**: DVD-ROM 上 16 倍速, DVD+R 上 7 倍速, DVD+RW 上 7 倍速, DVD-R 上 7 倍速, DVD-RW 上 7 倍速, 48 倍速 CD-R, 48 倍速 CD-ROM
- **光盘容量**: DVD5/9、DVD+R/+RW/-R/RW、CD-ROM
- **光盘尺寸**: 80、120 毫米

配件

- **随附配件**: 4 个安装螺钉, 含软件及手册的 CD-ROM

- **用户指南印刷品**: 使用手册 (中文 / 英文)
- **保修卡**: 中文版保修

电源

- **适配器类型**: 直流 5V/12V

技术规格

- **湿度**: 5 - 90 %RH (非压缩)
- **操作温度范围**: 5 - 50 °C
- **存取时间**: CD: <120 兆秒 (标准), DVD: <140 兆秒 (标准)
- **储存温度范围**: -20 .. +60 °C
- **安全标准**: EN60950, EN60825, ULI950
- **EMC 标准**: EN55022, EMS55024, FCC Part 15

SPD2200BK/00

产品集锦

DVD 兼容性

DVD 兼容性确保自制 DVD 光盘可在尽可能多的机顶播放机和 DVD-ROM 中播放。



发行日期 2008-04-02

版本: 2.0.4

12 NC: 9082 100 06426
EAN: 87 10895 93503 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com