

飞利浦
内置驱动器

DVD-ROM

16 倍速

SPD2212BD



超凡的性能

超凡 16 倍速读取 DVD 数据

飞利浦创新技术能够以 16 倍读取 DVD 数据，以令人满意的稳定性播放所有 DVD 格式和 CD 数据。

极端的可靠性和健壮性

- 在所有的驱动器和机顶设备中可靠地播放您的 DVD

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

内置驱动器
DVD-ROM 16 倍速

规格

电源

- 适配器类型: 直流 5V/12V
- 功耗: 12 瓦

技术规格

- 湿度: 15 - 80 %RH (非冷凝)
- 操作温度范围: 5 - 40 °C
- 储放温度范围: -40 .. +65 °C
- 安全标准: EN60950, EN60825, UL1950
- 存取时间: CD: <120 兆秒 (标准), DVD: <140 兆秒 (标准)
- EMC 标准: EN55022, EMS5024, FCC Part 15

连接

- 接口: ATAPI/ E-IDE (UDMA-2)
- 其它接口: 12 伏直流输入, 模拟音频 L/R 输出, 直流电源接口, 数字音频输出, IDE 接口连接器, 主 / 副选择跳线

方便

- 便于安装: 即插即用

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 146 x 170 x 42 毫米
- 产品重量: 0.9 千克



SPD2212BD/97

产品亮点

DVD 兼容性

DVD 兼容性确保自制 DVD 光盘可在尽可能多的机顶播放机和 DVD-ROM 中播放。

外箱

- 净重: 9.1 千克
- 高度: 244 毫米
- 长度: 363 毫米
- 数量: 10
- 宽度: 363 毫米
- 12NC: 867000033113
- EAN/UPC/GTIN: 8712581357566

读取速度

- 存取时间: 80 毫秒
- 缓存大小: 256 KB
- CD-R: 48 倍速 (7200KB/秒), CAV
- DVD-ROM: 16 倍速 (21600KB/秒), CAV

软件

- Ahead Nero Suite 6: EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

系统要求

- PC 操作系统: Windows 98、NT4.0、ME、2000、XP
- 处理器: Pentium III 500MHz 或更快
- 内存: 128MB



发行日期 2010-07-02

版本: 1.0.4

12 NC: 8670 000 33496
EAN: 87 12581 36062 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com