



飞利浦  
内置驱动器，SATA

DVD-ROM  
18 倍速

SPD2217BD

## 超凡的性能

稳定可靠，值得信赖

飞利浦创新技术能够以 18 倍速读取 DVD 数据，以令人满意的稳定性读取和播放所有 DVD 格式和 CD 格式数据。

### 性能出众

- DVD-ROM 的最大读取速度可达 18 倍速

### 便利性

- 中英双语的分步简易安装指南
- 即插即用，易于安装

# PHILIPS

内置驱动器, SATA  
DVD-ROM 18 倍速

## 规格

### 读取速度

- DVD-ROM: 18x (24300 kB/s)
- CD-ROM: 48x (7200 kB/s)
- 存取时间: 110 毫秒
- 缓存大小: 256 kB

### 附件

- 随附的附件: 快速安装指南

### 连接

- 接口: SATA 接口

### 便利性

- 便于安装: 即插即用
- 手册语言: 中文 (简体)、中文 (繁体)、英文

### 电源

- 功耗: 最大 25 瓦
- 电源输入: DC 5V 1.5A / 12V 1.5A

### 系统要求

- PC 操作系统: Microsoft Windows® 8、7、Vista、XP、2000 SP4
- 处理器: Pentium 4 - 1.3 GHz 或更快
- 内存: 256 MB
- 硬盘空间: 500 MB

### 技术规格

- 操作温度范围: +5 ... +50 °C
- 储放温度范围: -40 ... +65 °C
- 湿度: 20 ... 80 %RH (非冷凝)
- 安全标准: EN60950, EN60825
- EMC 标准: EN55022, EN55024

### 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):  
14.82 x 4.2 x 17 厘米
- 重量: 0.68 千克

### 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):  
22.6 x 20 x 10.7 厘米
- 总重: 0.88 千克
- 净重: 0.73 千克
- 自重: 0.15 千克
- EAN: 87 12581 63903 7
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体

### 外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高)): 56.8 x 42.3 x 24.6 厘米
- 总重: 10.6 千克
- 净重: 7.3 千克
- 自重: 3.3 千克
- 用户包装数量: 10
- GTIN: 1 87 12581 63903 4

SPD2217BD/97

## 产品亮点

### 即插即用

即插即用功能让您能够安装或添加新组件, 并且无需执行任何复杂的安装步骤或技术分析即可让组件工作。

### DVD-ROM 的读取速度为 18 倍速

根据行业标准设计, 该驱动器能以 18 倍速的最大速度和高稳定性读取 DVD-ROM。

### 安装指南 (中文 / 英文)

中文版和英文版的安装手册指导您轻松完成安装过程。



发行日期 2014-03-13

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 000 88376  
EAN: 87 12581 63903 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)