

飞利浦
内置驱动器

DVD

20 倍速 刻录机

SPD2414BD



DVD、RAM 和 CD 三合一

值得信赖的可靠存储。

飞利浦内置 DVD RW 驱动器可以读取和写入所有 DVD、双层介质和 CD 格式。即使无经验的用户也能够轻松安装。由 Blu-ray、DVD 和 CD 光学介质的共同开发者研制，超稳定的品质值得信赖。

感受最先进的技术

- +R 和 -R, DL 介质的双层刻录机
- 支持 DVD-RAM 格式

性能出众

- 单面双层光盘具有 8.5GB 存储容量
- 超凡的 20 倍速写入速度

方便

- 即插即用，易于安装
- 双格式

极端的可靠性和健壮性

- 动态校准可以确保高速 DVD 写入的质量
- 安全可靠的无缝连接刻录

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

内置驱动器
DVD 20 倍速 刻录机

规格

写入速度

- DVD+R: 20 倍速 (27000KB/ 秒)
- DVD-R: 20 倍速 (27000KB/ 秒)
- DVD+R DL: 16 倍速 (21600KB/ 秒)
- DVD-R DL: 12 倍速 (16200KB/ 秒)
- CD-R: 48 倍速 (7200KB/ 秒)
- DVD-RAM: 12 倍速 (16200KB/ 秒)

刻录速度

- DVD+RW: 8 倍速 (10800KB/ 秒)
- DVD-RW: 6 倍速 (8100KB/ 秒)
- CD-RW: 32 倍速 (4800KB/ 秒)

读取速度

- DVD-ROM: 16 倍速 (21600KB/ 秒)
- CD-R: 48 倍速 (7200KB/ 秒)
- DVD-RAM: 12 倍速 (16200KB/ 秒)
- 存取时间: 140
- 缓存大小: 2MB

连接

- 接口: IDE 接口 (ATAPI)
- 其它接口: 12 伏直流输入, 模拟音频 L/R 输出, 直流电源接口, 数字音频输出, IDE 接口连接器, 主 / 副选择跳线

方便

- 便于安装: 即插即用

系统要求

- 硬盘空间: 650MB
- PC 操作系统: Windows® XP、2000 SP4、ME、NT、98 SE
- 处理器: Pentium 4 1.3GHz 或更高的 CPU
- 内存: 128MB

技术规格

- 湿度: 20 - 80 %RH (非冷凝)
- 操作温度范围: 5 - 50 °C
- 储放温度范围: -40 - 80 °C
- 安全标准: EN60950, EN60825, ULI 950
- EMC 标准: EN55022, EMS55024, FCC Part 15

外箱

- 净重: 9.72 千克
- 外箱 (L x (宽 x 高): 48 x 47 x 22 厘米
- 净重: 8.82 千克
- 自重: 0.9 千克

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 22.8 x 20.5 x 9.1 厘米
- 净重: 1.097 千克
- 净重: 0.882 千克
- 自重: 0.215 千克

SPD2414BD/97

产品集锦

动态校准

动态校准可优化高速 DVD+RW 驱动器的 DVD 写入质量。

+/- DL 上的双格式刻录机

新式驱动器支持在 +R 和 -R 8.5 GB 双层介质上写入

即插即用

即插即用功能让您能够安装或添加新组件, 并且无需执行任何复杂的安装步骤或技术分析即可让组件工作。

无缝链路

无缝连接可避免因写入错误而产生的光盘损失

8.5GB 存储容量

可在单面双层光盘上存储 8.5 GB 数据或 4 小时的高品质 DVD 视频

DVD-RAM

该产品支持 DVD-RAM 格式, 是一款支持所有 CD 和 DVD 格式的、真正意义上的多功能刻录机。

20 倍速写入速度

此驱动器采用最先进技术, 写入速度最高可达 20 倍速。这是当今世界上最快的驱动器, 速度和稳定性兼备。



发行日期 2009-02-03

版本: 1.0.4

12 NC: 8670 000 36459
EAN: 87 12581 39059 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com