

Philips  
内置驱动器

内置

20 倍速 刻录机

SPD2513BD



## 多 SATA 驱动器

值得信赖的可靠性和兼容性

飞利浦 SATA DVD RW 驱动器可以读取和写入所有 DVD、双层介质和 CD 格式。即使无经验的用户也能够轻松安装。由 Blu-ray、DVD 和 CD 光学介质的共同开发者研制，超稳定的品质值得信赖。

### 感受最先进的技术

- +R 和 -R, DL 介质的双层刻录机
- DVD RAM 扩展存储容量

### 性能出众

- DVD+R DL 上 8 倍速写入
- 单面双层光盘具有 8.5GB 存储容量
- 超凡的 20 倍速写入速度

### 便利性

- 即插即用，易于安装
- 双格式

### 极端的可靠性和健壮性

- 动态校准可以确保高速 DVD 写入的质量
- 安全可靠的无缝连接刻录

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

内置驱动器  
内置 20 倍速 刻录机

## 规格

### 写入速度

- **DVD+R:** 20 倍速 (24000KB/秒) 最高, CAV
- **DVD-R:** 20 倍速 (24000KB/秒) 最高, CAV
- **DVD+R DL:** 8 倍速 (10800KB/秒), Z-CLV
- **DVD-R DL:** 8 倍速 (10800KB/秒), Z-CLV
- **CD-R:** 48 倍速 (7200KB/秒), CAV
- **DVD-RAM:** 12 倍速 (16200KB/秒), PCAV

### 刻录速度

- **DVD+RW:** 8 倍速 (10800KB/秒), CLV
- **DVD-RW:** 6 倍速 (8100KB/秒), CLV
- **CD-RW:** 24 倍速 (3600KB/秒) 最高, 超高速光盘的 Z-CTV

### 读取速度

- **DVD ROM:** 16 倍速 (21600KB/秒), CAV
- **CD-R:** 48 倍速 (7200KB/秒), CAV
- **RAM:** 12 倍速 (16200KB/秒), PCAV
- 存取时间: 140
- 缓存大小: 2MB

### 连通性

- 接口: SATA
- 其它接口: 12 伏直流输入, 模拟音频 L/R 输出

### 便利性

- 便于安装: 即插即用

### 系统要求

- 硬盘空间: 650MB

- **PC 操作系统:** Windows® XP、2000 SP4、ME、NT、98 SE
- **处理器:** Pentium 4 1.3GHz 或更高的 CPU
- **内存:** 128MB

### 技术规格

- **湿度:** 20 - 80 %RH (非压缩)
- **操作温度范围:** 5 - 50 °C
- **储放温度范围:** -40 - 80 °C
- **安全标准:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC 标准:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15

### 外音箱

- **EAN:** 87 12581 35523 4
- **净重:** 9.72 千克
- **外箱 (L x (宽 x 高):** 48 x 47 x 22 厘米
- **净重:** 8.82 千克
- **用户包装数量:** 10
- **自重:** 0.9 千克

### 包装尺寸

- **包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):** 22.8 x 20.5 x 9.1 厘米
- **EAN:** 87 12581 35522 7
- **净重:** 1.097 千克
- **净重:** 0.882 千克
- **随附产品数量:** 1
- **包装类型:** 箱体
- **自重:** 0.215 千克

## SPD2513BD/97

## 产品集锦

### 动态校准

动态校准可优化高速 DVD+RW 驱动器的 DVD 写入质量。

### +/- DL 上的双格式刻录机

新式驱动器支持在 +R 和 -R 8.5 GB 双层介质上写入

### 即插即用

即插即用功能让您能够安装或添加新组件, 并且无需执行任何复杂的安装步骤或技术分析即可让组件工作。

### 无缝链路

无缝连接可避免因写入错误而产生的光盘损失

### 8.5GB 存储容量

具有 8.5GB 存储容量的单面双层光盘

### DVD RAM

支持 DVD RAM 格式使此驱动器成为支持 CD、DVD Rom 和 DVD RAM 的多驱动器。



发行日期 2009-01-22

版本: 2.0.4

12 NC: 8670 000 32794  
EAN: 87 12581 35522 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)