

飞利浦  
外置硬盘

外置

16 倍速 刻录机

SPD3300CC



## 用一种设备写入和标记您的 DVD

### 可靠性和兼容性

让光盘表露真我的风采！当您自己创作珍藏回忆的专业标签的时候，您还会选择手写吗？

#### 感受最先进的技术

- +R 和 -R, DL 介质的双层刻录机
- 支持 DVD-RAM 格式
- 带 LightScribe 功能的驱动器

#### 性能出众

- DVD+R/-R 上 16 倍速最高写入速度
- DVD 刻录机支持 16X DVD-R
- 单面双层光盘具有 8.5GB 存储容量

#### 极端的可靠性和健壮性

- 动态校准可以确保高速 DVD 写入的质量
- 安全可靠的无缝连接刻录

#### 方便

- 一台设备，兼具 CD 和 DVD 刻录以及标签打印功能
- 只需翻转光盘，三步即可制作好标签

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

外置硬盘  
外置 16 倍速 刻录机

## 规格

### 写入速度

- CD-R: 48 倍速 (7200KB/秒), CAV
- DVD+R: 16 倍速 (21600KB/秒), CAV
- DVD+R DL: 8 倍速 (10800KB/秒), Z-CLV
- DVD-R: 16 倍速 (21600KB/秒), CAV
- DVD-R DL: 4 倍速 (5400KB/秒), Z-CLV
- DVD-RAM: 5 倍速 (6750KB/秒), PCAV

### 刻录速度

- CD-RW: 24 倍速 (3600KB/秒), ZCAV
- DVD+RW: 8 倍速 (10800KB/秒), ZCLV
- DVD-RW: 6 倍速 (8100KB/秒), CAV

### 读取速度

- 存取时间: 160 毫秒
- CD-R: 48 倍速 (7200KB/秒), CAV
- DVD-ROM: 16 倍速 (21600KB/秒), CAV

### 连接

- 接口: USB 2

### 系统要求

- 硬盘空间: 650MB
- PC 操作系统: Windows 98 SE、2000、ME、XP
- 处理器: Pentium 4 1.3 GHz 或更快
- 内存: 128 RAM

### 软件

- Ahead Nero Suite 6: InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

### 尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 145 x 170 x 42 毫米
- 产品重量: <0.9 千克

### 包装数据

- I2NC: 908210006799
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94570 7
- 净重: 2.3 千克
- 高度: 242 毫米
- 长度: 304 毫米
- 宽度: 146 毫米

### 技术规格

- EMC 标准: EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- 安全标准: EN60950, EN60825, ULI 1950

### 内箱

- I2NC: 9082 100 06799
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94570 7
- 净重: 2.3 千克
- 高度: 242 毫米
- 长度: 304 毫米
- 数量: 1
- 宽度: 146 毫米

### 外箱

- I2NC: 908210006799
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97131 7
- 净重: 9.925 千克
- 高度: 324 毫米
- 长度: 517 毫米
- 数量: 4
- 宽度: 324 毫米

### 外音箱 2

- 数量: 480

SPD3300CC/00

## 产品集锦

### DVD+R/-R 上 16 倍速写入速度

DVD+R 和 DVD-R 光盘 16 倍速最高刻录速度

### 动态校准

动态校准可优化高速 DVD+RW 驱动器的 DVD 写入质量。

### DVD-RAM

该产品支持 DVD-RAM 格式, 是一款支持所有 CD 和 DVD 格式的、真正意义上的多功能刻录机。

### LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling 技术使得肮脏的记号笔和棘手的粘贴式标签一去不复返! 您只要翻到可刻录! 可擦写 CD 或 DVD 具有特殊涂层的一面, 然后再将其插到驱动器中, 便可轻松烧制出不仅外观精美, 且具有专业品质的丝屏罩打印标签。您可以使用随附的软件为其配上文字和个性化的图形, 甚至在以后再将它们添加到标签上。这使得查找您存档的电影、音乐、照片和数据文件前所未有的简单。

### 无缝链路

无缝连接可避免因写入错误而产生的光盘损失



发行日期 2009-01-22

版本: 2.2.5

I2 NC: 9082 100 06799  
EAN: 87 10895 94570 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)