

飞利浦
外置硬盘

DVD

18 倍速 刻录机

SPD3500CC



写入并标记您的 DVD

可靠性和兼容性

飞利浦外置 DVD RW 驱动器可以读取和写入 DVD、RAM、双层介质和 CD 格式。只需将它插入 USB 端口，即可供多台 PC 使用。由 DVD 介质的共同开发者研制，超稳定的品质值得信赖。

感受最先进的技术

- +R 和 -R, DL 介质的双层刻录机
- 支持 DVD-RAM 格式
- 带 LightScribe 功能的驱动器
- 单面双层光盘具有 8.5GB 存储容量

性能出众

- 18 倍速写入速度
- DVD+R DL 上 8 倍速写入

极端的可靠性和健壮性

- 动态校准可以确保高速 DVD 写入的质量
- 安全可靠的无缝连接刻录
- 高速 DVD 的最佳写入质量

方便

- 一台设备，兼具 CD 和 DVD 刻录以及标签打印功能
- 只需翻转光盘，三步即可制作好标签

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

外置硬盘
DVD 18 倍速 刻录机

规格

写入速度

- **CD-R:** 48 倍速 (7200KB/秒), CAV
- **DVD+R:** 18 倍速 (21600KB/秒), CAV
- **DVD+R DL:** 8 倍速 (5400KB/秒), Z-CLV
- **DVD-R:** 18 倍速 (21600KB/秒), CAV
- **DVD-R DL:** 8 倍速 (5400KB/秒) 最高, CLV
- **DVD-RAM:** 12 倍速 (6750KB/秒) 最高, PCAV

刻录速度

- **CD-RW:** 24 倍速 (3600KB/秒), ZCAV
- **DVD+RW:** 8 倍速 (10800KB/秒), ZCLV
- **DVD-RW:** 6 倍速 (8100KB/秒), CAV

读取速度

- **存取时间:** 160 毫秒
- **缓存大小:** 2MB
- **CD-R:** 48 倍速 (7200KB/秒), CAV
- **DVD-ROM:** 16 倍速 (21600KB/秒), CAV

连接

- **接口:** USB 2

系统要求

- **硬盘空间:** 650MB
- **PC 操作系统:** Windows 98 SE、2000、ME、XP
- **处理器:** Pentium 4 1.3 GHz 或更快
- **内存:** 128 MB

软件

- **Ahead Nero Suite 6:** InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

尺寸

- **产品尺寸 (宽 x 厚 x 高):** 145 x 170 x 42 毫米
- **产品重量:** <0.9 千克

包装数据

- **I2NC:** 908210006799

- **净重:** 2.3 千克
- **高度:** 242 毫米
- **长度:** 304 毫米
- **宽度:** 146 毫米

技术规格

- **EMC 标准:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- **安全标准:** EN60950, EN60825, UL1950
- **湿度:** 15 - 80 %RH (非压缩)
- **操作温度范围:** 5 - 50 °C
- **储放温度范围:** -40 - 65 °C

内箱

- **I2NC:** 9082 100 06799
- **净重:** 2.3 千克
- **高度:** 242 毫米
- **长度:** 304 毫米
- **数量:** 1
- **宽度:** 146 毫米
- **EAN/UPC/GTIN:** 8712581340513

外箱

- **I2NC:** 908210006799
- **净重:** 9.925 千克
- **高度:** 324 毫米
- **长度:** 517 毫米
- **数量:** 4
- **宽度:** 324 毫米
- **EAN/UPC/GTIN:** 8712581340520

外音箱 2

- **数量:** 144

方便

- **便于安装:** 即插即用
- **易于使用:** 使用手册、入门指南

电源

- **适配器类型:** 直流 5V/12V
- **功耗:** 25 瓦

SPD3500CC/10

产品集锦

动态校准

动态校准可优化高速 DVD+RW 驱动器的 DVD 写入质量。

DVD-RAM

该产品支持 DVD-RAM 格式, 是一款支持所有 CD 和 DVD 格式的、真正意义上的多功能刻录机。

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling 技术使得肮脏的记号笔和棘手的粘贴式标签一去不复返! 您只要翻到可刻录! 可擦写 CD 或 DVD 具有特殊涂层的一面, 然后再将其插到驱动器中, 便可轻松烧制出不仅外观精美, 且具有专业品质的丝屏罩打印标签。您可以使用随附的软件为其配上文字和个性化的图形, 甚至在以后再将它们添加到标签上。这使得查找您存档的电影、音乐、照片和数据文件前所未有的简单。

无缝链路

无缝连接可避免因写入错误而产生的光盘损失

8.5GB 存储容量

可在单面双层光盘上存储 8.5 GB 数据或 4 小时的高品质 DVD 视频



发行日期 2009-01-22

版本: 2.0.4

I2 NC: 8670 000 30803
EAN: 87 12581 34051 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com