

Philips
内置驱动器

DVD

18 倍速 刻录机

SPD6003BD



写入并标记您的 DVD

可靠性 兼容性

飞利浦内置 DVD RW 驱动器不仅能够读取和写入 DVD、双层介质和 CD 格式，还可以在光盘上直接创建个性标签。它快速、易于安装、极为稳定并且由光学介质的共同开发者设计。

感受最先进的技术

- 带 LightScribe 功能的驱动器
- DVD RAM 扩展存储容量

性能出众

- 单面双层光盘具有 8.5GB 存储容量
- 18 倍速写入速度
- DVD+R DL 上 8 倍速写入

极端的可靠性和健壮性

- 动态校准可以确保高速 DVD 写入的质量
- 安全可靠的无缝连接刻录

便利性

- 集 CD、DVD 刻录和打印功能于一体
- 即插即用，易于安装
- 只需翻转光盘，三步即可制作好标签

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

内置驱动器
DVD 18 倍速 刻录机

规格

连通性

- 接口: IDE 接口 (ATAPI)
- 其它接口: 12 伏直流输入, IDE 接口连接器, 主/副选择跳线, 模拟音频 L/R 输出, 直流电源接口, 数字音频输出

便利性

- 便于安装: 即插即用
- 易于使用: 使用手册、入门指南

配件

- 随附配件: 4 个安装螺钉, 含软件及手册的 CD-ROM, 快速安装指南, 用户手册, LightScribe 光盘

系统要求

- 硬盘空间: 650MB
- PC 操作系统: Windows® XP, 2000 SP4
- 处理器: Pentium 4 1.3GHz 或更高的 CPU
- 内存: 128MB

尺寸

- 产品重量: <0.9 千克
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 146 x 170 x 42 毫米

电源

- 适配器类型: 直流 5V/12V
- 功耗: 25 瓦

技术规格

- 湿度: 15 - 80 %RH (非压缩)
- 操作温度范围: 5 - 50 °C
- 安全标准: EN60950, EN60825, UL1950
- EMC 标准: EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- 储放温度范围: -40 - 65 °C

内箱

- I2NC: 867000026138
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30711 0
- 净重: 1.2 千克
- 高度: 260 毫米
- 长度: 210 毫米
- 数量: 1
- 宽度: 107 毫米

外音箱

- I2NC: 867000026138
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30712 7
- 净重: 9.1 千克
- 高度: 244 毫米
- 长度: 363 毫米
- 数量: 10
- 宽度: 363 毫米

外音箱 2

- I2NC: 9082 100 07867
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30713 4
- 数量: 128

包装数据

- I2NC: 867000026138
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30711 0
- 净重: 0.9 千克
- 高度: 324 毫米
- 长度: 165 毫米
- 宽度: 146 毫米

读取速度

- 存取时间: 160 毫秒
- 缓存大小: 2MB
- CD-R: 48 倍速 (7200KB/秒), CAV
- DVD ROM: 16 倍速 (21600KB/秒), CAV
- RAM: 5 倍速 (6750KB/秒), PCAV

刻录速度

- CD-RW: 24 倍速 (3600KB/秒), CAV
- DVD+RW: 8 倍速 (10800KB/秒), CLV
- DVD-RW: 6 倍速 (8100KB/秒), CLV

软件

- Ahead Nero Suite 6: EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

写入速度

- CD-R: 48 倍速 (7200KB/秒), CAV
- DVD+R: 18 倍速 (24300KB/秒), CAV
- DVD+R DL: 8 倍速 (10800KB/秒), Z-CLV
- DVD-R: 18 倍速 (24300KB/秒), CAV
- DVD-R DL: 8 倍速 (10800KB/秒), Z-CLV
- DVD-RAM: 12 倍速 (16200KB/秒), PCAV

SPD6003BD/97

产品集锦

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling 技术使得肮脏的记号笔和棘手的粘贴式标签一去不复返! 您只要翻到可刻录! 可擦写 CD 或 DVD 具有特殊涂层的一面, 然后再将其插到驱动器中, 便可轻松烧制出不仅外观精美, 且具有专业品质的丝屏罩打印标签。您可以使用随附的软件为其配上文字和个性化的图形, 甚至在以后再将它们添加到标签上。这使得查找您存档的电影、音乐、照片和数据文件前所未有的简单。

动态校准

动态校准可优化高速 DVD+RW 驱动器的 DVD 写入质量。

8.5GB 存储容量

具有 8.5GB 存储容量的单面双层光盘

集刻录和打印功能于一体

LightScribe 技术为您的 CD 和 DVD 刻录机增添了标签打印功能。

即插即用

即插即用功能让您能够安装或添加新组件, 并且无需执行任何复杂的安装步骤或技术分析即可让组件工作。

无缝链路

无缝连接可避免因写入错误而产生的光盘损失

DVD RAM

支持 DVD RAM 格式使此驱动器成为支持 CD、DVD Rom 和 DVD RAM 的多驱动器。



发行日期 2009-01-22

版本: 4.0.5

I2 NC: 8670 000 28782
EAN: 87 12581 32780 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com