

Philips  
内置驱动器

DVD

20 倍速 刻录机

SPD6004BD



# 写入并标记您的 DVD

## 可靠性 兼容性

飞利浦内置 DVD RW 驱动器不仅能够读取和写入 DVD、双层介质和 CD 格式，还可以在光盘上直接创建个性标签。它快速、易于安装、极为稳定并且由光学介质的共同开发者设计。

### 感受最先进的技术

- 带 LightScribe 功能的驱动器
- DVD RAM 扩展存储容量

### 性能出众

- 单面双层光盘具有 8.5GB 存储容量
- DVD+R DL 上 8 倍速写入
- 超凡的 20 倍速写入速度

### 极端的可靠性和健壮性

- 动态校准可以确保高速 DVD 写入的质量
- 安全可靠的无缝连接刻录

### 便利性

- 集 CD、DVD 刻录和打印功能于一体
- 即插即用，易于安装
- 只需翻转光盘，三步即可制作好标签

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

内置驱动器  
DVD 20 倍速 刻录机

## 规格

### 写入速度

- **CD-R:** 48 倍速 (7200KB/秒), CAV
- **DVD+R:** 20 倍速 (27000KB/秒), CAV
- **DVD+R DL:** 8 倍速 (10800KB/秒), Z-CLV
- **DVD-R:** 20 倍速 (27000KB/秒), CAV
- **DVD-R DL:** 8 倍速 (10800KB/秒), Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12 倍速 (16200KB/秒), PCAV

### 刻录速度

- **CD-RW:** 24 倍速 (3600KB/秒), CAV
- **DVD+RW:** 8 倍速 (10800KB/秒), CLV
- **DVD-RW:** 6 倍速 (8100KB/秒), CLV

### 读取速度

- **存取时间:** 160 毫秒
- **缓存大小:** 2MB
- **CD-R:** 48 倍速 (7200KB/秒), CAV
- **DVD ROM:** 16 倍速 (21600KB/秒), CAV
- **RAM:** 5 倍速 (6750KB/秒), PCAV

### 连通性

- **接口:** IDE
- **其它接口:** IDE 接口连接器, 主 / 副选择跳线

### 便利性

- **便于安装:** 即插即用
- **易于使用:** 使用手册、入门指南

### 配件

- **随附配件:** 4 个安装螺钉, 含软件及手册的 CD-ROM, 快速安装指南, 用户手册, LightScribe 光盘

### 系统要求

- **硬盘空间:** 650MB
- **PC 操作系统:** Windows® XP, 2000 SP4
- **处理器:** Pentium 4 1.3GHz 或更高的 CPU
- **内存:** 128MB

### 电源

- **适配器类型:** 直流 5V/12V
- **功耗:** 25 瓦

### 技术规格

- **湿度:** 15 - 80 %RH (非压缩)

- **操作温度范围:** 5 - 50 °C
- **安全标准:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC 标准:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- **储放温度范围:** -40 - 65 °C

### 软件

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

### 尺寸

- **产品重量:** <0.9 千克
- **产品尺寸 (宽 x 厚 x 高):** 146 x 170 x 42 毫米

### 包装数据

- **I2NC:** 867000026138
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 30711 0
- **净重:** 0.9 千克
- **高度:** 324 毫米
- **长度:** 165 毫米
- **宽度:** 146 毫米

### 内箱

- **I2NC:** 867000026138
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 30711 0
- **净重:** 1.2 千克
- **高度:** 260 毫米
- **长度:** 210 毫米
- **数量:** 1
- **宽度:** 107 毫米

### 外音箱

- **I2NC:** 867000026138
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 30712 7
- **净重:** 9.1 千克
- **高度:** 244 毫米
- **长度:** 363 毫米
- **数量:** 10
- **宽度:** 363 毫米

### 外音箱 2

- **I2NC:** 9082 100 07867
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 30713 4
- **数量:** 128

SPD6004BD/97

## 产品集锦

### LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling 技术使得肮脏的记号笔和棘手的粘贴式标签一去不复返! 您只要翻到可刻录/可擦写 CD 或 DVD 具有特殊涂层的一面, 然后再将其插到驱动器中, 便可轻松烧制出不仅外观精美, 且具有专业品质的丝屏罩打印标签。您可以使用随附的软件为其配上文字和个性化的图形, 甚至在以后再将它们添加到标签上。这使得查找您存档的电影、音乐、照片和数据文件前所未有的简单。

### 动态校准

动态校准可优化高速 DVD+RW 驱动器的 DVD 写入质量。

### 8.5GB 存储容量

具有 8.5GB 存储容量的单面双层光盘

### 集刻录和打印功能于一体

LightScribe 技术为您的 CD 和 DVD 刻录机增添了标签打印功能。

### 即插即用

即插即用功能让您能够安装或添加新组件, 并且无需执行任何复杂的安装步骤或技术分析即可让组件工作。

### 无缝链路

无缝连接可避免因写入错误而产生的光盘损失

### DVD RAM

支持 DVD RAM 格式使此驱动器成为支持 CD、DVD Rom 和 DVD RAM 的多驱动器。



发行日期 2009-02-12

版本: 2.2.6

I2 NC: 8670 000 30405  
EAN: 87 12581 33810 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)