

Philips  
Цифровая фоторамка

20,3 см (8")

Формат 4:3

SPF1528



## Наш лучший отдых!

Стильная цифровая фоторамка Philips SPF1528 воспроизводит и фотографии, и видеоролики. Оживите бесценные воспоминания благодаря насыщенным краскам, движению и звуку.

### **Потрясающее изображение благодаря высококачественному дисплею**

- imagen Pro для живых, ярких и естественных цветов
- Вдохните новую жизнь в старые фотографии с помощью RadiantColor

### **Простое и удобное управление**

- Поддержка фотографий, видеофайлов и музыки
- Следите за временем на забавных часах
- Автоматическое слайд-шоу с карты памяти
- Быстрое и простое меню для просмотра, поиска и упорядочивания

### **Экологически чистый дизайн**

- Мы используем маленькую упаковку для экономии природных ресурсов
- Автоматическое включение/выключение дисплея в заданное время для снижения энергопотребления

# PHILIPS

разумно и просто

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Угол просмотра: @ C/R > 10, 120° (Г) / 100° (В)
- Срок службы при 50% яркости: 20000 ч
- Формат изображения: 4:3
- Разрешение панели: 800 x 600
- Яркость: 160 кд/м<sup>2</sup>
- Коэфф. контрастности (типич.): 500:1

## Медианосители

- Емкость встроенной памяти: 2 ГБ (на 3000 фотографий)
- Типы карт памяти: Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, Карта памяти MMC, Карта памяти Memory Stick, Карта памяти Memory Stick Pro

## Функции управления

- Поддержка форматов фотографий: Фотографии JPEG
- Устройство считывания карт: Встроенное (1x)
- Размещение: Ландшафтный, Портретная
- Кнопки управления: 4-сторонняя кнопка навигации и ввода, Кнопка питания
- Режим воспроизведения: Полноэкранный просмотр, Слайд-шоу, Просмотр миниатюр
- Поддерживаемый видеоформат: в формате .MOV и .AVI, MotionJPEG, MPEG4 AVC/H.264

## Питание

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Поддержка режима энергосбережения: Питание от сети переменного тока
- Выходная сила тока постоянного тока: 1 А
- Выходное напряжение постоянного тока: 9 В

## Подключения

- USB: USB 2.0 Master

## Аксессуары

- руководство пользователя: Английский
- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Краткое руководство

## Размеры

- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 225 x 184,5 x 34 мм
- Вес: 0,58 кг
- Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C до 40 °C
- Диапазон температур (хранение): от -10 °C до 60 °C

## Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 61653 3
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 25 x 21 x 9,5 см
- Вес брутто: 0,8 кг
- Вес нетто: 0,55 кг
- Вес упаковки: 0,25 кг

## Внешняя упаковка

- GTIN: 1 87 12581 61653 0
- Количество потребительских упаковок: 2
- Вес брутто: 1,8 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 26 x 20,5 x 22,2 см
- Вес нетто: 1,1 кг
- Вес упаковки: 0,7 кг



# Основные

## Следите за временем на забавных часах

Переключите рамку в режим часов, когда вам не нужен просмотр фото. И ваша фоторамка превратится в часы.

## Автоматический запуск слайд-шоу

Показ фото начинается сразу после того, как вы вставите карту памяти.

## RadiantColor

RadiantColor - это эксклюзивная технология Philips для отображения небольших фотографий в оптимальном формате 4:3 путем усиления цвета по краям фотографий, которые меньше дисплея. Технология удаляет черные полосы и искажения.

## Поддержка мультимедийных файлов

Поддержка фотографий, видеофайлов и музыки — делитесь воспоминаниями с родными и друзьями.



Дата выпуска 2013-02-20

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 80488  
EAN: 87 12581 61653 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)