

飞利浦
数码相框

25.4 厘米 /10 英寸数字 LCD
16:9 宽高比

SPF4612



我们最难忘的假日！

时尚纤巧的飞利浦数码相框 SPF4612 可播放照片和视频。现在您可以借助绚丽的色彩和动感的音效重温那些宝贵美好的时光。

顶级显示性能可带来绚丽多彩的图像

- 高分辨率显示屏，享受至佳观赏体验
- imagen Pro 带来更清晰、更鲜艳的自然肤色

简单直观的操作和极大便利性

- 单按钮操作 – 单触即可实现全面控制
- 趣味时钟时间显示
- 从存储卡自动放映幻灯片

环保设计

- 我们采用最少的包装材料，可有效保护环境
- 在预设时间自动开 / 关显示屏，节省电量

PHILIPS

规格

图片 / 显示

- 视角: @ C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- 寿命, 50% 亮度: 20000 小时
- 宽高比: 16:9
- 面板分辨率: 1024 x 600
- 亮度: 180 cd/m²
- 对比度 (标准): 500:1

存储介质

- 内存 (RAM): 2GB (可存储 3000 张照片)
- 存储卡类型: SD 存储卡, SDHC 存储卡, MMC 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro

便利性

- 支持照片格式: JPEG 照片
- 支持的视频格式: MPEG4 AVC/H.264, 采用 .MOV 和 .AVI 格式, 动态 JPEG
- 存储卡阅读器: 内置 (1x)
- 放置: 横向, 纵向
- 按钮和控制: 电源按钮, 4 向导航键和输入
- 回放模式: 全屏浏览, 幻灯片放映, 缩略图浏览
- 审批机构: CCC

功率

- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹
- 支持电源模式: 交流电源
- 直流输出电流: 1 A
- 直流输出电压: 9 伏

连接

- USB: USB 2.0 主

附件

- 随附的附件: 交流 - 直流适配器, 快速入门指南, USB 线缆
- 用户手册: 中文, 简体中文

尺寸

- 电视机尺寸 (带支架) (宽 x 高 x 厚): 286 x 189 x 16.5 毫米
- 重量: 0.47 千克
- 温度范围 (工作): 0°C 至 40°C
- 温度范围 (存储): -10°C 至 60°C

包装尺寸

- EAN: 69 23410 71045 8
- 随附产品数量: 1
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 33.5 x 26.5 x 6.5 厘米
- 总重: 0.9 千克
- 净重: 0.54 千克
- 自重: 0.36 千克
- 包装类型: 箱体

外箱

- GTIN: 1 69 23410 71045 5
- 用户包装数量: 3
- 总重: 3.1 千克
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 34.5 x 20.6 x 28 厘米
- 净重: 1.62 千克
- 自重: 1.48 千克

产品亮点

自动放映幻灯片

可自动以幻灯片模式放映任何存储卡中的照片, 无需花时间将照片复制到数码相框, 即可轻松享受所有美好回忆。

高分辨率显示屏

高分辨率显示屏, 享受至佳观赏体验

imagen Pro 带来更鲜艳的色彩

独特的飞利浦 imagen 画质提升技术会自动分析您的照片, 纠正色彩并调整为最佳的对比度。imagen Pro 是一种更先进的画质提升技术, 包含取自 imagen 的三个基本要素, 不但在颜色精确度、色彩深度方面更胜一筹, 而且具有智能的对比度。更重要的是, imagen Pro 可以展现更自然的肤色和更清晰的画面, 并可提供无闪烁的照片观看效果, 这对于静态图像非常重要。

趣味时钟时间显示

在查看照片时切换到时钟模式。您的相框马上变成时钟。

简易包装设计

我们采用最少的包装材料, 可有效保护环境



发行日期 2014-03-13

版本: 3.0.3

12 NC: 8670 000 78914
EAN: 69 23410 71045 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com