




飞利浦
带蓝牙功能的数码相框

10.4 英寸

多媒体 4:3 帧比率



SPF7210

“... 我真的越来越爱你了。”

具有蓝牙功能的数码相框

做好再次堕入爱河的准备！这款数码相框外观靓丽，具有触摸控制和蓝牙功能，魅力令人无法抗拒。若想重温每个重要时刻，它就是最佳拍档！

顶级显示性能可带来绝佳的欣赏体验

- imagen Pro 带来更清晰、更鲜艳的色彩
- 4:3 的宽高比，优化的不失真显示屏
- 通过 RadiantColor 让旧照片焕然一新

简单直观的操作和卓越的便利性

- 自动以幻灯片模式放映 USB 或存储卡中的照片
- 数码相框外框上的触敏控件
- 通过蓝牙从手机传输照片

绿色环保设计

- 通过检测环境光照的自动变暗功能来实现节能
- 环保相框



asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

图片 / 显示

- 视角: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- 寿命, 50% 亮度: 20000 小时
- 宽高比: 4:3
- 面板分辨率: 800 x 600
- 亮度: 250 cd/m²
- 对比度 (标准): 500:1

连接

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave
- 蓝牙: 蓝牙 V2.0 + EDR, 2 级, 仅接收器

存储介质

- USB: USB 闪存盘
- 存储卡类型: I 类 Compact Flash, SD 存储卡, SDHC 存储卡, MMC 卡, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- 内置存储器容量: 1GB (可容纳 1000 张高清照片)

便利性

- 存储卡阅读器: 内置 (2x)
- 支持照片格式: 最高 10MB JPEG 文件, 高达 20 兆像素, JPEG 照片
- 支持的视频格式: MPEG1 和 4, 动态 JPEG, .AVI, .MOV
- 支持的背景音乐: MP3
- 按钮和控制: 触摸板控制, 电源按钮
- 回放模式: 全屏浏览, 幻灯片放映, 缩略图浏览
- 相册管理: 创造, 删除, 编辑, 重命名
- 图片编辑: 复制, 删除, 旋转
- 幻灯片放映设置: 随机, 连续, 转换效果, 拼贴画 (多张照片)
- 设置功能: 亮度调整, 语言, 幻灯片放映, 状态, 自动开 / 关, 设置时间和日期, 照片来源, 开 / 关铃声, 时钟显示启用 / 禁用, 事件连续提醒
- 系统状态: 固件版本, 剩余内存
- 连接媒体状态: 已连接媒体, 剩余内存
- 审批机构: CE, CCC
- 其它便利性: 兼容 Kensington 锁
- 放置: 横向, 纵向, 照片自动定向
- 屏幕背景: 黑色, 白色, 灰色, 自适应
- 照片效果: 黑白, 深褐色

- 屏幕显示语言: 英语, 西班牙语, 德语, 法语, 意大利语, 荷兰语, 丹麦语, 葡萄牙语, 俄语, 简体中文
- 系统兼容性: Mac Os X, Windows Vista, Windows XP

附件

- 随附的附件: 交流 - 直流适配器, USB 线缆, 含软件及手册的 CD-ROM, 快速入门指南
- 用户手册: 阿拉伯语, 捷克语, 丹麦语 / 挪威语, 荷兰语, 英语, 芬兰语, 法语, 德语, 希腊语, 意大利语, 马来语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 简体中文, 西班牙语, 瑞典语, 繁体中文, 土耳其语

尺寸

- 电视机尺寸 (带支架) (宽 x 高 x 厚): 222.6 x 182.2 x 33.2 毫米
- 重量: 0.34 千克
- 温度范围 (工作): 0°C 至 40°C
- 温度范围 (存储): -10°C 至 60°C

电源

- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹
- 电源: 直流输出 9V、2A
- 功耗: (系统开启) 8.8 瓦
- 支持电源模式: 交流电源

包装尺寸

- EAN: 87 12581 47775 2
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 31.1 x 26.3 x 9.7 厘米
- 净重: 1.551 千克
- 净重: 1.014 千克
- 自重: 0.537 千克

外箱

- GTIN: 1 87 12581 47775 9
- 用户包装数量: 2
- 净重: 3.78 千克
- 外箱 (L x (宽 x 高): 33.2 x 28.2 x 23.1 厘米
- 净重: 2.028 千克
- 自重: 1.752 千克

产品亮点

Imagen Pro

独特的飞利浦 imagen 画质提升技术会自动分析您的照片, 纠正色彩并调整为最佳的对比度。imagen Pro 是一种更先进的画质提升技术, 包含取自 imagen 的三个基本要素, 不但在颜色精确度、色彩深度方面更胜一筹, 而且具有智能的对比度。更重要的是, imagen Pro 可以展现更自然的肤色和更清晰的画面, 并可提供无闪烁的照片观看效果, 这对于静态图像非常重要。

完美的 4:3 帧比率

飞利浦的数码相框技术确保以 4:3 的比率显示您的照片, 以获得最佳观看体验。

自动放映幻灯片

可自动以幻灯片模式放映任何 USB 闪存盘或存储卡中的照片, 无需花时间将照片复制到数码相框, 即可轻松享受所有美好回忆。

外框触摸控件

一旦进行操作, 数码相框的触敏控件会立即亮光, 让您可以方便地滚动查看照片、视频剪辑和音乐。在照片欣赏模式下, 您可沿着水平方向的触敏外框滑动手指, 轻松地 from 屏幕上显示的缩略图中选择新的照片。

通过蓝牙传输照片

我们了解, 您喜欢用手机拍摄照片。现在, 您可以通过蓝牙来将这些照片传输到飞利浦数码相框, 无需使用任何其它转换器或电缆。

RadiantColor

RadiantColor 是飞利浦的独家技术, 它能够将小于全屏的照片边缘的色彩延伸到屏幕四周, 消除黑条和宽高比失真现象, 从而以最佳的 4:3 比率显示较小的照片。

Smart Power Pro

Smart Power Pro 是一种传感器, 它可以通过检测环境光照条件来打开和关闭数码相框, 从而降低能耗、保护环境, 让数码相框减少 1/3 的电费开支。更妙的是, 所有这些都会自动完成!

环保相框

飞利浦数码相框在我们的环保设计原则的指导下设计和制造, 旨在通过降低功耗、减少有害物质、减轻重量、提高包装效率和回收率, 最大程度地减小整体环境影响。



发行日期 2010-10-11

版本: 3.3.7

12 NC: 8670 000 51724
EAN: 87 12581 47775 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com