


未注公差参照 /UNSPECIFIED TOLERANCE TO FOLLOW GB/T11804-2000 精密F级/Grade F	>	0	6	30	120	400	1000
	≡	6	30	120	400	1000	2000
	公差/TOL. ±	0.05	0.10	0.15	0.20	0.30	0.50

版本/Rev	修订描述/REVISION DESCRIPTION	修订/REVISED BY	日期/DATE
A1	第一次发行	颜立红	2019/06/24




PHILIPS
User manual

SPK7444
Wired mouse
有線滑鼠
필립스 사용자 매뉴얼
Mouse metallico

User manual
產品手冊
유선 마우스 사용자 매뉴얼
Manuale utente

Functional overview / 功能概述 / 기능 / Panoramica funzionale



Vista frontale
Front view
前視圖
앞면

Vista posteriore
Back view
後視圖
뒷면

① Left key
左鍵
왼쪽 버튼
Tasto sinistro

② Right key
右鍵
오른쪽 버튼
Tasto destro

③ 3D wheel
3D滾輪
휠
Ruote 3D

④ Forward
前進
다음버튼
Avanti

⑤ Back
後退
이전버튼
Indietro

⑥ DPI+
DPI+
DPI+
DPI+

⑦ Optical sensor
光學傳感器
옵티컬센서
Sensore ottico

⑧ Foot pad
腳墊
테프론 피트
Pad del piede

1

Specification / 規格 / 사양 / Specifiche

EN
Technical specifications
Connectivity: wired USB
Tracking system: optical LED
Number qty: 6
Button lifespan: 8million clicks
Button strength: 70±5g
Resolution: 800/1200/2400/3200
Product weight:124g
Product size: 112 (L) x 81 (W) x47 (H) ± 0,5 mm
Rated voltage/current: DC 5V / ≦100mA
Operating platform: Windows ®XP/Vista/7/8/10


CN
技術規格
連接：有線USB
跟蹤系統：光學LED
數量：6
按鈕使用壽命：800萬次
按鈕強度：70±5g
分辨率：800/1200/2400/3200
產品重量：124g
產品尺寸：112 (L) x 81 (W) x47 (H) ± 0,5 mm
額定電壓/電流：DC 5V / ≦100mA
操作平台：Windows ®XP / Vista / 7/8/10

2

KR
기술 사양
연결 : 유선 USB
트래킹 시스템 : 옵티컬LED
버튼 수 : 6
버튼수명 : 8백만회
버튼압력 : 70 ± 5g
해상도 : 800/1200/2400/3200
제품 무게 : 124g
제품 사이즈 : 112 (L) x 81 (W) x47 (H) ± 0,5 mm
정격 전압/전류 : DC 5V / ≦100mA
시스템 호환 : Windows ®XP/Vista/7/8/10

IT
Specifiche tecniche
Connettività: USB cablato
Sistema di tracciamento: LED ottico
Numero qta: 6
Durata del pulsante: 8 milioni di clic
Resistenza pulsante: 70 ± 5g
Risoluzione: 800/1200/2400/3200
Peso del prodotto: 124 g
Dimensioni del prodotto: 112 (L) x 81 (L) x47 (A) ± 0,5 mm
Tensione / corrente nominale: DC 5 V / ≦ 100 mA
Piattaforma operativa: Windows ® XP / Vista / 7/8/10

3



2019 © Top Victory Investments Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Top Victory Investments Limited, and Top Victory Investments Limited is the warrantor in relation to this product.
Made in China
Through the following website, register your product in order to get support.
www.philips.com/welcome
Execution Standard: GB/T26245-2010
Manufacturer: Dongguan Soai Electronics Co., Ltd
Address: No.3 Huiyuan Street, Changping Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China

PT
Especificações técnicas
Conectividade: USB com fio
sistema de rastreamento: LED óptico
Quantidade: 6
Duração do botão: 8 milhões de cliques
força do botão: 70 ± 5g
resolução: 800/1200/2400/3200
Peso do produto: 124g
tamanho do produto: 112 (L) x 81 (W) x47 (H) ± 0,5 mm
Tensão / corrente nominal: DC 5V / ≦ 100mA
Plataforma de operação: Windows ®XP / Vista / 7/8/10

TR
Teknik özellikler
Bağlantı: kablolu USB
İzleme sistemi: optik LED
Adet Adet: 6
Düğme ömrü: 8 milyon tıklama
Düğme gücü: 70 ± 5g
Çözünürlük: 800/1200/2400/3200
Ürün ağırlığı: 124g
Ürün boyutu: 112 (L) x 81 (W) x47 (H) ± 0,5 mm
Nominal gerilim / akım: DC 5V / ≦ 100mA
İşletim platformu: Windows ®XP / Vista / 7/8/10

4

ES
Especificaciones técnicas
Conectividad: USB cableado
Sistema de seguimiento: LED óptico.
Cantidad de números: 6
Vida útil del botón: 8 millones de clics
Fuerza del botón: 70 ± 5g
Resolución: 800/1200/2400/3200
Peso del producto: 124g
Tamaño del producto: 112 (L) x 81 (W) x47 (H) ± 0,5 mm
Tensión nominal / corriente: DC 5V / ≦ 100mA
Plataforma operativa: Windows ®XP / Vista / 7/8/10

AE
تینفلدا تافس اوچلما
USB یئشلس: لوزنلا قییرط
یرصیلدا امامصلنا: یجیتتلدا ماظن
دعیمیلدا ددع: 6
تاروقن زئیالمه: 8 برزلا رمج
برز فوق: 70 ± 5g
اروقنا: 800/1200/2400/3200
جیتیلدا نذو: 124g
جیتیلدا مچم: 112 (L) x 81 (W) x 47 (H) ± 0.5 mm
تولاجلا / قیولاجلا: DC 5V / ≡ 100mA
لیغیتتلدا قسنم: Windows ®XP / Vista / 7/8/10

5

TH
ข้อกำหนดทางเทคนิค
การเชื่อมต่อ: สาย USB
ระบบติดตาม: แสง LED
จำนวนจำนวน: 6
อายุการใช้งานปุ่ม: 8 ล้านคลิก
ความแรงของปุ่ม: 70 ± 5g
ความละเอียด: 800/1200/2400/3200
น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 124 กรัม
ขนาดผลิตภัณฑ์: 112 (L) x 81 (W) x47 (H) ± 0,5 มม
แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟ: DC 5V / ≦ 100mA
แพลตฟอร์มปฏิบัติการ: Windows ®XP / Vista / 7/8/10

Package contents / 包裝內容 / 구성품 / Contenuto della spedizione

- Wired mouse
- Mouse cablato
- Instruction book
- Manuale di istruzioni
- Warranty card
- Scheda di garanzia
- Product support card
- Carta di supporto universale


- 有線滑鼠
- 說明書
- 保修卡
- 售后服务卡
- 유선 마우스
- 지도서
- 보증서
- 제품 지원 카드

6

技术要求:

- 1) 成品尺寸: 80*95mm
- 2) 材质: 100g书写纸
- 3) 工艺: 4C印刷,折风琴页
- 4) 公差: +/-0.5mm

控制复印

核准 APPVE BY		图纸名称 DWG NAME	说明书	客户 CLIENT	飞利浦
审核 CHECKED BY		机型 MODEL NO.	SI-9539	绘图视角 PROJECTION	版本 VER.
设计 DRAWN BY	颜立红	零件料号 PART NO.	2019/06/24		A1
SOAI ELECTRONIC				材质 MATERIAL	单位 METRIC
				表面处理 FINISHING	比例 SCALE
				图面 SIZE	1:1

■ PEACH ■ RoHS □ Ca65 □ CFR1303 □ PFOS □ PAHs □ FORMALDEHYDE / 甲醛 < ***PPM □ HALOGEN FREE / 无卤

THIS DRAWING, AND IT'S INHERANT DESIGN CONCEPTS, ARE THE PROPERTY OF SOAI AND AS SUCH MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED, OR GIVEN TO THIRD PARTIES WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF SOAI.