

Philips G400 Series
采用 Ambiglow 的游戏键
盘

高速机械式按键

Ambiglow 橙色背光按键
5 个额外的专用宏键
黑色合金表面

SPK8401BQS



快如闪电、响应灵敏、非常耐用

采用 Ambiglow

新款 G400 系列游戏键盘配有专为性能而设的高速机械按键，其 5 个宏键可实现定制控制。Ambiglow 橙色 LED 背光按键与您的系统相得益彰。金属合金表面确保坚固耐用。

专为长时间使用而设计

- 5 千万次键击使用寿命
- 防水设计，便于清洁键盘，可抵御偶然发生的液体溅溢
- 合金表面，铸就较强耐用性

与您游戏模组搭配的炫酷外观

- 外观酷炫的 Ambiglow 橙色背光按键

定制化与拨入式属性，打造出众性能

- 5 个额外的专用宏键，实现个性化定制

主宰比赛所需的性能

- 全键区无冲突的防按键冲突功能，可快速输入复杂内容
- 青色的拨入式机械转换开关，实现快速反应

PHILIPS

采用 Ambiglow 的游戏键盘
高速机械式按键 Ambiglow 橙色背光按键, 5 个额外的专用宏键, 黑色合金表面

SPK8401BQS/93

产品亮点

快速机械转换开关



青色的机械转换开关是颇受欢迎的游戏按键机械转换开关, 游戏玩家可通过轻击按键实现快速激活和出众性能。

全键区按键无冲突



要快速地敲击复杂的游戏键, 需具备先进的性能。借助全键区无冲突的特性, 每个按键均独立注册, 不会与其它键混淆, 从而使每次键击操作都能对号入座, 而不受每次按下或按住的按键数量限制。

5 个附加宏键



您的键盘您做主。通过拨入式和定制化属性, 打造迅捷操作效果。利用 5 个额外宏键打造个性配置, 为您赢得优势。

Ambiglow


外观酷炫的 Ambiglow 橙色背光按键

防水按键



生活中时常可能出现麻烦。有了这款防水键盘, 偶尔遇到液体溅溢或泼洒的情况也能轻松应对, 不会造成困扰。键盘设计经久耐用。

5 千万次键击使用寿命



达到 5 千万次键击需要多长时间? 这需要很长一段长时间。这款键盘具备用户熟悉的布局和可靠的性能, 设计经久耐用, 操作迅捷。

合金表面设计



这款键盘的一切设计细节都是为了给用户带来可靠的高性能使用体验, 包括键盘表面设计。合金表面旨在实现出众耐用性、较强坚固度和美观的外表。


High-speed
mechanical keys


Five additional
dedicated
macro keys


Metallic Alloy
surface


Metallic Alloy
surface


High-speed
mechanical keys


ambiglow


Five additional
dedicated
macro keys

采用 Ambiglow 的游戏键盘
高速机械式按键 Ambiglow 橙色背光按键, 5 个额外的专用宏键, 黑色合金表面

SPK8401BQS/93

规格

操作系统 / 系统要求

- 系统要求: Microsoft Windows 2000、ME、XP、Vista 及更高版本、Linux、IOS

产品尺寸

- 尺寸 (长 x 宽 x 高): 438 x 132 x 38.5 (毫米)
- 重量: 896 (克)

技术规格

- 前面板颜色: 黑色
- 连接: USB 2.0 有线
- 设计类型: 人体工程学设计

- 照明效果的类型: 单色 LED 照明 (橙色)
- 产品类型: 高性能机械游戏键盘
- 前面板材质: 合金前面板
- 按键使用寿命: 5 个额外的专用宏键 (Y、U、I、O、P)
- 按键无冲突类型: 键区按键无冲突
- 按键: 104 个按键
- 宏键类型: 5 个额外的专用宏键 (Y、U、I、O、P)
- 按键行程距离类型: 中等按键行程
- 防水



发行日期 2024-03-11

版本: 2.0.1

EAN: 69 51613 91254 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com