

Philips G400 Series  
带有触摸反馈功能的有线游戏鼠标

3500 dpi 光电游戏传感器  
8 个可设定按钮  
7 路照明效果  
振动反馈

SPK9401B



## 非凡定制体验

带有彩色照明和反馈功能

即时反馈可为您带来身临其境的游戏体验。新款 G400 系列游戏鼠标带有振动功能、8 个可设定按钮，其准确性可帮助您在比赛中获取胜利。7 路照明功能能够与您的系统相得益彰。

### 先进技术，极致性能

- 触摸振动，实现即时反馈
- 回报率（轮询率）：1000
- 高达 3500 dpi（每英寸点数），呈现精细动作
- 高达 6600 FPS 刷新率，快速动作不在话下

### 高级定制给您性能保障

- 8 个可设定的按钮，打造个性化的游戏体验
- 包括驱动程序和驱动程序 CD
- 搭配 7 路照明效果，充分发挥装备效用
- 宏设定功能


**PHILIPS**

带有触摸反馈功能的有线游戏鼠标  
3500 dpi 光电游戏传感器 8 个可设定按钮, 7 路照明效果, 振动反馈

SPK9401B/93


# 产品亮点

## 高达 3500 dpi




高达 3500 dpi (每英寸点数), 呈现精细动作

## 高达 6600 FPS



高达 6600 FPS 刷新率, 快速动作不在话下

## 回报率



回报率 (轮询率): 1000


## 宏设定功能

宏设定功能

## 包括驱动程序和驱动程序 CD


包括驱动程序和驱动程序 CD

## 7 路背光效果



搭配 7 路照明效果, 充分发挥装备效用

## 触摸振动反馈



触摸振动反馈可令您从另外一个维度感受游戏, 使您能更充分地投入到游戏中。

## 8 个可设定按钮

需单击一下即可将常用的命令接入鼠标。这款游戏鼠标配有可设定按钮, 可针对您常用的快捷方式和命令, 从而以闪电般的速度和较好准确度进行响应和导航。



3500 DPI optical gaming sensor



7-way lighting effects



Optical Sensor

带有触摸反馈功能的有线游戏鼠标  
3500 dpi 光电游戏传感器 8 个可设定按钮, 7 路照明效果, 振动反馈

SPK9401B/93

# 规格

## 操作系统 / 系统要求

- 系统要求: Microsoft Windows 2000、ME、XP、Vista 及更高版本、Linux、IOS

## 物理尺寸

- 尺寸 (长 x 宽 x 高): 127 x 82 x 42 (毫米)
- 重量: 145 (克)

## 技术规格

- 按钮: 8 个按钮
- 连接: USB 2.0 有线
- 设计类型: 人体工程学设计

- 驱动程序要求: 宏功能驱动程序
- 帧 / 秒: 6600 FPS
- 照明效果的类型: 7 种类型照明效果
- 精确光电传感器: 3500 dpi
- 轮询率: 1000 赫兹
- 产品类型: 带有震动反馈功能的高性能可设定游戏鼠标
- 振动反馈: 带有振动反馈功能

## 设计

- 颜色: 黑色



发行日期 2024-04-27

版本: 4.0.1

EAN: 69 51613 91038 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)