

Philips G400 Series
Kablolu ve Ambiglow
özellikli oyun faresi

4000 DPI'ye kadar (ayarlanabilir)

Optik Sensör
7 Programlanabilir düğme
7 yönlü ambiglow aydınlatma

SPK9403B



Oyunlarınıza ışık katın

Hızlı, hassas ve heyecan verici bu fare, üstün bir oyun deneyimi için ihtiyaç duyduğunuz tüm özellikleri sunar. G403 oyun faresi, 7 düğmesi ve yüksek hassasiyeti ile rakipleriniz arasında öne çıkmanıza olanak tanır. Ambiglow aydınlatma özelliği, sisteminize heyecan verici bir hava katar.

Üstün performans sunan gelişmiş teknoloji

- Hassas hareketler için 4000 DPI'ye kadar ayarlanabilir DPI
- Tepki hızı 500 Hz
- Hızlı eylem için 6000 FPS'ye kadar yenileme hızı

Dayanıklı ve hafif

- Daha uzun süre dayanıklılık ve yenilenmiş görünüm için örgülü kablo
- 20 Milyon tıklamaya kadar kullanım ömrü

Performans için gelişmiş özelleştirme

- 7 yönlü aydınlatma efektleriyle donanımınıza uyacak görünüm
- Makro programlama fonksiyonu
- Özelleştirebilmeniz için yedi adet programlanabilir düğme

PHILIPS

Kablolu ve Ambiglow özellikli oyun faresi
4000 DPI'ye kadar (ayarlanabilir) Optik Sensör, 7 Programlanabilir düğme, 7 yönlü ambiglow aydınlatma

SPK9403B/00

Özellikler

Makro programlama fonksiyonu


Makro programlama fonksiyonu

7 yönlü arka aydınlatma efektleri




7 yönlü aydınlatma efektleriyle donanımınıza uyacak görünüm

4000 DPI'ye kadar ayarlanabilir DPI




Hassas hareketler için 4000 DPI'ye kadar ayarlanabilir DPI

Örgülü kablo



Daha uzun süre dayanıklılık ve yenilenmiş görünüm için örgülü kablo

Tepki hızı 500 Hz




Tepki hızı 500 Hz

Yedi programlanabilir düğme


Özelleştirebilmeniz için yedi adet programlanabilir düğme

6000 FPS'ye kadar yenileme hızı



Hızlı eylem için 6000 FPS'ye kadar yenileme hızı

20 Milyon tıklamaya kadar kullanım ömrü



20 Milyon tıklamaya kadar kullanım ömrü



Kablolu ve Ambiglow özellikli oyun faresi
4000 DPI'ye kadar (ayarlanabilir) Optik Sensör, 7 Programlanabilir düğme, 7 yönlü ambiglow aydınlatma

SPK9403B/00

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi/Sistem Gereksinimleri

- Sistem Gereksinimleri: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 veya üzeri; Linux; Mac OS

Fiziksel Boyutlar

- Boyutlar (UxGxY): 128 x 69 x 43 mm
- Ağırlık: 145 (g)

Teknik spesifikasyonlar

- Düğmeler: 7 Düğme
- Bağlantı: USB 2.0 kablolu

- Tasarım Türü: Sağ el için ergonomik tasarım
- Sürücü Gereksinimi: Sürücüsüz
- Saniyede Kare Sayısı: 6000 FPS
- Aydınlatma Efekt Türü: 7 yönlü Ambiglow aydınlatma
- Optik Sensör Hassaslığı: 4 seviyeli ayarlanabilir DPI (500-1500-2500-4000 DPI)
- Tepki Hızı: 1000 Hz
- Ürün Türü: Yüksek performanslı ve Ambiglow özellikli oyun faresi
- Titreşim Geribildirimi: Titreşim geribildirimi fonksiyonlu



Yayın tarihi 2024-03-22

Sürüm: 1.0.1

EAN: 87 12581 75569 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com