



Philips  
Mouse para notebook con  
cable

**USB**  
800 DPI

**SPM2702BB**

## Mouse para notebook con cable

El mouse para computadoras portátiles es pequeño y te ofrece precisión y comodidad estés donde estés. Su asombrosa precisión con 800DPI y el sensor óptico de alta definición garantizan un desplazamiento suave y preciso.

### **Total comodidad**

- Suave superficie de caucho para mayor comodidad

### **Potente rendimiento**

- 800 DPI - Reacción precisa
- La óptica LED de alta calidad garantiza el control de la precisión

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Mouse para notebook con cable  
USB 800 DPI

## Especificaciones

### Requisitos del sistema

- **Sistema operativo:** Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista

### Conectividad

- **PC Link:** Interfaz USB

### Accesorios

- **Accesorios incl.:** IFU / Manual del usuario

### Dimensiones del producto

- **Longitud del cable:** 0 cm
- **Longitud del cable:** 0 pulgada
- **Dimensiones del producto (An x Al x Pr):** 5,8 x 9,7 x 3,6 cm
- **Dimensiones del producto (An x Al x Pr):** 2,3 x 3,8 x 1,4 pulgada
- **Peso:** 0,06 kg
- **Peso:** 0,132 lb

### Dimensiones del embalaje

- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 16,9 x 23,5 x 4,8 cm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 6,7 x 9,3 x 1,9 pulgada
- **Peso neto:** 0,06 kg
- **Peso neto:** 0,132 lb
- **Peso bruto:** 0,155 kg
- **Peso bruto:** 0,342 lb
- **Peso tara:** 0,095 kg
- **Peso tara:** 0,209 lb

### Caja exterior

- **Caja exterior (L x An x Al):** 53 x 51 x 20 cm
- **Caja exterior (L x An x Al):** 20,9 x 20,1 x 7,9 pulgada
- **Peso neto:** 1,2 kg
- **Peso neto:** 2,646 lb
- **Peso bruto:** 4,3 kg
- **Peso bruto:** 9,48 lb
- **Peso tara:** 3,1 kg
- **Peso tara:** 6,834 lb

SPM2702BB/27

## Características destacadas

### Suave superficie de caucho

Debido a la dura superficie plástica del mouse, usarlo durante mucho tiempo puede ser cansador para la mano, y el sudor puede hacerlo resbaladizo y difícil de usar. Con esta suave superficie de caucho no tendrás más problemas y tu mano estará relajada.

### 800 DPI - Reacción precisa

El cursor de este mouse de 800 DPI se ubica exactamente en el lugar que deseas para ofrecerte un excelente nivel de precisión. Todo gracias al sensor óptico de alta definición que registra hasta los más leves movimientos, para que controles el cursor por completo.

### Sensor óptico de precisión

La tecnología óptica de Philips garantiza total precisión y capacidad de respuesta, y permite trabajar en la mayoría de las superficies, incluso madera, plástico o papel.



Fecha de publicación  
2008-10-19

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 000 36692  
UPC: 6 09585 14744 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)