



Philips  
Mouse láser para  
notebook

USB  
1600 DPI

SPM5713BB

## Mouse láser inalámbrico para computadoras portátiles

Este mouse láser inalámbrico te ofrece precisión y confort estés donde estés. El receptor inalámbrico se puede guardar en el mouse para mayor comodidad y la suave superficie mantiene tus manos relajadas.

### **Total comodidad**

- Suave superficie de caucho para mayor comodidad
- Ajuste perfecto para todo tipo de mano

### **Cómoda limpieza**

- Lustrosa superficie que permite limpiarla con total facilidad

### **Potente rendimiento**

- Máxima precisión de 1600 DPI
- La conexión de 2,4 GHz asegura una señal sin interrupciones

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Mouse láser para notebook  
USB 1600 DPI

## Especificaciones

### Requisitos del sistema

- **Sistema operativo:** Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista

### Conectividad

- **PC Link:** Interfaz USB

### Accesorios

- **Accesorios incl.:** IFU / Manual del usuario, CD de instalación
- **Baterías:** Batería AA

### Dimensiones del producto

- **Longitud del cable:** 0 cm
- **Longitud del cable:** 0 pulgada
- **Dimensiones del producto (An x Al x Pr):** 5,9 x 9,3 x 3,1 cm
- **Dimensiones del producto (An x Al x Pr):** 2,3 x 3,7 x 1,2 pulgada
- **Peso:** 0,07 kg
- **Peso:** 0,154 lb

### Dimensiones del embalaje

- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 9,85 x 22,5 x 4,2 cm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 3,9 x 8,9 x 1,7 pulgada
- **Peso neto:** 0,07 kg
- **Peso neto:** 0,154 lb
- **Peso bruto:** 0,248 kg
- **Peso bruto:** 0,547 lb
- **Peso tara:** 0,178 kg
- **Peso tara:** 0,392 lb

### Caja exterior

- **Caja exterior (L x An x Al):** 53 x 51 x 20 cm
- **Caja exterior (L x An x Al):** 20,9 x 20,1 x 7,9 pulgada
- **Peso neto:** 1,4 kg
- **Peso neto:** 3,086 lb
- **Peso bruto:** 4,7 kg
- **Peso bruto:** 10,362 lb
- **Peso tara:** 3,3 kg
- **Peso tara:** 7,276 lb

SPM5713BB/27

## Características destacadas

### Máxima precisión de 1600 DPI

La óptima resolución de 1600 DPI le otorga una enorme precisión al mouse. Esto implica menos movimientos y esfuerzo, y mayor comodidad y eficacia.

### Superficie fácil de limpiar

El mouse tiene una superficie que puede limpiarse con mucha más facilidad que la de un mouse común, y su diseño plano impide la acumulación de suciedad y polvo para que puedas utilizarlo con mayor tranquilidad.



Fecha de publicación  
2008-10-19

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 000 36717  
UPC: 6 09585 14758 4

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)