



Philips NULL
Prenapetostna zaščita

6 vtičnic
5 vrat USB za polnjenje
900 J
Televizijski koaksialni

SPN7061WA



Zaščita in polnjenje elektronskih naprav

Polnjenje prek povezave USB in zaščita televizijskih koaksialnih kablov

6 ozemljenih vtičnic Schuko. Vgrajeno 35 W polnjenje prek povezave USB za mobilne naprave. Zasnovano za zaščito opreme pred prenapetostnimi udari. Samodejno prekine napajanje sistema in ga tako zaščiti pred naknadnimi udari.

Varnostna zaščita

- Dvopolno stikalo

Pure Protection

- Prenapetostna zaščita do 900 joulov
- Zaščitene koaksialne povezave
- Power Blocker
- Velja omejena garancija za priključeno opremo, v okviru katere ste upravičeni do povrnitve nastale škode v znesku do 100.000€.

Vgrajena priročnost

- 6 vtičnic
- 2 m napajalni kabel
- trpežen kabel s pletenim ovojem
- 1 x vrata Type C, najv. izhodna moč 15 W
- 4 x vrata tipa A, najv. izhodna moč 20 W

PHILIPS

Prenapetostna zaščita
6 vtičnic 5 vrat USB za polnjenje, 900 J, Televizijski koaksialni

Specifikacije

Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 18 x 37 x 5 cm
- Neto teža: 0,72 kg
- Bruto teža: 0,84 kg
- Teža embalaže: 0,12 kg
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 11583 5
- Vrsta embalaže: Kartica
- Vrsta postavitve na polico: Oboje

Zunanja škatla

- Outer carton (L x Š x V): 38 x 37 x 18 cm

- Bruto teža: 5,6 kg
- Teža embalaže: 1,28 kg
- Število komercialnih pakiranj: 6
- Številka GTIN: 1 48 95229 11583 2
- Neto teža: 4,32 kg

Dimenzije izdelka

- Dolžina kabla: 200 cm

Notranja škatla

- Številka GTIN: 2 48 95229 11583 9
- Število komercialnih pakiranj: 1

SPN7061WA/58

Značilnosti

6 vtičnic

Eno vtičnico za izmenični tok pretvori v šest vtičnic za priključitev več naprav.

1 x vrata Type C

1 x vrata Type C, najv. izhodna moč 15 W

4 x vrata tipa A

4 x vrata tipa A, najv. izhodna moč 20 W

Prenapetostna zaščita do 900 joulov

Dragoceno elektronsko opremo zaščitite pred napetostnimi konicami, ki jih lahko povzročijo strela, motor, električni generator itd.

Zaščitene koaksialne povezave

Konektorji koaksialni signal usmerjajo skozi prenapetostno zaščito in s tem preprečujejo napetostne udare in nihanja.

Dvopolno stikalo

Preklopi fazni in ničelni vodnik za zagotovitev varne izolacije tokokroga bremena.

2 m napajalni kabel

Za napajanje enote, ki je od vtičnice AC lahko oddaljena 2 m.

100.000€, omejena garancija

Za zaščito priključene opreme v garancijskem obdobju izdelka. Pri omejeni garanciji ste upravičeni do povrnitve nastale škode v znesku do 100.000€.



Datum izdaje 2022-05-10

Različica: 6.1.2

12 NC: 8670 001 72869
EAN: 48 95229 11583 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com