

Philips
Πολύπριζο ασφαλείας

PowerSquid

5 πρίζες

SPR5540BN



Προστασία ρεύματος για Home Cinema/σταθμό εργασίας
υπολογιστή

918 Joule/36.000 Ampere

Αυτό το πολύπριζο ασφαλείας προσφέρει ευέλικτη τροφοδοσία. Αποτελεί τον πιο εξελιγμένο και πλήρη πολλαπλασιαστή ρεύματος ενώ τα ευέλικτα άκρα του μετατρέπουν το στατικό πολύπριζο σε μια δυναμική συσκευή παροχής ρεύματος.

Ενσωματωμένη πρακτικότητα

- 5 πρακτικές πρίζες
- Καλώδιο ρεύματος 1,4 μ.
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Ενδεικτική λυχνία προστασίας
- Βύσμα με γωνία προς τα δεξιά

Αξιόπιστη προστασία

- Εγγύηση εξοπλισμού αξίας €100.000
- Προηγμένη τεχνολογία προστασίας V3
- Αναστολέας τροφοδοσίας
- Φιλτράρισμα θορύβου EMI/RFI 40dB
- Κύριος διακόπτης on/off

PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές

Διαστάσεις συσκευασίας

- EAN: 87 12581 41197 8
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
17,1 x 48,3 x 10,2 εκ.
- Καθαρό βάρος: 1,42 κ.
- Μικτό βάρος: 1,579 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,159 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 41198 5
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
50,5 x 19,1 x 32,7 εκ.
- Καθαρό βάρος: 4,259 κ.
- Μικτό βάρος: 4,736 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,477 κ.

Κύρια σημεία προϊόντος

5 πρακτικές πρίζες

Πέντε πρίζες σε επαρκώς διαχωρισμένα καλώδια για σύνδεση πολλαπλών συσκευών χωρίς συνωστισμό.

Εγγύηση εξοπλισμού αξίας €100.000

Προστατεύει τις συσκευές που έχετε συνδέσει καθόλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Προηγμένη τεχνολογία προστασίας V3

Αυτή η νέα τεχνολογία προστασίας από διακυμάνσεις ρεύματος παρέχει 27% μεγαλύτερη δυνατότητα προστασίας και καλύτερη διάχυση θερμότητας για ασφαλή και πιο αξιόπιστη προστασία που διαρκεί περισσότερο.

Αναστολέας τροφοδοσίας

Αυτή η τεχνολογία αυτόματης απενεργοποίησης αντιλαμβάνεται πότε η συσκευή έχει φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητά της και διακόπτει αυτόματα την παροχή ρεύματος στον εξοπλισμό σας, ακόμα και εάν εσείς δεν είστε εκεί

Φιλτράρισμα θορύβου EMI/RFI 40dB

Η ενσωματωμένη τεχνολογία φιλτραρίσματος εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση των συσκευών σας. Αποτρέπει τις παρεμβολές σημάτων και την απώλεια δεδομένων. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή dB τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση θορύβου.

Καλώδιο ρεύματος 1,4 μ.

Τροφοδοτεί τη μονάδα με ρεύμα σε απόσταση έως και 1,4 μ. από την πρίζα AC.

Κύριος διακόπτης on/off

Αυτός ο κύριος διακόπτης ελέγχει την παροχή ρεύματος στις πρίζες του πολύπριζου ασφαλείας.

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Αυτή η προειδοποίηση LED ανάβει υποδεικνύοντας ότι το πολύπριζο ασφαλείας αντλεί ρεύμα από την πρίζα AC.

Ενδεικτική λυχνία προστασίας

Αυτή η προειδοποίηση LED ανάβει υποδεικνύοντας ότι το πολύπριζο ασφαλείας λειτουργεί σωστά.

Προστασία ομοαξονικής γραμμής

Οι συνδέσεις δρομολογούν το ομοαξονικό σήμα μέσα από το πολύπριζο ασφαλείας για προστασία από διακυμάνσεις ρεύματος.

Προστασία τηλεφωνικής γραμμής

Αυτές οι συνδέσεις χρησιμοποιούνται για σύνδεση καλωδίου RJ11 που δρομολογεί την τηλεφωνική γραμμή μέσα από το πολύπριζο ασφαλείας για προστασία από διακυμάνσεις ρεύματος.

Διαχωριστής μίας γραμμής

Αυτές οι συνδέσεις δρομολογούν την τηλεφωνική γραμμή μέσα από το πολύπριζο ασφαλείας και διαχωρίζουν τη γραμμή επιτρέποντας σύνδεση δύο συσκευών. Προσφέρει δυνατότητα διαρκούς σύνδεσης δύο συσκευών ακόμα και εάν δεν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα

