

Philips
Prepät'ová ochrana

PowerSquid

5 zásuviek

SPR5540BN



Ochrana napájania pre domáce kino/počítač

918 J/36 000 ampérov

Táto prepät'ová ochrana poskytuje flexibilné napájanie. Je navrhnutá ako najvyspelejší a najkomplexnejší viacnásobný zdroj napájania a vďaka svojim flexibilným vývodom mení statickú rozbočovaciu zásuvku na dynamické napájacie zariadenie.

Zabudované užitočné funkcie

- 5 flexibilných výstupov
- Sieťový kábel s dĺžkou 1,4 m
- Indikátor napájania
- Indikátor ochrany
- Pravouhlá koncovka

Spoľahlivá ochrana

- Záruka na zariadenia v hodnote 100 000 EUR
- Pokročilá techn. prepät'ovej ochrany V3
- Funkcia Power Blocker
- Filtrácia šumu EMI/RFI 40 dB
- Hlavný vypínač

Ideálne pre použitie s domácim kinom alebo počítačmi

- Ochrana koaxiálneho vedenia
- Ochrana telefónneho vedenia

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Rozmery balenia

- EAN: 87 12581 41197 8
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Balenie blister
- Rozmery balenia (Š x V x H):
17,1 x 48,3 x 10,2 cm
- Čistá hmotnosť: 1,42 kg
- Hmotnosť brutto: 1,579 kg
- Hmotnosť obalu: 0,159 kg

Vonkajšia lepenka

- EAN: 87 12581 41198 5
- Počet spotrebiteľských balení: 3
- Vonkajší kartón (D x Š x V):
50,5 x 19 1 x 32,7 cm
- Čistá hmotnosť: 4,259 kg
- Hmotnosť brutto: 4,736 kg
- Hmotnosť obalu: 0,477 kg

SPR5540BN/10

Najdôležitejšie funkcie

5 flexibilných výstupov

Päť výstupov na samostatných kábloch s odstupmi umožňujúcimi použitie adaptéra umožňuje pripojenie viacerých zariadení bez toho, aby ste sa museli zaoberať nedostatkom priestoru.

Záruka na zariadenia v hodnote 100 000 EUR

Chráni pripojené zariadenia počas celej životnosti produktu.

Pokročilá techn. prepät'ovej ochrany V3

Táto nová technológia prepät'ovej ochrany poskytuje o 27 % väčšiu kapacitu ochrany proti prepät'iu a lepší rozptyl tepla a zaručuje tak bezpečnejšiu, spoľahlivejšiu a dlhšiu prepät'ovú ochranu.

Funkcia Power Blocker

Táto technológia na automatické vypnutie napájania zistí, keď zariadenie dosiahlo maximálnu kapacitu a automaticky vypne napájanie vašich zariadení. Chráni pred následnými prepät'iami aj počas vašej neprítomnosti.

Filtrácia šumu EMI/RFI 40 dB

Zabudovaná filtrovacía technológia zabezpečuje najlepšiu výkonnosť vašich zariadení. Chráni pred rušením signálu a stratou údajov. Čím je vyššia hodnota v decibeloch, tým je lepšia redukcia šumu.

Sieťový kábel s dĺžkou 1,4 m

Privádza napájanie k zariadeniu, ktoré môže byť od sieťovej zásuvky vzdialené až 1,4 m.

Hlavný vypínač

Hlavný vypínač ovláda prívod napájania k výstupom prepät'ovej ochrany.

Indikátor napájania

Tento indikátor LED signalizuje, že prepät'ová ochrana je napájaná zo sieťovej zásuvky.

Indikátor ochrany

Tento indikátor LED signalizuje, že prepät'ová ochrana pracuje správne.

Ochrana koaxiálneho vedenia

Konektory vedú koaxiálny signál cez prepät'ovú ochranu, a tak ho chránia pred prepät'ím a špičkami.

Ochrana telefónneho vedenia

Tieto konektory umožňujú pripojenie kábla RJ11, čím vedú telefónnu linku cez prepät'ovú ochranu a chránia ju pred prepät'ím a špičkami.

I-linkový rozbočovač

Tieto konektory vedú telefónnu linku cez prepät'ovú ochranu a rozdeľujú ju, aby bolo možné pripojiť dve zariadenia. Poskytujú tak výhodu v tom, že dve zariadenia môžu byť trvalo pripojené, hoci ich nemožno používať súčasne.



Dátum vydania
2008-12-16

Verzia: 2.0.4

12 NC: 8670 000 38966
EAN: 87 12581 41197 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com