


Philips
Webbkamera för bärbar
dator



SPZ6500

Webbkameran för globetrotters

Äkta 2,0 megapixel

Njut av högkvalitativ video och foton i äkta 2 megapixel. Få skarpa bilder med autofokus utan manuella justeringar och få plats med hela familjen med vidvinkelobjektivet. En perfekt, lättviktig resekamrat!

Ta med mig överallt

- Liten och smidig, hur lätt som helst att bära med sig
- Linsskydd mot repor
- Medföljande klämma monteras enkelt på din bärbara dator och skärm

Höjer ribban för privata videosamtal

- Äkta 2 megapixel för högkvalitativ video
- Förbättrad fotouplösning till 8 megapixel
- Autofokus för knivsarpa videor och foton
- Med vidvinkelobjektiv kan du få med fler personer på bilden
- Högkvalitativ Skype-certifierad video
- Pixel Plus 2 för ökad detaljrikedom, djup och klarhet
- Digital Natural Motion för flimmerfri video

Rent ljud runt om

- Dubbla inbyggda mikrofoner ger förbättrad stereoupplevelse
- Brusreducering och ekoreducering

PHILIPS

Specifikationer

Mekanik

- Sensor: 2,0 MP CMOS
- Visningsvinkel för objektivet: 70 grader
- Objektivet största bländarvärde: F:2.0
- Vitbalansering: 2600 - 7600 k
- Objektivet uppbyggnad: 5 element
- Autofokus
- Minsta belysning: < 2 lux
- Dataformat: YUY2, MJPEG
- Färgdjup: 16 bitar

Upplösning

- Videoupplösning: 2,0 MP
- Fotoupplösning: 2,0 MP
- Interpolerad fotoupplösning: 8,0 MP
- Maximal bildhastighet: 90 fps (bilder per sekund)

Ljud

- Mikrofon: Två inbyggda mikrofoner
- Brusreducering
- Ekoreducering
- Stereoljud

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Extraklämma

Ytterligare funktioner

- Digital zoom: 8x
- Automatisk identifiering
- Roliga videofunktioner: Ändra bakgrunden, Fun-ram, Fun-logotyp, Fun-effekt
- Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion
- Fotoknapp
- På/av-lysdiod

Programvara

- Särskild programvara: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Lägg till video i: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger



Systemkrav

- Operativsystem: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Processor: Intel Pentium® 4 2,4 GHz eller motsvarande AMD®-processor
- RAM-minne: 512 MB RAM eller större
- Hårddiskutrymme: 300–700 MB
- USB: Ledig USB-port
- CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet

Anslutningar

- Kabellängd: 80 cm
- Gränssnitt: USB 2.0
- Effekt: Drivs via USB-kabel
- USB Video Class: USB C

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 6,47 x 3 x 2,66 cm
- Vikt: 0,064 kg
- Produktens mått med stativ (B x H x D): 6,47 x 5 x 5,5 cm
- Vikt (med stativ): 0,07 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 14,5 x 17,5 x 6 cm
- Nettovikt: 0,1 kg
- Bruttovikt: 0,305 kg
- Taravikt: 0,205 kg
- EAN: 87 12581 50012 2
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 25,6 x 18,8 x 16,3 cm
- Nettovikt: 0,4 kg
- Bruttovikt: 2,4 kg
- Taravikt: 2 kg
- EAN: 87 12581 50059 7
- Antal konsumentförpackningar: 4

Funktioner

Äkta 2 megapixel

Antalet megapixel är en viktig faktor för bildkvaliteten. 2,0 MP CMOS-sensorn ger dig videobilder med den höga kvaliteten som inte tidigare förknippats med webbkameror.

Högkvalitativ Skype-video

Den här webbkameran har certifierats av Skype. Så du kan vara säker på att du får video och ljud av hög kvalitet, kostnadsfria samtal och snabbmeddelanden över hela världen.

Förbättrade foton till 8 megapixel

Du får fler detaljer med webbkameran med 8 MP (programvaruförbättrad) upplösning. Det är tillräckligt högt för utskrift av högupplösta bilder i affischstorlek.

Autofokus för videor och foton

Den garanterar knivskarpa videor och foton. När bildsensorn upptäcker en skärpeförstärkning justerar autofokusen objektivet snabbt och exakt utan att någon manuell justering behövs. Nu ännu snabbare tack vare en ny fokuseringsalgoritm som är exklusiv för Philips.

Vidvinkelobjektiv

Det högkvalitativa vidvinkelobjektivet i glas ger ett större synfält. Vidvinkelobjektivet fungerar på samma sätt som ett vidvinkelobjektiv för fotografering och fler människor ryms inom videobildrutan utan bildkvalitetsförstärkning.

Digital Natural Motion



Philips utvecklade Digital Natural Motion för att undvika de vibrationseffekter som uppkommer i rörliga bilder. Digital Natural Motion beräknar rörelsen i bilden och korregerar vibrationerna i både TV- och filmmaterial. Resultatet blir en jämn återgivning av rörelser och utmärkt skarpa som gör tittarupplevelsen till något utöver det vanliga.

Pixel Plus 2

Med Pixel Plus 2 tar din webbkamera alltid verklighetstrogna, knivskarpa bilder med enastående detaljrikedom. Och det tack vare kraften i Pixel Plus 2-processorn – innovativ TV-bildsteknik tillämpad på datorvideo. Det innebär ett större antal rader och bildpunkter vilket ger bästa möjliga bildkvalitet.

Dubbla inbyggda mikrofoner

Låt din röst höras naturligt i tydligt stereoljud. Dubbla inbyggda riktade mikrofoner och Philips-patenterad ljudutsändningsteknik skapar en i stort sett brus- och ekofri zon. Endast användarens röst fångas medan andra ljud minimeras.

Brusreducering

Den här suveräna brusreduceringstekniken minskar bakgrundsljud och förbättrar ljudet från tal både i tysta och bullriga miljöer. Den dämpar även ekon så att den andra personen hör din röst bättre.



Publiceringsdatum
2017-07-07

Version: 6.3.6

12 NC: 8670 000 55617
EAN: 87 12581 50012 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com