



Philips LED Bike lights
SafeRide

40 Lux
dynamobetrieben
Schwarz



SRFD40BLSX1

Sicher unterwegs

Nehmen Sie Ihre Sicherheit selbst in die Hand

Entdecken Sie das Philips SafeRide LED BikeLight 40, mit 40 Lux pro 10 Meter und einer neuen Generation von leistungsstarken LUXEON® LEDs, die ein helles, weißes Licht von 5.500 K produzieren.

Extrabreiter Lichtstrahl

- Hohe Leistung: bis zu 30 Meter Sicht
- Gesetzlich zugelassen gemäß StZVO in Deutschland

Robust

- Langlebige LED-Technologie
- Spritzwasserdichtes Kunststoffgehäuse: IP63

Einfache Installation, einfache Integration

- Kann an allen Fahrrädern angebracht werden
- 4 Minuten Standlichtfunktion

Maximale Lichtleistung

- Kristallweißes Licht (5500 K)

3 Mal mehr Licht

- Angetrieben von leistungsstarken Luxeon LEDs (40 Lux) der neuen Generation

PHILIPS


Besonderheiten

Angetrieben von neuen Luxeon LEDs




Angetrieben von leistungsstarken Luxeon LEDs (40 Lux) der neuen Generation. Diese qualitativ hochwertigen LEDs wurden für die Automobilindustrie entworfen und kommen nun für die Sicherheit der Fahrradfahrer auf der Straße zum Einsatz.

Hohe Leistung



Aufgrund der Form des Retroreflektors und der Beschaffenheit des Gehäuses bietet das SafeRide LED BikeLight 40 einen breiteren Lichtstrahl mit besserer Nahfeldausleuchtung und einem Strahlmuster, das bis zu 30 Meter weit reicht.

Spritzwasserdichtes Kunststoffgehäuse



Das Gehäuse ist schlagfest, wassergeschützt und IP63-konform.

Langlebige LED-Technologie




Langlebige LED-Technologie

Kristallweißes Licht (5500 K)
Kristallweißes Licht (5500 K)

Gesetzlich zugelassen
Gesetzlich zugelassen gemäß StZVO in Deutschland

4 Minuten Standlichtfunktion
4 Minuten Standlichtfunktion

Kann an allen Fahrrädern angebracht werden



Kann an allen Fahrrädern angebracht werden

Daten

Maximale Sichtbarkeit

- Leistungsstark: bis zu 30 Meter
- Breiter Abstrahlwinkel: 70 Lumen
- Farbtemperatur: 5500 K
- Lichtleistung: 40 Lux

Leistung

- Dynamo: Rad- und Nabendynamo

Betrieb

- Standlichtfunktion: 4 Minuten

Benutzerfreundlichkeit

- Anwendung: Tag, Nacht
- Einfache Installation
- Langlebige LED-Technologie
- Wasserdichtes Aluminiumgehäuse
- Funktioniert mit allen Dynamotypen
- Dynamobetrieben

Zertifizierung

- Deutsche Zertifizierung: StVZO-Zertifizierung



Ausstellungsdatum
2016-12-27

Version: 3.0.1

12 NC: 9282 211 10101
EAN: 87 27900 35143 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com