



Philips LED Bike lights  
Saferide

**40 lx**  
dynamokäyttöinen  
Musta



**SRFD40BLSX1**

## Feel safe, ride safe

Pidä huolta turvallisuudestasi

Philips Saferide LED 40 -pyöränlamppu valaisee 10 metrin päähän 40 luksin voimakkuudella. Siinä on uuden sukupolven huipputehokkaita LUXEON®-LED-polttimia, jotka tuottavat kirkkaan, valkoisen 5 500 kelvinin valon.

### **Erittäin laaja valaisu**

- Jopa 30 metrin tehokas valokeila
- Saksan StVZO-tieliikennelupalainsäädännön mukainen

### **Kestävä**

- Kestävä LED-tekniikka
- Roiskesuojattu muovikotelo: IP63

### **Helppo asentaa ja yhdistää**

- Sopii kaiken tyyppisiin pyöriin
- 4 minuutin seisontavalotoiminto

### **Suurin mahdollinen valoteho**

- Kirkas valkoinen valo (5 500 K)

### **3 x enemmän valoa**

- 2 uuden sukupolven tehokasta Luxeon-LED-polttimea (40 luksia)

**PHILIPS**

Saferide  
40 lx dynamokäyttöinen, Musta

## Kohokohdat

### 2 Luxeon-LED-polttimoa



1 uuden sukupolven tehokasta Luxeon-LED-polttimoa (40 luksia). Nämä laadukkaat LED-polttimot on suunniteltu autokäyttöön ja tarjoavat nyt lisäturvaa myös pyöräilijöille.

### Tehokas



Paluuheijastimen ja kotelon muodon ansiosta SafeRide LED 40 -pyöränlamppu tarjoaa laajemman ja entistä lähempää alkavan valokeilan, joka valaisee jopa 30 metrin päähän.

### Roiskesuojattu muovikotelo



Kotelo on iskun- ja vedenkestävä ja IP63-luokan mukainen.

### Kestävä LED-tekniikka



Kestävä LED-tekniikka

### Kirkas valkoinen valo (5 500 K)

Kirkas valkoinen valo (5 500 K)


### Säädöksenmukainen

Saksan StVZO-tieliikennelupalainsäädännön mukainen

### 4 minuutin seisontavalotoiminto

4 minuutin seisontavalotoiminto

### Sopii kaikkiin pyöriin



Sopii kaiken tyyppisiin pyöriin

SRFD40BLSX1

## Tekniset tiedot

### Paras näkyvyys

- Tehokas: jopa 30 metriä
- Laaja valokeila: 70 lm
- Väriämpötila: 5 500 K
- Valoteho: 40 lx

### Virta

- Dynamo: Pullo- ja napadynamo

### Käyttöaika

- Seisontavalotoiminto: 4 minuuttia

### Helppokäyttöinen

- Käyttö: Päivä, Yö
- Helppo asentaa: KYLLÄ
- Kestävä LED-tekniikka: KYLLÄ
- Vedenpitävä alumiinikotelo: KYLLÄ
- Toimii kaikkien dynamotyyppien kanssa: KYLLÄ
- Dynamokäyttöinen: KYLLÄ

### Hyväksyntä

- Saksalainen hyväksyntä: StVZO-hyväksyntä



Julkaisupäivä 2014-07-03

Versio: 2.0.1

12 NC: 9282 211 10101  
EAN: 87 27900 35143 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)