



Philips LED Bike lights
Saferide

40 lux
à dynamo
Noire



SRFD40BLSX1

La moto en toute tranquillité

Prenez votre sécurité en main

Découvrez l'éclairage LED Philips Saferide Bikelight 40 générant 40 lux à 10 mètres grâce aux puissantes LED LUXEON® nouvelle génération qui produisent une lumière blanche éclatante de 5 500 K.

Illumination maximale

- Haute performance : jusqu'à 30 mètres de visibilité
- Homologué StZVO en Allemagne

Robuste

- Technologie LED longue durée
- Design en plastique résistant aux éclaboussures : IP63

Facile à installer et à intégrer

- Montage sur tous types de motos
- Fonction veilleuse 4 minutes

Luminosité maximale

- Lumière blanche éclatante (5 500 K)

3 fois plus de lumière

- Doté de LED haute puissance nouvelle génération Luxeon (40 lux)

PHILIPS

Points forts

Doté des nouvelles LED Luxeon




Doté de 1 LED haute puissance nouvelle génération Luxeon (40 lux). Ces LED de haute qualité ont été conçues pour le secteur automobile et sont désormais disponibles pour assurer la sécurité des deux-roues sur la route.

Haute performance



Grâce à la forme du catadioptré et à sa conception au design optimisé, l'éclairage LED pour vélo SafeRide Bikelight 40 offre les avantages suivants : angle d'éclairage plus large, éclairage plus avancé au premier plan et forme de faisceau offrant une portée de 30 mètres.

Design en plastique résistant aux éclaboussures



En plus de résister aux chocs, le boîtier conforme à la norme IP63 résiste aux éclaboussures.

Technologie LED longue durée



Technologie LED longue durée

Lumière blanche éclatante (5 500 K)

Lumière blanche éclatante (5 500 K)


Homologué

Homologué StZVO en Allemagne

Fonction veilleuse 4 minutes

Fonction veilleuse 4 minutes

Montage sur toutes les motos



Montage sur tous types de motos

Caractéristiques

Visibilité maximale

- Hautes performances: jusqu'à 30 mètres
- Large faisceau: 70 lumens
- Température de couleur: 5 500 K
- Puissance lumineuse: 40 lux

Alimentation

- Dynamo: Dynamo rotative et moyeu

Durée de fonctionnement

- Fonction veilleuse: 4 minutes

Facile d'utilisation

- Usage: Jour, Nuit
- Installation facile
- Technologie LED longue durée
- Boîtier aluminium étanche
- Compatible avec tous les types de dynamos
- À dynamo

Certification

- Certification allemande: Certification StVZO



Date de publication
2016-12-26

Version: 3.0.1

12 NC: 9282 211 10101
EAN: 87 27900 35143 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com