

Philips LED Bike lights  
SafeRide

LumiRing  
dynamobetrieben

SRRDLRBLX1



## Früher gesehen werden.

Hervorragende 320° Sicht für maximale Sicherheit

Werden Sie dank unserer preisgekrönten LumiRing-Technologie früher gesehen. Unser batteriebetriebener SafeRide LED-Dynamo bietet Folgendes: Licht wird in einem breiteren Winkel verteilt, einfallendes Licht wird in einem größeren Winkel reflektiert, und die Sichtbarkeit von der Seite wird gewährleistet.

### Premium-Design

- Gesetzlich zugelassen gemäß StZVO in Deutschland
- Einzigartige Philips Lighting Signature

### Einfache Installation

- Geeignet für die Standardhalterung am Gepäckträger (50 oder 80 mm)
- Geeignet für alle Arten von Dynamos

### Keine Wartung

- Langlebige LED-Technologie
- Spritzwasserdichtes Kunststoffgehäuse: IP63


### Ultimative Sichtbarkeit

- 320° Sichtbarkeit von der Seite
- 4 Minuten Standbetriebsfunktion

**PHILIPS**

# Besonderheiten

## Spritzwasserdichtes Kunststoffgehäuse



Das Gehäuse ist schlagfest, wassergeschützt und IP63-konform.

## Langlebige LED-Technologie




Die langlebige LED-Technologie von Philips erfordert keine Instandhaltung und versorgt Sie mit sehr starkem Licht für beste Sicht und ermüdungsfreie Arbeit.

## Gesetzlich zugelassen


Gesetzlich zugelassen gemäß StZVO in Deutschland

## 320° Sichtbarkeit von der Seite

Standard: 180°



Lumining: 320°



Werden Sie dank der LightRing-Technologie früher gesehen. Das Licht wird über einen Leuchtring gestreut und in einem großen Winkel ausgestrahlt. Einfallendes Licht wird in einem größeren Winkel als normales Rücklicht reflektiert. 320° Sichtbarkeit von der Seite garantiert eine sichere Fahrt.

## Philips Lighting Signature

Einzigartige Philips Lighting Signature


## Geeignet für die Standardhalterung

Geeignet für die Standardhalterung am Gepäckträger (50 oder 80 mm)

## 4 Minuten Standbetrieb

4 Minuten Standbetriebsfunktion.

## Geeignet für alle Dynamos



Geeignet für alle Arten von Dynamos.

# Daten

## Maximale Sichtbarkeit

- Stadt: LumiRing

## Leistung

- Dynamo: Rad- und Nabendynamo

## Betrieb

- Standlichtfunktion: 4 Minuten

## Benutzerfreundlichkeit

- 4 Minuten Standlichtfunktion
- Anwendung: Tag, Nacht
- Langlebige LED-Technologie
- Funktioniert mit allen Dynamotypen
- Dynamobetrieben



Ausstellungsdatum  
2017-01-19

Version: 5.2.1

12 NC: 9282 214 10101  
EAN: 87 27900 35141 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)