



Philips Prestigo  
Univerzalni daljinski  
upravljalnik

20-v-1 z zaslonom na dotik

**PRESTIGO**



**SRT9320**

## Zaslon na dotik

Vidite samo tiste tipke, ki jih potrebujete

Pametni univerzalni daljinski upravljalnik z barvnim zaslonom na dotik, s katerim lahko upravljate do 20 naprav med 300.000 razpoložljivimi možnostmi in ki prikaže samo tipke, ki jih potrebujete.

### Intuitivno krmarjenje

- 7,1-centimetrski polnobarvni zaslon za lahko berljivost in krmarjenje
- Zaslon na dotik za preprosto pomikanje
- Največkrat uporabljene tipke za preprosto uporabo
- Osvetljene tipke omogočajo upravljanje naprav v temi

### Hiter in preprost dostop do razvedrila

- Dejavnosti za upravljanje več naprav
- Neposredni dostop do vaših priljubljenih kanalov

### Preprosta in lahka nastavitvev

- Preprosto učenje in označevanje dodatne funkcionalnosti
- Spletne posodobitve prek internetne knjižnice
- Navodila po korakih na zaslonu

### Enotna rešitev za upravljanje večine naprav in znamk

- Univerzalna zbirka IR-kod za upravljanje različnih naprav



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

**PHILIPS**

# Specifikacije

## Nastavki

- Kabel USB: 1,5 m

## Priročnost

- Osvetljeni gumbi
- Indikator praznosti baterije
- Knjižnica ikon kanalov: 500
- Vrsta zaslona: LCD
- Število dejavnosti: 20
- Jeziki prikaza na zaslonu: Nizozemščina, Slovenščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Portugalščina, Ruščina, Španščina
- Programirljive ikone kanalov: 100
- Podprte naprave: AMP, Avdio sistem, Predvajalnik Blu-ray, KABEL, CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, DVD snemalnik, Kombinirano DVD-videorekorder, Kombiniran snemalnik DVDR-HDD, DVR, Sprejemnik digitalne predstavnosti, Igralna konzola, Predvajalnik HD-DVD, HTS, Snemalnik s trdim diskom, Domači kino, Priključna postaja predvajalnika MP3, Minidisc, PC, PVR, Telefon, Projektor (IR), SPREJEMNIK, SAT, KASETA, TV, Kombinirano TV-DVD,

Kombinirano TV-videorekorder, Kombinirano TV-videorekorder-DVD, Tuner, VCD, laserska plošča, Videorekorder

## Zaslon

- Plošča na dotik

## Infrardeče zmožnosti

- IR-kode učenja
- Delovna razdalja: 33 čevljev (10 m)
- Univerzalna zbirka IR-kod

## Napajanje

- Baterije so priložene
- Upravitelj za varčevanje z baterijami: Samodejni vklop/izklop
- Za polnjenje

## Nastavitev

- Način nastavitve: na napravi

## Specifikacija sistema

- Velikost pomnilnika Flash: 8 MB

# Značilnosti

## 7,1-centimetrski polnobarvni zaslon

7,1-centimetrski (240 x 320 slikovnih pik) polnobarvni LCD-zaslon zagotavlja visokokakovostno ločljivost in udobno branje. Zaslon na dotik prikaže samo tipke, ki jih potrebujete, in vam omogoča hitro pomikanje po zaslonu daljinskega upravljalnika.

## Delovanje glede na daljinski upravljalnik

Zagotovite si dostop do vsebin za domače razvedrilo s pritiskom enega gumba brez upravljanja posameznih naprav v ločenih korakih. Samo pritisnite gumb za zeleno dejavnost, npr. "Ogled filma", in upravljalnik Prestigo samodejno vklopi naprave za gledanje filmov, kot so televizor, DVD-predvajalnik in sistem za domači kino.

## Osvetljene tipke

Z osvetljeno tipkovnico lahko na preprost način upravljate vse svoje naprave, tudi v temi.

## Internetna knjižnica

Programska oprema Philips PrestigoSync in priključek USB na daljinskem upravljalniku zagotavljajo dostop do preprostih spletnih posodobitev. Iz najnovejše knjižnice zbirke podatkov 10.000+ ikon kanalov lahko izberete ikone priljubljenih kanalov. Programska oprema Philips PrestigoSync vas tudi samodejno obvesti o najnovejši vdelani programski opremi, ki je na voljo za upravljalnik Prestigo. Programska oprema je na voljo na CD plošči ali na uradnem Philipsovem spletnem mestu.

## Intuitivni zaslon na dotik

Zaslon na dotik, ki prikaže samo tipke, ki jih potrebujete in omogoča hitro pomikanje po zaslonu daljinskega upravljalnika.

## Neposredni dostop do priljubljenih kanalov

Na daljinskem upravljalniku je na voljo knjižnica ikon kanalov za glavne televizijske postaje večine držav. Z barvnim LCD-zaslonom lahko preprosto dodelite ustrezne ikone kanalov ustreznemu kanalu. Ko je nastavitev končana, brskajte na LCD-zaslonu po priljubljenih programih z ikonami postaj, namesto s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.

