

Philips
Универсално
дистанционно
управление

SRU4002X



EasyZapper

Работи с над 800 модела

Просто и умно универсално дистанционно за лесно управление на каналите на телевизора и сателитния приемник, кабелната или DVB-T приставка, независимо от модела.

Общо управление на повечето устройства и марки

- Можете да управлявате: телевизор и Set-Top Box

Идеален заместител на вашето дистанционно

- Идеално за замяна на счупени дистанционни за телевизори Philips

Изключително удобство

- Пряк достъп до предпочитаните от вас канали (4 от 150)
- Ергономичната форма позволява удобно управление
- При обучението се копират функции от оригиналните дистанционни

Бърза и лесна настройка

- Готово за използване с апаратура на Philips
- Автоматично търси марката на вашето оборудване
- За въпроси и помощ се обаждайте на нашата URC сервизна линия
- Услуги по поддръжката от URC чрез специалния уеб сайт

PHILIPS

sense and simplicity

Спецификации

Удобство

- Поддръжка на езици: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Брой на бутоните: 19
- Предварително програмиран за Philips
- Одобрения от регулаторните органи: CE маркировка
- Опростена настройка на системата
- Устойчив на пръски
- Функции на телевизора: Програма нагоре/надолу, Сила на звука нагоре/надолу, изключване на звука, Захранване/готовност, AV избор, външен, 16:9, Управление на менюто
- Универсална ИЧ база данни: Телевизори, КАБЕЛ, DVB-T, SAT
- Езици на ръководството: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Функции SAT/CBL (сателит/кабел): Канал нагоре/надолу, Предпочитани, Ръководство, информация

Мощност

- Живот на батерията: 12 месеца
- Тип батерия: AAA
- Брой на батериите: 2



Възможности за инфрачервена връзка

- Работно разстояние: 33 фута (10 м)
- Предаващи светодиоди: 1
- Универсална база данни на ИЧ кодове
- Брой марки в базата данни: Над 800
- Диапазон на носещата честота: 24 - 55 kHz
- Ъгъл на излъчване: 90 градус

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 15,7 x 24,2 x 4,6 см
- Нето тегло: 0,0527 кг
- Бруто тегло: 0,22 кг
- Тегло с опаковката: 0,1673 кг
- EAN: 87 12581 44083 1
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Блистер

Външен кашон

- Външен кашон (Л x Ш x В): 33 x 26,5 x 19,5 см
- Нето тегло: 0,3162 кг
- Бруто тегло: 1,94 кг
- Тегло с опаковката: 1,6238 кг
- EAN: 87 12581 44084 8
- Брой потребителски опаковки: 6

Акценти

Програмирано за Philips

Ако имате уреди Philips, можете да използвате вашето универсално дистанционно управление, без да го програмирате, защото всички бутони са предварително настроени за Philips.

Авто търсене на марка

Да започнете работа с новото си дистанционно управление означава просто да го накарате да търси автоматично най-подходящия код за вашата апаратура.

Пряк достъп до предпочитаните

Това дистанционно има четири бутона за предпочитани канали, които можете да смените с бутоните с иконите на любимите ви канали. Просто махнете пръстена около бутона за канала, извадете прозрачното капаче и наместете стикера с иконата на любимия ви канал (от наличните 150 стикера). Вече можете да избирате любимите си канали директно.

Способност за обучение

За да вземете всички функции на вашето оригинално дистанционно, можете да копирате сигналите, изпратени от него. След това те се съхраняват в паметта на универсалното дистанционно управление.

Сервизна услуга URC онлайн

Специална услуга по поддръжката на вашето дистанционно управление, като всички кодове за всички марки са на разположение чрез URC сайта на Philips.



Дата на издаване
2010-08-20

Версия: 1.0.18

12 NC: 8670 000 41964
EAN: 87 12581 44083 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com