



Philips
Telecomandă universală

4-in-1 pentru TV/DVD/SAT/AMP

SRU540



Confort și comoditate

Telecomandă universală elegantă, care oferă funcționalitate maximă pentru orice TV, VCR, DVD, receiver de satelit sau receiver de cablu.

Soluție unică de control pt. multe echipamente și mărci

- Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips
- Telecomandă 4-in-1 pentru TV, VCR, STB și player/recorder DVD.

Comoditate sporită

- Scăpați-o, udați-o și continuați să o utilizați!
- Finisaj atractiv cromat
- Acest indicator vă arată când trebuie să înlocuiți bateriile.
- Un LED indică modul activ curent al dispozitivului

Configurare rapidă și ușoară

- Baterii incluse pentru utilizare imediată
- Pentru întrebări și asistență, apelați linia de asistență URC
- Caută automat marca echipamentului dvs.
- Asistență URC prin site-ul Web dedicat

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Comoditate

- **Bază de date IR universală:** TV, VCR, DVD, SAT, Cablu
- **Funcții TV:** Program (sus/jos), Creștere/diminuare volum, mut, Funcționare/Standby, Taste numerice, Selectare AV, extern, Control meniu, Control culoare/luminozitate, Taste teletext, Taste rapide text, Program precedent, Timer Sleep, 16:9, Ghid, informații
- **Caracteristici superioare teletext:** Fast text
- **Funcții VCR:** Taste de comandă (6), Showview, VCR plus, Control meniu
- **Funcții DVD:** Chei de transport, Control meniu sistem, Control meniu disc, Taste numerice
- **Funcții SAT/CBL:** Taste numerice, Control meniu, Ghid, informații, Preferințe, Funcții text
- **Ușor de instalat:** Căutare automată
- **Pași instalare:** 2
- copiere funcție tastă
- **Limbi:** GB/F/D/NL/S/E
- **Limbi utilizate în manual:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- **Număr de taste:** 40
- Preprogramat pentru Philips

- **Reglementări și standarde:** Siglă CE
- Rezistent la stropire

Accesorii

- **Baterie:** Baterie 1,5V R03/AAA

Alimentare

- **Durata de utilizare a bateriei:** 12
- **Tip baterie:** AAA
- **Număr de baterii:** 2

Dimensiuni

- **Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ):** 148 x 28 x 290 mm
- **Dimensiuni cutie (LxAxÎ):** 181 x 170 x 310 mm
- **Pliat:** Blister/Carton spate unic
- **Materiale:** PET A reciclat

Funcție infraroșu

- **Distanță de operare:** 7 m
- **LED-uri de transmisie:** 1
- **Bază de date universală de coduri IR**
- **Numărul de mărci din baza de date:** Peste 1100
- **Interval frecvență de transmitere:** 24 - 55 kHz
- **Unghi transmisie:** 90 grad

Caracteristici principale produs

Telecomandă 4-in-1

Înlocuiți o masă plină de telecomenzi cu o singură telecomandă pentru TV, VCR, receiver de satelit (sau set-top box (STB) pentru cablu) și DVD, indiferent de marcă sau model.

Pre-programată pentru Philips

Dacă aveți echipamente Philips, puteți utiliza telecomanda universală fără a o programa, deoarece toate butoanele sunt pre-programate pentru Philips.

Rezistentă la stropi de apă și la șoc

Carcasa solidă face ca telecomanda să nu se defecteze chiar dacă este stropită sau scăpată de la o înălțime de peste un metru pe o podea dură.

Finisaj cromat

Finisaj cromat, elegant, în armonie cu designul de ultimă oră.

Indicator de mod pentru dispozitiv

LED-uri de dimensiuni mici oferă informații despre modul care este activ în prezent.

Indicator "Baterie descărcată"

Pentru a ști din timp când trebuie reîncărcate sau înlocuite bateriile.

Căutare automată a mărcii

Punerea în funcțiune a noii dvs. telecomenzi este o simplă problemă de căutare automată a codului compatibil pentru echipamentul dvs.



Data apariției 2007-12-07

Versiune: 3.0

12 NC: 9082 100 03873
EAN: 87 10895 86546 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com