

Philips
Yleiskaukosäädin

Neljälle laitteelle: TV/DVD/SAT/AMP

SRU740NC



Erittäin ohut

Tyylikäs yleiskaukosäädin, jolla voi ohjata useimpien televisioiden, videonauhuriin, DVD-laitteiden, satelliittivastaanottimien ja kaapeli-tv-kotipääätteiden toimintoja.

Yksi kaukosäädin useimpiin laitteisiin ja merkkeihin

- 4 laitteen ohjaus: TV, päätelaite, DVD ja AV-vastaanotin
- Valmis käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa

Mahtavaa käyttömukavuutta

- Erittäin ohut muotoilu sopii hyvin kodin viihdelaitteisiin
- Erilliset painikkeet valikkojen käyttöä varten
- Valo ilmaisee laitteen käytettävän tilan
- Merkkivalo vilkkuu, kun paristojen virta on vähissä

Nopea ja helppo asennus

- Laitemerkkien automaattinen haku
- Pakkaus sisältää paristot, joten tuote on heti käyttövalmis
- Yleiskaukosäätimen puhelinneuvonnasta saa tukea ja neuvoja
- URC-tukipalvelu Internet-sivuston kautta

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Käytön mukavuus

- Yleinen infrapunatietokanta: TV, Videonauhuri, DVD, SAT, JOHTO, CD/MD, VASTAANOTIN, vahvistin
- Televisiotoiminnot: Ohjelma eteen-/taaksepäin, Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/valmiustila, Numeropainikkeet, AV-valinta, ulkoiset, Valikkojen hallinta, Värien-/kirkkautensaätö, Teksti-tv-painikkeet, Fast text -painikkeet, Edellinen ohjelma, Uniajastin/ajastin, 16:9, Opas, infotoiminto
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text
- Videonauhurin toiminnot: Siirtopainikkeet (6), Showview, VCR plus, Valikkojen hallinta
- DVD-toiminnot: Siirtopainikkeet, Järjestelmän valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, Numeropainikkeet
- Asennusvaiheet: 2
- SAT-/CBL-toiminnot: Numeropainikkeet, Valikkojen hallinta, Opas, infotoiminto, Favourites (Suosikit), Tekstitoiminnot
- Helppo asennus: Automaattinen haku
- Kielituki: GB/F/D/NL/I/E
- kopiointipainike
- Käyttöoppaan kielet: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/

P

- Painikkeiden määrä: 48
- Esiohjelmoitu Philipsille
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytyt
- Roiskeensuojattu

Infrapunaominaisuudet

- Käyttöetäisyys: 7 m
- Lähetin-LED:it: 1
- Infrapunakoodien tietokanta
- Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 300
- Kantoaaltoaajuusalue: 24 - 55 kHz
- Lähetyskulma: 90 astetta

Mitat

- Määrä pakkauksessa: 6

Virta

- Paristojen kesto: 12
- Akkujen määrä: 2

Lisätarvikkeet

- Akku: Kyllä, CR2025-kolikkoparisto, 3 V, litium

Kohokohdat

Neljän viihdelaitteen kaukosäädin

Voit korvata kaukosäädinrykelmän yhdellä ohjaimella, jolla television, satelliittivastaanottimen (tai kaapelivastaanottimen), DVD-laitteen/-tallentimen ja AV-vastaanottimen ohjaus sujuu merkistä tai mallista riippumatta.

Philips-valmius

Jos käyttäjän laitteet ovat Philips-merkkisiä, yleiskaukosäädintä ei tarvitse ohjelmoida, koska kaikki painikkeet on määritetty valmiiksi Philips-laitteita varten.

Erittäin ohut

Erittäin ohueksi muotoiltu kaukosäädin on tavallista litteämpi. Kaukosäätimen tavallinen paristo on korvattu kolikon kokoisella nappiparistolla, joka vie vähemmän tilaa.

Erilliset valikkopainikkeet

Erilliset valikkopainikkeet tekevät valikkojen käytöstä helppoa. Valikoissa voi siirtyä yhdellä painalluksella ilman toiminnonvaihtopainikkeita.

Laitteen tilan ilmaisin

Merkkivaloista näet, mikä tila laitteessa on kulloinkin käytössä.

Alhaisen latauksen ilmaisin

Tiedät, milloin akut on ladattava tai paristot vaihdettava.

Automaattinen laitemerkkien haku

Uuden kaukosäätimen ottaminen käyttöön on vaivatonta: voit määrittää kaukosäätimen hakemaan automaattisesti laitettasi parhaiten vastaavaa koodia.

