



Philips Prestigo  
Univerzális távvezérlő

PRESTiGo

SRU8008

## A legjobb működőképesség. A legkisebb zavar.

Színes ikonok a navigáció és a kiválasztás megkönnyítésére. Akár 8 készüléket is vezérelhet (TV, DVD(R)-HDD, videomagnó, műholdvevő, rádió, kábeltévé-vevő, és más készülékek).

### Egyetlen vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához

- Egyetlen eszköz TV,VCR,SAT,DVD,Tuner,CD,AMP eszközökhöz
- Kiterjedt infravörös kód adatbázis a legtöbb készülékhez és márkához

### Intelligens és logikus használat

- Könnyen olvasható, 1,4"-es színes kijelző
- Forgótárcsás vezérlés a gyors menünavigáláshoz
- Több eszköz vezérlése egyetlen gombnyomással
- Az LCD-képernyő háttérvilágítással rendelkezik, így sötétben jól látható

### Gyors és könnyű beállítás

- Beállítás kézikönyv nélkül
- Kényelmes IR tanítás másik távvezérlőről
- Az extra funkciók hozzáadása és elnevezése pofonegyszerű

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Műszaki adatok

## Kényelem

- Támogatott eszközök: TV, VCR, DVD, SAT, KÁBEL, CD/MD, VEVŐKÉSZÜLÉK, AMP, Házimozi, DVR, AudioSet, Digitális médiavevő, DVB-T/S, DVD-felvevő, DVDR-HDD combo, DVD-videomagnó combo, Játék konzol, Házimozirendszer, PC, Kivetítő (IR), PVR, Szalag, Hangolóegység, TV-DVD combo, TV-videomagnó combo, TV-videomagnó-DVD combo
- Tevékenységek száma: 8
- Programozható makrók: Igen, 8
- Alacsony akkutöltöttség jelzőfény
- Kijelző típusa: LCD
- Könnyen telepíthető: Automatikus keresés
- Gombok száma: 45
- Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol
- Kézikönyv nyelvei: Angol, francia, német, holland, spanyol, portugál, olasz, orosz, török, svéd, norvég, finn
- Görgetőtárcsa

## Infravörös képességek

- Működési távolság: 33 láb (10 m)
- IR-kódok tanulása
- Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 1100

- Vivőfrekvencia-tartomány: 19 kHz – 455 kHz
- Átviteli szög: 90 fok

## Kapcsoló

- Akkumulátorok száma: 3
- Akku típusa: AA / LR6 alkáli
- Energiatakarékos mód kezelő: Automatikus be-/kikapcsolás

## Külső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 2
- Bruttó tömeg: 1,22 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 33 x 17,1 x 9,6 cm
- Nettó tömeg: 0,298 kg
- Táratömeg: 0,922 kg

## Méret csomagolással együtt

- EAN: 87 12581 40584 7
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Dummy
- Polcra helyezési mód: Dummy
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 15,75 x 31,95 x 4,7 cm
- Bruttó tömeg: 0,535 kg
- Nettó tömeg: 0,149 kg
- Táratömeg: 0,386 kg

# Fénypontok

## 1,4"-es színes kijelző

Az 1,4"-es (96 x 67 képpont) színes LCD-kijelzővel a képernyő tartalma könnyen olvasható.

## Intuitív forgótárcsa

A forgatható tárcsakerék használatával mindkét irányban körbejárhatók a beállítási menü pontjai és az eszközökhöz kapcsolódó oldalak.

## Irányított beállítás

Más olyan univerzális távirányítótól eltérően, amelyek 3 jegyű kódot kérnek a márka és az eszköz azonosítására, a távvezérlőn megjelenített részletes utasítások alapján márkától függetlenül bármilyen berendezést beállíthat.

## Taníthatóság

A tanulási funkció azt jelenti, hogy egy távvezérlő képes érzékelni és megtanulni egy másik távvezérlő által kiadott jelet. Ha az eszközkód nem található a beépített adatbázisban, bármikor betanítható az eredeti távvezérlőből, csak felé kell irányítani.

## Általános IR-kód adatbázis

Az általános IR kód adatbázis egy adott távvezérlőbe épített infravörös kódok könyvtára. Ezzel a funkcióval a távvezérlő egyes kódok betanulása nélkül képes vezérelni készülékét. Csak válassza ki az adatbázisból az eszköznek megfelelő kódkészletet, hogy szinte bármilyen ma kapható audio- és videorendszert irányíthasson, gyártótól és típustól függetlenül.

## Extra funkciók hozzáadása

A funkciók hozzáadásának és elnevezésének megkönnyítése egyben gyorsabb működést is jelent. Többé egy funkció sem hiányozhat.

## Üzemmodalapú kezelői felület

Ahelyett, hogy egyenként vezérelné a részegységeket, az üzemmodalapú vezérlő üzemmódokba tömöríti a leggyakrabban használt funkciókat, pl. „Film megtekintése” vagy „CD hallgatása”. „Film megtekintése” kiválasztásakor például nem kell minden berendezést (DVD-lejátszó, TV vagy multimédiavevő stb.) külön beállítani, hanem elég egyetlen gomb megnyomása a TV és az erősítő bekapcsolásához, a megfelelő bemenet kiválasztásához, a DVD-lejátszó bekapcsolásához és a lejátszás megkezdéséhez.

## Háttérvilágításos képernyő

A háttérvilágítás olyan funkció, amely megvilágítja az LCD képernyőt vagy billentyűzetet, hogy sötétben is lehessen használni. A háttérvilágítás két legelterjedtebb fajtája a LED és az elektrolumineszcens (EL) világítás. A LED háttérvilágítású távvezérlők rendszerint fényesek, egyenetlenül sárga vagy zöld színűek, míg az EL panelek egyenletesen kék, fehér vagy zöld árnyalatúak.



Kiadás dátuma  
2010-04-05

Verzió: 4.0.11

12 NC: 8670 000 38313  
EAN: 87 12581 40584 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)