



Philips Prestigo  
Universal-Fernbedienung

PRESTIGO



SRU8015

## Ihre Lieblingssender auf Tastendruck

Durchsuchen Sie Ihre Lieblingssender mit unserer Universal-Fernbedienung mit farbigen Symbolen! Durch die Vereinbarung von Technologie und Komfort liefert die Prestigo SRU8015 das ideale Gleichgewicht zwischen Bildschirm- und Tastenkontrolle.

### Eine Steuerungslösung für die meisten Geräte & Marken

- Steuern Sie 15 von 25 Geräten
- Umfassende Sammlung an Sendersymbolen für einfache Auswahl
- Umfassende IR-Code-Datenbank für die meisten Geräte & Marken

### Clevere intuitive Bedienung

- Leicht lesbares, hochauflösendes 5 cm LCD-Farbdisplay
- Die Möglichkeit, mehrere Geräte mit einem Tastendruck zu steuern
- Cursor mit Rädchen für schnelle Menünavigation
- LCD-Display mit komfortabler Hintergrundbeleuchtung

### Schnelle und einfache Einrichtung

- Kein Handbuch für die Einrichtung nötig
- Praktisches Lernen von IR-Codes von einer anderen Fernbedienung
- Zusätzliche Funktionen einfach hinzufügen und benennen



**PHILIPS**

# Besonderheiten

## 15-in-25-Steuerung

Mit der 15-in-1-Steuerung können Sie bequem bis zu 15 Home Entertainment-Geräte mit nur einer Fernbedienung steuern. Die Fernbedienung kann ganz leicht so programmiert werden, dass mithilfe der integrierten IR-Code-Datenbank fast alle Audio-/Video-Geräte beliebiger Marken gesteuert werden können. Eine einzige Fernbedienung für alle Ihre Geräte, ohne lästiges Suchen nach dem richtigen Gerät!

## Sendersymbole

Die Fernbedienung verfügt über ein Verzeichnis der Kanalsymbole aller größeren TV-Sender der meisten Länder. Über den LCD-Farbbildschirm können Sie die richtigen Kanalsymbole den entsprechenden Kanälen zuordnen. Wurden diese Einstellungen einmal vorgenommen, können Sie mit Ihrer LCD-Bildschirminfo durch die Kanäle zappen, indem Sie die Symbole der TV-Sender anstatt der Zifferntasten auf Ihrer Fernbedienung verwenden.

## Universelle IR-Code-Datenbank

Eine universelle Datenbank für IR-Codes ist ein Archiv der von einer bestimmten Fernbedienung verwendeten Infrarot-Codes. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Gerät über eine Fernbedienung steuern, ohne dass die Fernbedienung erst die einzelnen Signale "lernen" muss. Wählen Sie die entsprechenden Infrarot-Codes aus der Datenbank für das zu steuernde Gerät aus. Anschließend können Sie jedes zurzeit auf dem Markt erhältliche Audio/Videosystemelement (unabhängig von Marke oder Modell) virtuell steuern.

## Einrichtung mit Anleitungen

Im Gegensatz zu anderen Universal-Fernbedienungen, bei denen zur Identifizierung einer Marke oder eines Geräts ein 3-stelliger Code eingegeben werden muss, verfügt diese Fernbedienung über schrittweise Anweisungen zur Einrichtung Ihrer Geräte - unabhängig von der Marke.

## Lernfunktion

Die Lernfunktion ermöglicht, dass eine Fernbedienung auf die Infrarot-Signale anderer Fernbedienungen zugreift und sie für die spätere Verwendung speichert. Wenn Gerätecodes nicht in

der integrierten Datenbank enthalten sind, können sie stets von der Original-Fernbedienung erlernt werden, indem auf diese gezeigt wird.

## Hinzufügen zusätzlicher Funktionen

Verbessertes Hinzufügen und Benennen von Funktionen erleichtert und beschleunigt die Erweiterung um Zusatzfunktionen. Nie wieder fehlende Funktionen!

## 5 cm Farbdisplay

Um den Inhalt des LCD-Farbdisplays besser lesen zu können, ist der Bildschirm hochauflösend (220 x 175 Pixel TFT-Display). Diese hohe Qualität gewährleistet eine gute Lesbarkeit der Fernsehbilder.

## Aktionsbasierte Benutzeroberfläche

Aufgrund der aktionsbasierten Steuerung, bei der die gängigsten Funktionen zu Aktionen wie "Film ansehen" oder "CD hören" zusammengefasst werden, müssen die Komponenten nicht einzeln gesteuert werden. Wenn ein Benutzer "Film ansehen" wählt, kann er - anstatt jedes Gerät, wie DVD-Player, TV und Multimedia Center, einzeln zu bedienen - mit einer einzigen Taste alle Funktionen zum Ansehen eines Filmes ausführen: TV und Verstärker einschalten, die richtige Eingabequelle wählen, DVD-Player einschalten und die Wiedergabe starten.

## Intuitiver Cursor mit Rädchen

Über einen Cursor mit Rädchen können Sie durch das Einrichtungs Menü und die gerätespezifischen Seiten navigieren, sowohl im Uhrzeigersinn als auch entgegen dem Uhrzeigersinn.

## Display-Hintergrundbeleuchtung

Mit der Hintergrundbeleuchtung können LCD-Display oder Tastenfeld problemlos im Dunkeln verwendet werden. Die zwei häufigsten Arten der Hintergrundbeleuchtung sind LED und Elektrolumineszenz (EL). Fernbedienungen mit LED-Hintergrundbeleuchtung sind normalerweise sehr hell, leuchten aber unregelmäßig in gelber oder grüner Farbe, während EL-Panels (Anzeigeeinheiten) gleichmäßig in blauen, weißen oder grünen Farbtönen leuchten.

# Daten

## Komfort

- Unterstützte Geräte: TV, DVD, AMP, Audio-Set, KABEL, CD/MD, Digital Media Receiver, Vorhänge/Jalousien (IR), DSS, DVB-T/S, DVD-Recorder, DVDR-HDD Combi, DVD-VCR Combi, DVR, Spielekonsole, Home Entertainment, Home Entertainment System, HVAC & Lüfter (IR), Beleuchtung (IR), PC, Projektor (IR), PVR, RECEIVER, SAT, Satellitenradio, Band, Video, Tuner, TV-DVD Combi, TV-VCR Combi, TV-VCR-DVD Combi, VCD, Laser-Disk, Videorecorder
- Displaytyp: LCD
- Verzeichnis der Kanalsymbole: 400
- Programmierbare Kanalsymbole: 100
- Anzahl der Aktivitäten: 15
- Bildlaufzeit
- OSD-Bildschirmdisplay-Sprachen: Englisch, Niederländisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch
- Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Warnanzeige bei geringem Ladestand

## Leistung

- Anzahl der Batterien: 3
- Batterietyp: AA/LR6 Alkali
- Batterie-Energiesparmanager: automatisches Ein-/Ausschalten

## Infrarotfunktionen

- Betriebsreichweite: 10 m
- Lernfähige IR-Codes
- Trägerfrequenzbereich: 19 kHz - 455 kHz
- LED-Übertragung: 2

## Technische Daten

- Flash-Speichergröße: 4 MB

## Außenkarton

- GTIN: 1 87 10895 99812 0
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Bruttogewicht: 1,4 kg
- Außenkarton (L x B x H): 33 x 9,9 x 16,8 cm
- Nettogewicht: 0,44 kg
- Eigengewicht: 0,96 kg

## Verpackungsmaße

- EAN: 87 10895 99812 3
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 2
- Verpackungsart: Karton
- Regalauflage: Hängend
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 15,5 x 4,8 x 31,7 cm
- Bruttogewicht: 0,44 kg
- Nettogewicht: 0,22 kg
- Eigengewicht: 0,22 kg



Ausstellungsdatum  
2018-03-30

Version: 6.0.9

12 NC: 8670 000 24939  
EAN: 87 10895 99812 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)