



Philips Prestigo
Universal-Fernbedienung

15 in 1

PRESTIGO



SRU8015

Ihre Lieblingssender auf Tastendruck

Durchsuchen Sie Ihre Lieblingssender mit unserer Universal-Fernbedienung mit farbigen Symbolen! Durch die Vereinbarung von Technologie und Komfort liefert die Prestigo SRU8015 das ideale Gleichgewicht zwischen Bildschirm- und Tastenkontrolle.

Eine Steuerungslösung für die meisten Geräte & Marken

- Steuern Sie 15 von 25 Geräten
- Umfassende Sammlung an Sendersymbolen für einfache Auswahl
- Umfassende IR-Code-Datenbank für die meisten Geräte & Marken

Intuitive Navigation

- Leicht lesbares, hochauflösendes 5,1 cm (2,0") LCD-Farbdisplay
- Die Möglichkeit, mehrere Geräte mit einem Tastendruck zu steuern
- Cursor mit Rädchen für schnelle Menünavigation
- LCD-Display mit komfortabler Hintergrundbeleuchtung

Schnelle und einfache Einrichtung

- Kein Handbuch für die Einrichtung nötig
- Praktisches Lernen von IR-Codes von einer anderen Fernbedienung
- Zusätzliche Funktionen einfach hinzufügen und benennen



PHILIPS

Daten

Komfort

- Tasten mit Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Warnanzeige bei geringem Ladestand
- Verzeichnis der Kanalsymbole: 400
- Displaytyp: LCD
- Anzahl der Aktivitäten: 15
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch
- Programmierbare Kanalsymbole: 100
- Bildlaufrad
- Unterstützte Geräte: AMP, Audio-Set, KABEL, CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, DVD-Recorder, DVD-VCR Combi, DVDR-HDD Combi, DVR, Digital Media Receiver, Vorhänge/Jalousien (IR), Spielekonsole, Home Entertainment System, HVAC & Lüfter (IR), Home Entertainment, Beleuchtung (IR), PC, PVR, Projektor (IR), RECEIVER, SAT, Satellitenradio, Band, Video, Fernseher, TV-DVD Combi, TV-VCR Combi, TV-VCR-DVD Combi, Tuner, VCD, Laser-Disk, Videorecorder

Infrarotfunktionen

- Trägerfrequenzbereich: 19 – 455 kHz
- Lernfähige IR-Codes
- Betriebsreichweite: 10 m
- LED-Übertragung: 2

Leistung

- Batterie-Energiesparmanager: automatisches Ein-/Ausschalten
- Batterietyp: AA/LR6 Alkali
- Anzahl der Batterien: 3

Einstellung

- Einrichtungsmethode: auf dem Gerät

Außenkarton

- GTIN: 1 87 10895 99812 0
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Bruttogewicht: 1,4 kg
- Außenkarton (L x B x H): 33 x 9,9 x 16,8 cm
- Nettogewicht: 0,44 kg
- Eigengewicht: 0,96 kg

Technische Daten

- Flash-Speichergröße: 4 MB

Verpackungsmaße

- EAN: 87 10895 99812 3
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 2
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Hängend
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 15,5 x 4,8 x 31,7 cm
- Bruttogewicht: 0,44 kg
- Nettogewicht: 0,22 kg
- Eigengewicht: 0,22 kg



Ausstellungsdatum
2018-03-30

Version: 6.0.9

12 NC: 8670 000 24939
EAN: 87 10895 99812 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com