



Suosikkikanavat käden ulottuvilla

Selaa suosikkikanaviasi värikuvakepohjaisella kaukosäätimellämme! Tekniikan ja käyttömukavuuden yhdistävässä Prestigo SRU8015:ssä näyttö- ja painikehallinta ovat tasapainossa.

Yksi kaukosäädin useimpiin laitteisiin ja merkkeihin

- Ohjaa jopa 15 laitetta 25:stä
- Runsas valikoima kanavakuvakkeita helpottamaan valintaa
- Kattava infrapunakoodien tietokanta useimmille laitteille ja merkeille

Intuiitiivinen selaus

- Helppolukuinen 2,0" tarkka LCD-värinäyttö
- Toimintoja, joilla ohjataan useita laitteita yhdellä painikkeella
- Pyörivä kohdistin nopeuttaa valikoiden selaamista
- LCD-näytön taustavalo on miellyttävä silmille pimeässä

Nopea ja helppo asennus

- Asennus ilman käyttöopasta
- Kätevä toisen kaukosäätimen infrapunakoodin sieppaus
- Lisätoimintojen lisääminen ja nimeäminen on helppoa

Philips Prestigo
Yleiskaukosäädin

15-in-1

PRESTIGO



SRU8015



PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Käytön mukavuus

- Taustavalaistus painikkeet
- Taustaväri: valkoinen
- Lataus vähissä -ilmaisoin
- Kanavakuvakekirjasto: 400
- Näyttötyyppi: LCD
- Toimintojen määrä: 15
- Näyttökielek: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja
- Ohjelmoitavat kanavakuvakkeet: 100
- Selauspyörä
- Tuetut laitteet: vahvistin, AudioSet, JOHTO, CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, DVD-tallennin, DVD-VCR-yhdistelmä, DVDR-HDD-yhdistelmä, DVR, Digitaalinen mediavastaanotin, Verhot/kaihtimet (IR), Pelikonsoli, HTS, HVAC ja tuulettimet (IR), Kotiteatteri, Valaistus (IR), PC, PVR, Projektori (IR), VASTAANOTIN, SAT, Satelliittiradio, NAUHA, TV, TV-DVD-yhdistelmä, TV-VCR-yhdistelmä, TV-VCR-DVD-yhdistelmä, Viritin, VCD, laserlevy, Videonauhuri

Infrapunaominaisuudet

- Kantoaaltotaajuusalue: 19 - 455 kHz
- Infrapunakoodien oppimistoiminto
- Käyttöetäisyys: 10 m
- Lähetin-LED:it: 2

Virta

- Akunsäätön hallinta: Automaattinen virtakytkin
- Pariston malli: AA/LR6 (alkali)
- Akkujen määrä: 3

Asennus

- Asennustapa: laitteessa

Ulompi pakkaus

- GTIN: 1 87 10895 99812 0
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Kokonaispaino: 1,4 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 33 x 9,9 x 16,8 cm
- Nettopaino: 0,44 kg
- Taara: 0,96 kg

Tekniset tiedot

- Flash-muistin koko: 4 Mt

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 10895 99812 3
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 2
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 15,5 x 4,8 x 31,7 cm
- Kokonaispaino: 0,44 kg
- Nettopaino: 0,22 kg
- Taara: 0,22 kg



Julkaisupäivä 2010-09-07

Versio: 6.0.9

12 NC: 8670 000 24939
EAN: 87 10895 99812 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com