



Philips Prestigo  
Univerzális távvezérlő

PRESTIGO



SRU8015

## Kedvenc csatornáit a keze ügyében

Tallózzon kedvenc csatornáit között a színes ikonokkal ellátott univerzális távvezérlőnk segítségével! A technológiát és kényelmet ötvöző Prestigo SRU8015 ideális egyensúlyt biztosít a képernyő és a gombokkal történő vezérlés között.

### Egyetlen vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához

- 25-ből akár 15 eszköz vezérlése
- Csatorna-ikonok kiterjedt könyvtára a könnyű választáshoz
- Kiterjedt infravörös kód adatbázis a legtöbb készülékhez és márkához

### Intelligens és logikus használat

- Könnyen olvasható 2,0"-es, nagy felbontású, színes LCD-kijelző
- Több eszköz vezérlése egyetlen gombnyomással
- Forgótárcsás vezérlés a gyors menünavigáláshoz
- Az LCD-képernyő háttérvilágítással rendelkezik, így sötétben jól látható

### Gyors és könnyű beállítás

- Beállítás kézikönyv nélkül
- Kényelmes IR tanítás másik távvezérlőről
- Az extra funkciók hozzáadása és elnevezése pofonegyszerű



PHILIPS

# Fénypontok

## „25-ből 15” távvezérlő

A 15 az 1-ben távvezérlő kényelmes vezérlést biztosít az otthoni szórakoztatórendszerhez tartozó készülékek közül akár 15-höz, egyetlen távvezérlővel. A távvezérlő a beépített IR kód adatbázis segítségével könnyen beprogramozható szinte bármilyen márkájú audio-/videokészülék vezérléséhez. Egyetlen távvezérlő az összes készülék vezérléséhez, és nem kell többé időt fecsérelnie a megfelelő távvezérlő keresésére!

## Csatorna-ikonok

A távvezérlő a legtöbb ország főbb TV-állomásához kapcsolódó csatorna-ikon könyvtárat foglal magába. A színes LCD-képernyőn keresztül beprogramozhatja a megfelelő csatorna-ikonokat a megfelelő csatornához. A beállítást követően az LCD-képernyőn megjelenő információt használhatja a csatornák közötti váltáshoz, a távvezérlő színgombjai helyett a TV-állomások ikonjainak segítségével.

## Általános IR-kód adatbázis

Az általános IR kód adatbázis egy adott távvezérlőbe épített infravörös kódok könyvtára. Ezzel a funkcióval a távvezérlő egyes kódok betanulása nélkül képes vezérelni készülékét. Csak válassza ki az adatbázisból az eszköznek megfelelő kódkészletet, hogy szinte bármilyen ma kapható audio- és videorendszert irányíthasson, gyártótól és típustól függetlenül.

## Írányított beállítás

Más olyan univerzális távirányítótól eltérően, amelyek 3 jegyű kódot kérnek a márka és az eszköz azonosítására, a távvezérlőn megjelenített részletes utasítások alapján márkától függetlenül bármilyen berendezést beállíthat.

## Taníthatóság

A tanulási funkció azt jelenti, hogy egy távvezérlő képes érzékelni és megtanulni egy másik távvezérlő által kiadott jelet. Ha az eszközkód nem található a

beépített adatbázisban, bármikor betanítható az eredeti távvezérlőből, csak felé kell irányítani.

## Extra funkciók hozzáadása

A funkciók hozzáadásának és elnevezésének megkönnyítése egyben gyorsabb működést is jelent. Többé egy funkció sem hiányozhat.

## 2,0"-es színes TFT-kijelző

Az LCD-kijelzőn megjelenő tartalom tisztán olvasható a nagy felbontásnak köszönhetően (220 x 175 pixeles TFT-kijelző). Kiváló minőség – jó olvashatóság.

## Üzemmodalapú kezelői felület

Ahelyett, hogy egyenként vezérelné a részegységeket, az üzemmodalapú vezérlő funkciókat, pl. „Film megtekintése” vagy „CD hallgatása”. „Film megtekintése” kiválasztásakor például nem kell minden berendezést (DVD-lejátszó, TV vagy multimédiavevő stb.) külön beállítani, hanem elég egyetlen gomb megnyomása a TV és az erősítő bekapcsolásához, a megfelelő bemenet kiválasztásához, a DVD-lejátszó bekapcsolásához és a lejátszás megkezdéséhez.

## Intuitív forgótárcsa

A forgatható tárcsakerék használatával mindkét irányban körbejárhatók a beállítási menü pontjai és az eszközökhöz kapcsolódó oldalak.

## Háttér-világításos képernyő

A háttérvilágítás olyan funkció, amely megvilágítja az LCD képernyőt vagy billentyűzetet, hogy sötétben is lehessen használni. A háttérvilágítás két legelterjedtebb fajtája a LED és az elektrolumineszcens (EL) világítás. A LED háttérvilágítású távvezérlők rendszerint fényesek, egyenetlenül sárga vagy zöld színűek, míg az EL panelek egyenletesen kék, fehér vagy zöld árnyalatúak.

# Műszaki adatok

## Kényelem

- Támogatott eszközök: TV, DVD, AMP, AudioSet, KÁBEL, CD/MD, Digitális médiavevő, Drapériák/napellenzők (IR), DSS, DVB-T/S, DVD-felvevő, DVDR-HDD combo, DVD-videomagnó combo, DVR, Játék konzol, Házimozi, Házimozirendszer, HVAC és ventilátorok (IR), Világítás (IR), PC, Kivetítő (IR), PVR, VEVŐKÉSZÜLÉK, SAT, Műholdas rádió, Szalag, Hangolóegység, TV-DVD combo, TV-videomagnó combo, TV-videomagnó-DVD combo, VCD, lézerlemez, VCR
- Kijelző típusa: LCD
- Csatorna-ikon könyvtár: 400
- Programozható csatorna-ikonok: 100
- Tevékenységek száma: 15
- Görgetőtárcsa
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, holland, német, francia, olasz, spanyol
- Háttérvilágítás
- Háttérfény színe: Fehér
- Alacsony akkumuláltságot jelzőfény

## Kapcsoló

- Akkumulátorok száma: 3
- Akku típusa: AA / LR6 alkáli
- Energiatakarékos mód kezelő: Automatikus be-/kikapcsolás

## Infravörös képességek

- Működési távolság: 33 láb (10 m)
- IR-kódok tanulása
- Vívőfrekvencia-tartomány: 19 kHz – 455 kHz
- Átviteli LED-ek: 2

## Rendszerspecifikációk

- Flash memória mérete: 4 MB

## Külső kartondoboz

- GTIN: 1 87 10895 99812 0
- Fogyasztói csomagolások száma: 2
- Bruttó tömeg: 1,4 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 33 x 9,9 x 16,8 cm
- Nettó tömeg: 0,44 kg
- Táratömeg: 0,96 kg

## Méret csomagolással együtt

- EAN: 87 10895 99812 3
- Mellékelt termékek száma: 2
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Akasztó
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 15,5 x 4,8 x 31,7 cm
- Bruttó tömeg: 0,44 kg
- Nettó tömeg: 0,22 kg
- Táratömeg: 0,22 kg



Kiadás dátuma  
2018-03-30

Verzió: 6.0.9

12 NC: 8670 000 24939  
EAN: 87 10895 99812 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)