



Philips Prestigo  
Универсальный пульт ДУ

PRESTiGo



SRU8015

## Ваши любимые телеканалы - в ваших руках

Переходите с одного любимого канала на другой с помощью нашего универсального пульта ДУ с цветными иконками! Благодаря различным технологиям и удобству Prestigo SRU8015 обеспечивает идеальный баланс между управлением кнопками и с экрана.

### Единое решение для управления большинством устройств и марок

- Управление до 15 устройствами из 25 вариантов
- Расширенный набор значков каналов для простоты выбора
- Обширная база данных инфракрасных кодов для большинства устройств или марок

### Интеллектуальное интуитивно понятное использование

- Легкочитаемый 2" цветной ЖК-дисплей с высоким разрешением
- Функции для управления несколькими устройствами при помощи одной кнопки
- Колесико вращающегося курсора для быстрого перемещения по меню
- ЖК-дисплей имеет подсветку для удобства работы в темноте

### Быстрая и простая установка

- При настройке не нужен справочник
- Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ
- Просто добавить и пометить дополнительные функции



PHILIPS

## Особенности

### Пульт "15 из 25"

Контроллер 15-в-1 обеспечивает удобство управления 15 домашними устройствами одним пультом ДУ. С помощью встроенной базы данных ИК-кодов пульт можно легко запрограммировать на управление почти любой маркой почти любого аудио/видео устройства. Управляйте всеми своими устройствами одним-единственным пультом ДУ, не опасаясь перепутать пульты!

### Значки каналов

Пульт ДУ содержит целую библиотеку значков каналов для основных телестанций большинства стран. На цветном ЖК экране можно присваивать значки определенным каналам. После установки, информация на ЖК экране используется для перемещения по каналам с помощью значков телестанций, вместо цифровых кнопок пульта.

### Универсальная база данных ИК-кодов

Универсальная база данных инфракрасных кодов -- это библиотека инфракрасных кодов, встроенная в конкретный пульт ДУ. Эта функция позволяет пульту ДУ управлять вашим оборудованием без необходимости считывания отдельных сигналов. Выберите правильные установки кодов в базе данных, для устройств, которыми вы хотите управлять, для обеспечения контроля практически над любыми аудио/видео устройствами, имеющимися сейчас на рынке -- не зависимо от модели или торговой марки.

### Управляемая настройка

В отличие от обычных универсальных пультов дистанционного управления, где требуется ввести код из 3-х цифр, чтобы определить марку и устройство, этот контрольный пульт содержит пошаговые инструкции для установки вашего оборудования вне зависимости от марки.

### Функция считывания кодов

Функция считывания кодов означает процедуру, при которой пульт ДУ перехватывает и запоминает инфракрасные сигналы с других пультов ДУ для дальнейшего использования.

Когда коды устройств не включены во встроенную базу данных, они всегда могут быть считанными с оригинального пульта ДУ, простым наведением на него.

### Добавьте больше функциональности

Улучшенный способ добавления и пометки функций делает это проще и быстрее. Теперь больше нет недоступных функций.

### 2" цветной дисплей TFT

Для простого чтения содержания на ЖК-дисплее он имеет высокое разрешение (220 x 175 пикселей TFT дисплей). Это высокое качество обеспечивает удобство чтения на экране

### ПИ - настройка в соотв. с работой

Вместо последовательной работы с компонентами, управление, основанное на применении, сопрягает наиболее часто используемую функцию с действиями, например "Просмотр фильма" или "Прослушивание CD". Если пользователь выбирает "просмотр фильма" вместо конечного пользовательского адреса отдельного оборудования, такого как DVD плеер, ТВ и мультимедийный ресивер, одна кнопка выполняет все необходимые команды для начала просмотра фильма: включить ТВ, включить усилитель и выбрать правильный вход, включить DVD плеер и начать воспроизведение.

### Интуитивно понятный вращающийся курсор

Благодаря курсору с вращающимся колесиком можно перемещаться по страницам установочного меню устройства, как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки.

### Подсветка экрана

Подсветка - это функция освещения ЖК-дисплея или клавиатуры для эксплуатации в темноте. Два наиболее распространенных вида подсветки -- светодиодная и электролюминесцентная. Пульты ДУ с подсветкой на светодиодах обычно яркие, но неравномерно отображают желтый и зеленый тон, а электролюминесцентные панели светятся ровным синим, белым или зеленым цветом.

## Характеристики

### Функции управления

- Поддерживаемые устройства: Телевизоры, DVD, УСИЛИТЕЛЬ, Аудиоустройство, CABLE, Формат CD/MD, Цифровой медиаресивер, Шторы/жалюзи (ИК), DSS, DVB-T/S, Устройство записи DVD, DVDR с жестким диском, DVD-VCR, DVR, Игровая приставка, Домашний кинотеатр, HTS, Кондиционирование и вентиляция (ИК), Освещение (ИК), ПК, Проектор (ИК), PVR, PЕCИВЕР, SAT, Спутниковое радио, KACCEТА, Тюнер, TB-DVD, TB-VCR, TB-VCR-DVD, VCD, лазерный диск, Видеомагнитофоны
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Библиотека значков каналов: 400
- Программируемые значки каналов: 100
- Количество функций: 15
- Колесико прокрутки: Да
- Языки экранного меню: Английский, Голландский, Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский
- Подсветка: Да
- Цвет подсветки: Белая
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да

### Питание

- Количество батарей: 3
- Тип аккумулятора: Тип AA / щелочная LR6
- Сбережение ресурса батарей: Автоматическое включение/выключение

### Возможности ИК-связи

- Рабочее расстояние: 10 м
- Считываемые ИК-коды: Да
- Диапазон частоты носителя: 19 - 455 кГц
- Индикаторы передачи: 2

### Характеристики системы

- Объем flash-памяти: 4 Мб

### Внешняя упаковка

- GTIN: 1 87 10895 99812 0
- Количество потребительских упаковок: 2
- Вес брутто: 1,4 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 33 x 9,9 x 16,8 см
- Вес нетто: 0,44 кг
- Вес упаковки: 0,96 кг

### Размеры упаковки

- EAN: 87 10895 99812 3
- Количество изделий в упаковке: 2
- Тип упаковки: Картон
- Вариант размещения на поверхности: Настенное размещение
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 15,5 x 4,8 x 31,7 см
- Вес брутто: 0,44 кг
- Вес нетто: 0,22 кг
- Вес упаковки: 0,22 кг



Дата выпуска 2018-03-30

Версия: 6.0.9

12 NC: 8670 000 24939  
EAN: 87 10895 99812 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)