



Philips Prestigo  
Univerzálne diaľkové  
ovládanie

15 v 1

PRESTIGO



SRU8015

## Vaše obľúbené kanály na dosah rúk

Prechádzajte cez svoje obľúbené kanály pomocou nášho univerzálneho diaľkového ovládania založeného na farebných ikonách! Model Prestigo SRU8015 s technológiou spájania a pohodlím zaistí ideálnu rovnováhu medzi obrazovkou a ovládaním tlačidiel.

### Jedno ovládanie pre väčšinu zariadení a značiek

- Ovládajte až 15 z 25 možných zariadení
- Rozsiahla knižnica ikon kanálov pre jednoduchý výber
- Rozsiahla databáza infračervených kódov pre väčšinu zariadení a značiek

### Intuitívna navigácia

- Jednoducho čitateľný 5,1 cm (2") farebný LCD displej s vysokým rozlíšením
- Činnosti na ovládanie viacerých zariadení jedným stlačením tlačidla
- Ovládanie otočným kurzorom zaistí rýchlu navigáciu v ponuke
- LCD obrazovka je podsvietená pre pohodlné používanie v tme

### Rýchle a jednoduché nastavenie

- Nie je potrebné manuálne nastavovanie
- Praktické učenie sa IR kódu od iného diaľkového ovládania
- Jednoduché pridávanie a označovanie ďalších funkcií



# PHILIPS

# Technické údaje

## Vybavenie a vlastnosti

- Podsvietené tlačidlá
- Farba podsvietenia: Biela
- Indikácia slabej batérie
- Knižnica ikon kanálov: 400
- Typ displeja: displej LCD
- Počet činností: 15
- Ponuka jazykov na obrazovke: Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina
- Programovateľné ikony kanálov: 100
- Posuvné koliesko
- Podporované zariadenia: Ampér, Zvuková súprava, KÁBEL, CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, rekordér DVD, Kombinovaný DVD-VCR, Kombinovaný DVDR-HDD, DVR, Digitálny multimediálny prijímač, Prejdené/zablokované (IR), Hracia konzola, HTS, Klimatizácia a ventilátory (IR), Domáce kino, Osvetlenie (IR), PC, PVR, Projektor (IR), PRIJÍMAČ, SAT, Satelitné rádio, KAZETA, TV, Kombinovaný TV-DVD, Kombinovaný TV-VCR, Kombinovaný TV-VCR-DVD, Tuner, VCD, laserový disk, VCR

## Infračervené schopnosti

- Rozsah novej frekvencie: 19 – 455 kHz
- Učenie IR kódov
- Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
- Vysielajúce LED diódy: 2

## Príkon

- Správca šetrenia batérií: Automatické zapnutie/vypnutie
- Typ batérie: Alkalická batéria AA / LR6
- Počet batérií: 3

## Nastavenie

- Metóda nastavenia: na zariadení

## Vonkajšia lepenka

- GTIN: 1 87 10895 99812 0
- Počet užívateľských balení: 2
- Hmotnosť brutto: 1,4 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 33 x 9,9 x 16,8 cm
- Čistá hmotnosť: 0,44 kg
- Hmotnosť obalu: 0,96 kg

## Systémové špecifikácie

- Veľkosť pamäte flash: 4 MB

## Rozmery balenia

- EAN: 87 10895 99812 3
- Počet kusov výrobkov v balení: 2
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 15 5 x 4,8 x 31,7 cm
- Hmotnosť brutto: 0,44 kg
- Čistá hmotnosť: 0,22 kg
- Hmotnosť obalu: 0,22 kg



Dátum vydania  
2018-03-30

Verzia: 6.0.9

12 NC: 8670 000 24939  
EAN: 87 10895 99812 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)