



Philips Prestigo
Evrensel uzaktan kumanda

15'i 1 arada

PRESTIGO



SRU8015

Favori kanallarınız parmaklarınızın ucunda

Renkli, simge tabanlı evrensel uzaktan kumanda ile favori kanallarınıza göz atın! Prestigo SRU8015, teknoloji ve kolaylığı harmanlayarak ekran ve düğme kontrolleri arasında ideal bir denge sağlar.

Birçok cihaz ve marka için tek kontrol çözümü

- 25' ininden 15'e kadar cihazı kontrol eder
- Kolay seçim için kapsamlı kanal simgesi kitaplığı
- Birçok cihaz ve markanın kızılotesi kodlarını içeren kapsamlı veritabanı

Akıllı gezinme

- Okunması kolay 5,1 cm (2,0") yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran
- Tek düğme ile birden çok cihazı kontrol edebilme
- Menülerde hızlı gezinme için döner imleç
- Karanlıkta kolaylık için arkadan ışıklandırılmalı LCD ekran

Hızlı ve basit kurulum

- Kurulum için manuel işlem gerektirmez
- Başka bir uzaktan kumandanan uygun IR kodunu öğrenme
- Başka fonksiyonları kolayca ekleyip etiketleyin



PHILIPS

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik

- Arkadan aydınlatmalı düğmeler
- Renkli arka ışık: Beyaz
- Düşük pil seviyesi göstergesi
- Kanal simge kitaplığı: 400
- Ekran Tipi: LCD
- Etkinlik sayısı: 15
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca
- Programlanabilir kanal simgeleri: 100
- Scrollwheel
- Desteklenen cihazlar: AMP, AudioSet, KABLO, CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, DVD kaydedici, Birleşik DVD-VCR, Birleşik DVDR-HDD, DVR, Dijital Ortam Alıcısı, Perdeler/stor perdeler (IR), Oyun konsolu, HTS, HVAC ve Fanlar (IR), Ev Sineması, Aydınlatma (IR), PC, PVR, Projektör (IR), ALICI, SAT, Uydu Radyosu, TEYP, TV, Birleşik TV-DVD, Birleşik TV-VCR, Birleşik TV-VCR-DVD, Radyo, VCD, Lazer Disk, VCR

Kızılötesi Özellikleri

- Taşıyıcı frekans aralığı: 19 - 455 kHz
- IR kodlarını öğrenme
- Çalışma mesafesi: 33 ft (10 m)
- Aktarım LED'leri: 2

Güç

- Pil tasarrufu yöneticisi: Otomatik açma/kapama

- Pil Tipi: AA / LR6 Alkalin
- Pil sayısı: 3

Kurulum

- Kurulum Yöntemi: cihaz üzeri

Dış Karton

- GTIN: 1 87 10895 99812 0
- Ambalaj sayısı: 2
- Brüt ağırlık: 1,4 kg
- Dış karton (L x G x Y): 33 x 9,9 x 16,8 cm
- Net ağırlık: 0,44 kg
- Dara ağırlığı: 0,96 kg

Sistem özelliği

- Flash bellek boyutu: 4 MB

Ambalaj boyutları

- EAN: 87 10895 99812 3
- Birlikte verilen ürün sayısı: 2
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Ambalaj boyutları (G x Y x D):
15,5 x 4,8 x 31,7 cm
- Brüt ağırlık: 0,44 kg
- Net ağırlık: 0,22 kg
- Dara ağırlığı: 0,22 kg



Yayın tarihi 2018-03-30

Sürüm: 6.0.9

12 NC: 8670 000 24939
EAN: 87 10895 99812 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com