



Philips Prestigo  
Univerzalni daljinski  
upravljalnik

15-v-1

PRESTIGO



SRU8015

## Vaši priljubljeni kanali na dosegu roke

Brskajte po priljubljenih kanalih z našim univerzalnim daljinskim upravljalnikom z barvnimi ikonami! Združili smo tehnologijo in priročnost ter ustvarili Prestigo SRU8015, ki nudi idealno ravnovesje med upravljanjem prek zaslona in gumbov.

### Enotna rešitev za upravljanje večine naprav in znamk

- Od 25 naprav jih lahko upravljate 15
- Obsežna knjižnica ikon kanalov za preprosto izbiranje
- Razširjena zbirka IR-kod za večino naprav in znamk

### Intuitivno krmarjenje

- Čitljiv 5,1 cm (2") barvni LCD-zaslon visoke ločljivosti
- Dejavnosti za upravljanje več naprav s pritiskom enega gumba
- Upravljanje z vrtljivim gumbom za hitro pomikanje po meniju
- LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem, ki je priročno v temi

### Hitra in enostavna nastavitve

- Brez ročne nastavitve
- Priročno učenje IR-kod z drugega daljinskega upravljalnika
- Preprosto dodajanje in označevanje dodatne funkcionalnosti



# PHILIPS

# Specifikacije

## Priročnost

- Osvetljeni gumbi
- Barva osvetlitve ozadja: Bela
- Indikator praznosti baterije
- Knjižnica ikon kanalov: 400
- Vrsta zaslona: LCD
- Število dejavnosti: 15
- Jeziki prikaza na zaslonu: Nizozemščina, Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Španščina
- Programirljive ikone kanalov: 100
- Dršno kolesce
- Podprte naprave: AMP, Zvočna naprava, KABEL, CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, DVD snemalnik, Kombinirano DVD–videorekorder, Kombiniran snemalnik DVDR–HDD, DVR, Sprejemnik digitalne predstavnosti, Zavese/žaluzije (IR), Igralna konzola, HTS, Sistemi HVAC in ventilatorji (IR), Domači kino, Osvetlitev (IR), PC, PVR, Projektor (IR), SPREJEMNIK, SAT, Satelitski radio, KASETA, TV, Kombinirano TV–DVD, Kombinirano TV–videorekorder, Kombinirano TV–videorekorder–DVD, Tuner, VCD, laserska plošča, Videorekorder

## Infrardeče zmožnosti

- Frekvenčni razpon nosilne frekvence: 19–455 kHz
- IR-kode učenja
- Delovna razdalja: 33 čevljev (10 m)
- LED indikatorji prenosa: 2

## Napajanje

- Upravitelj za varčevanje z baterijami: Samodejni vklop/izklop
- Tip baterije: Alkalna AA/LR6
- Število baterij: 3

## Nastavitev

- Način nastavitve: na napravi

## Zunanja škatla

- Številka GTIN: 1 87 10895 99812 0
- Število komercialnih pakiranj: 2
- Bruto teža: 1,4 kg
- Outer carton (L x Š x V): 33 x 9,9 x 16,8 cm
- Neto teža: 0,44 kg
- Teža embalaže: 0,96 kg

## Specifikacija sistema

- Velikost pomnilnika Flash: 4 MB

## Dimenzije embalaže

- EAN: 87 10895 99812 3
- Število priloženih izdelkov: 2
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Obešanje
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 15,5 x 4,8 x 31,7 cm
- Bruto teža: 0,44 kg
- Neto teža: 0,22 kg
- Teža embalaže: 0,22 kg



Datum izdaje 2018-03-30

Različica: 6.0.9

12 NC: 8670 000 24939  
EAN: 87 10895 99812 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)