




Philips
Draadloze AudioBoost
TV-hoofdtelefoon

15 mm drivers/gesloten
achterkant

Oortelefoon
2 hoofdtelefoons



SSC5002

Luisterervaring thuis personaliseren

Hoor uw TV harder en duidelijker zonder anderen te storen dankzij de lichte SSC5002 draadloze AudioBoost TV-hoofdtelefoon. Automatisch in-/uitschakelen en automatische kanaalselectiefuncties maken het u zelfs nog gemakkelijker.

Ontworpen voor optimaal gemak

- Compatibel met alle TV's met optische en 3,5 mm audio-ingang
- Plug & Play-ontwerp voor eenvoudige installatie
- Geschikt voor gebruik met een bril en 3 oordopjes voor comfort

Perfecte luisterervaring

- Hoogwaardige neodymium-drivers van 15 mm zorgen voor helder en krachtig geluid
- Digitale draadloze verbinding voor storingsvrij luisterplezier
- Bediening links/rechts voor een persoonlijke ervaring
- Drie equalizeropties, zodat er altijd een is die voldoet aan uw geluidsvoorkeuren
- Omgevingsmodus voor versterking van stemmen en duidelijkere gesprekken
- Krachtige geluidswaergave, zodat u geluid duidelijker en beter hoort

Gebruiksgemak

- Automatische in-/uitschakeling tijdens het dragen en afnemen van de hoofdtelefoon
- Automatisch afstemmen op de ideale verbinding
- U zit nooit meer zonder volle batterij dankzij de extra oplaadbare batterij

PHILIPS

Kenmerken

Neodymium-drivers van 15 mm




Neodymium-drivers van 15 mm zorgen voor helder en krachtig geluid. Het geluid wordt via een digitale draadloze verbinding met hoge kwaliteit doorgegeven.

Omgevingsmodus voor versterking van stemmen

Schakel het TV-geluid uit met één druk op de knop en de microfoon in de AudioBoost TV-hoofdtelefoon pikt stemmen en geluiden in uw omgeving op. Die worden vervolgens in uw oren versterkt voor extra duidelijke gesprekken. Bovendien hoort u uw omgeving beter.

Functie voor automatische in-/uitschakeling



U hoeft nooit op een knop te drukken om de AudioBoost TV-hoofdtelefoon te activeren. Een slim mechanisme detecteert automatisch of de hoofdtelefoon wordt gedragen en schakelt deze automatisch in en uit. U vergeet nooit meer uw hoofdtelefoon uit te schakelen.

Automatische afstemfunctie


Elke keer dat u de headset draagt, wordt deze automatisch ingeschakeld en wordt de beste beschikbare verbinding gekozen voor de hoogste geluidskwaliteit en beste verbinding. Nooit meer handmatig draaien en bijstellen voor de beste verbinding.

Compatibel met alle TV's



De AudioBoost TV-hoofdtelefoon is compatibel met alle TV's met een digitale of analoge audio-ingang.

Digitale draadloze verbinding



Geniet van een storingsvrije luisterervaring met de digitale draadloze verbinding. De digitale draadloze verbinding zorgt voor een goede, veilige verbinding zonder storing

Extra oplaadbare batterij

Twee oplaadbare batterijen zijn meegeleverd. Elke batterij biedt 5 uur afspeeltijd, voor een totale tijd van 10 uur. Gebruik de tweede batterij als de batterij van de

stethoscoophoofdtelefoon leeg is en geniet zonder onderbrekingen.

Krachtig geluid voor extra helderheid

Krachtige neodymium-drivers geven geluid een boost, zodat u alles hoort zoals het is bedoeld.

Aparte bediening links/rechts



Geniet van extra hard geluid met volumeregelaars en de juiste balans links en rechts voor een persoonlijke ervaring.

Drie equalizeropties



Iedereen heeft zijn eigen geluidsvoorkeuren en daarom kunt u uit drie EQ-opties de optie vinden die u optimaal TV-plezier biedt.

Plug & Play-ontwerp

Plug & Play-ontwerp voor eenvoudige installatie

Geschikt voor gebruik met een bril

Geschikt voor gebruik met een bril en 3 soorten oordopjes voor comfort

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: Gesloten
- Magneettype: Neodymium
- Diameter van luidspreker: 15 millimeter
- Frequentiebereik: 15 - 21.000 Hz
- Impedantie: 16 ohm
- Maximaal geluidsdrukkniveau: 125 dB (1 kHz)

Tuner/ontvangst/transmissie

- Kanaalselectie: automatisch
- Effectief bereik: 50 m
- Ontvangstfrequentie: 2400 - 2483 MHz
- SN: <75 dB bij 1 kHz

Comfort

- Automatisch uitschakelen
- Functies basisstation: LED-indicator
- Oplaadindicator batterij
- Gebruiksduur: ~5 uur
- Batterij bijna leeg-indicatie

Vermogen

- Inclusief batterijen: oplaadbaar, Ja
- Aantal batterijen: 3
- Stroomverbruik in stand-bystand: 50 mA

Accessoires

- Batterijoplader: opladen op docking station

- Meegeleverde accessoires: Optische kabel
- TV RCA-adapter: 6 sets

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 69 51613 99273 9
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
24 x 32 x 12 cm
- Brutogewicht: 1,045 kg
- Nettogewicht: 0,618 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,427 kg
- Type schap: Beide

Omdoos

- Brutogewicht: 3,589 kg
- GTIN: 1 69 51613 99273 6
- Omdoos (L x B x H): 38 x 25,5 x 31,5 cm
- Nettogewicht: 1,854 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Gewicht van de verpakking: 1,735 kg

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):
15,6 x 22 x 10,2 cm
- Gewicht: 0,241 kg



Publicatiedatum
2019-12-05

Versie: 8.0.9

12 NC: 8670 001 27993
EAN: 69 51613 99273 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com