

PHILIPS

Steamer Genggam

3000 Series

Ringkas dan bisa dilipat

Siap digunakan dalam ~30 detik.

1000 W, hingga 20 g/mnt

Tidak perlu meja setrika



STH3010/70



Solusi ringkas yang bisa dilipat

Mudah menghilangkan kusut di rumah dan di perjalanan

Steamer genggam Seri 3000 kami dirancang agar ringan, ringkas, dan bisa dilipat sehingga mudah digunakan dan disimpan. Pakaian Anda selalu rapi kapan saja, di mana saja. Alat ini adalah pendamping sempurna untuk merapikan baju di rumah atau di perjalanan.

Kemudahan/Penyimpanan

- Steamer ringkas yang bisa dilipat, mudah digunakan dan disimpan
- Tidak perlu meja setrika! Hemat waktu dan bebas repot!
- Tangki air 100 ml yang bisa dilepas sehingga mudah diisi
- Kantung disertakan untuk penyimpanan mudah

Kecepatan

- Siap digunakan dalam 30 detik

Kualitas hasil


- 1000 W dengan daya uap konsisten hingga 20 g/mnt
- Uap membunuh 99,9% bakteri dan 100% tungau debu*
- Segarkan kembali pakaian Anda, hilangkan bau tak sedap, dan lebih jarang mencuci baju

Pengaman

- Aman pada semua pakaian yang dapat disetrika, dijamin tidak akan terbakar!

Kelebihan Utama

Ringkas dan bisa dilipat



Steamer genggam Seri 3000 kami dirancang agar ringan, ringkas, dan bisa dilipat sehingga mudah digunakan dan disimpan. Pakaian Anda selalu rapi kapan saja, di mana saja. Alat ini adalah pendamping sempurna untuk merapikan baju di rumah atau di perjalanan.

Siap digunakan dalam ~30 detik.



Siap untuk menguapi hanya dalam 30 detik. Lampu akan menyala apabila alat sudah digunakan sehingga Anda tak perlu lama-lama menunggu. Lebih cepat, bebas repot.

1000 W, hingga 20 g/mnt



Steamer genggam kami mampu menghasilkan uap yang konsisten hingga 20 g/mnt berkat daya 1000 W yang kuat. Nikmati penguapan yang cepat dan praktis.

Tidak perlu meja setrika



Penguapan bebas repot. Hemat waktu saat Anda sedang terburu-buru, tidak perlu mengeluarkan meja setrika.

Tangki air 100 ml yang bisa dilepas



Steamer genggam Seri 3000 dilengkapi tangki air 100 ml yang bisa dilepas, mampu menguapi hingga satu setel pakaian tanpa perlu diisi ulang. Tangki mudah dilepas lalu bisa diisi menggunakan air keran.

Membunuh 99,9% bakteri*



Beberapa bulan terakhir membuat kita menginginkan solusi yang lebih sehat dan higienis. Steamer genggam kami membunuh 99,9% bakteri dan 100% tungau debu*. Anda bahkan bisa menguapi gorden dan seprai Anda.

Menyegarkan dan menghilangkan bau tidak sedap



Uap panas steamer genggam Seri 3000 menyegarkan pakaian terhalus Anda dan langsung membasmi bau tak sedap. Lebih jarang mencuci dan menyetrica, hemat energi, dan pakaian jadi lebih awet!

Aman pada semua kain yang dapat disetrica



Penyembur uap kami aman digunakan pada semua pakaian dan kain yang dapat disetrica. Pelat uap dapat dengan aman ditekan ke setiap pakaian tanpa risiko terbakar, solusi terbaik untuk kain yang halus, seperti sutera.

Kantung penyimpanan disertakan



Steamer genggam Seri 3000 dilengkapi kantong, sangat berguna saat bepergian atau untuk penyimpanan di rumah.

Spesifikasi

Kualitas hasil

Daya: 1.000 W

Voltase: 220 V

Pelat uap: Pelat plastik

Nyaman

Siap digunakan: 30 dtk

Tangki air: 100 ml

Tangki air lepas-pasang

Panjang kabel: 2m

Lampu Indikator Uap

Saklar On/Off

Dapat dilipat

Aksesori

Kantung

Layanan

Garansi 2 tahun

